



LACKTHERM® 1340 H

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Resina poliéster insaturado 100% sólidos bi-componente, tixotrópica, de cura em estufa.

PROPRIEDADES: Excelentes propriedades dielétricas, alto poder de compactação.

INDICAÇÃO DE USO: Encapsulamento de reforço do coletor do rotor de ferramentas elétricas de alta rotação.

SISTEMA DE APLICAÇÃO: Enchimento.

CARACTERÍSTICAS:

LACKTHERM® 1340 H Comp. A	Código:	10001687 (1kg)
	Aspecto/Cor:	Massa viscosa vermelha
	Peso Específico:	1,12 ± 0,03 g/cm ³
	(ASTM D1475/98)	
	Sólidos por Peso:	100%
	(ASTM D2697/03)	
	Classe Térmica:	H (180°C)
	(DIN 46452/77)	
	Cura:	Estufa: 30min. – 45min / 130°C – 150°C pré aquecimento 90°C – 100°C
LACKTHERM® 0004 COMP B	Código:	11006808 (0,05L) 10002558 (0,20L) 10002559 (1L) 11684243 (4L)
	Aspecto/Cor:	Incolor a amarelo claro. Com odor aromático.
	Catálise:	100A:1B partes por peso
	Índice de Refração:	1,468 – 1,528
	Peso Específico:	1,00 ± 0,04 g/cm ³
	(ASTM D1475/98)	
	Ficha de Emergência:	ONU 3103
	Prazo de Validade 25°C:	6 meses

RECOMENDAÇÕES: Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição;
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: O produto contém Monômero de Estireno em sua composição.
O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.
Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do Intemperismo.
Não fumar na área de trabalho.
Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.
Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.
Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.



NOTA:

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

