

CÂMERA INTERNA WI-FI FHD PTZ WEG HOME

Monitore com inteligência o que acontece dentro dos espaços internos e proteja o seu patrimônio e quem você ama. Com campo de visão panorâmica de 355° e visão vertical de 110°, a CÂMERA INTERNA WI-FI FHD PTZ WEG HOME captura imagens em alta definição e emite alertas ao detectar movimentos. Com os recursos exclusivos do app WEG HOME, você acompanha tudo em tempo real.



Visão noturna



Captação 355°
panorâmica e
110° vertical



Acesso remoto



Áudio
bidimensional



Detecção de
movimento

Recursos

- Resolução FHD 1080p
- Pareamento fácil: QR Code ou modo AP
- Visualização de múltiplos canais em uma tela
- Pan / Tilt / Zoom
- Rastreamento corporal
- Ajuste de sensibilidade da detecção de movimento para redução de alarmes falsos
- Áudio bidirecional com cancelamento de eco
- Tecnologia 3DNR, DWDR
- LED infravermelho de 850 nm com distância efetiva de 10 metros
- Monitoramento em tempo real
- Suporte à Amazon Alexa e Google Assistente (opcionais)
- 1 ano de garantia

Especificações

Sensor	1/2.7" 2 MP CMOS
Pixels efetivos	1920 x 1080
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	4 mm
Ângulo de visão	108° (diagonal), 95° (horizontal) e 60° (vertical)
Armazenamento	MicroSD até 128 GB (Classe 10)
Alcance infravermelho	10 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Dia e Noite	Automático
Troca Automática de Filtro (ICR)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Detecção de movimento	Ajustável (sensibilidade baixa, média e alta) / Seleção de área
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
Rotação horizontal	355°
Rotação vertical	110°
Alimentação	Conector microUSB fêmea
Tipo de rede	Wi-Fi
Tensão	5 Vcc
Corrente Máxima	1 A
Potência Máxima	5 W
Peso	170 g
Material	Material plástico isolante e componentes eletrônicos
Local de instalação	Interno
Temperatura de operação	-20°C a 50°C
Umidade relativa de operação	10 a 95% (sem condensação)
Padrões Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n

Frequência Wi-Fi	2,4 GHz
Largura de banda	40 MHz
Segurança	WEP / WPA / WPA2
Potência de transmissão	b: $16 \pm 1,5$ dBm / g: $14 \pm 1,5$ dBm / n: $13 \pm 1,5$ dBm
Frame Rate	Adaptável (máximo de 20 FPS)
Compressão de vídeo	H.264 (perfil alto)
Áudio	Bidirecional com cancelamento de eco
Rastreamento corporal	Sim
Método de configuração	QR Code ou modo AP
Assistentes de voz	Amazon Alexa e Google Assistente (opcionais)
Plataformas suportadas	Android/iOS
ONVIF	Perfil S

Dimensões (mm)

