



LACKTHERM® 1304 B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Barniz de poliéster modificado secado al aire.	
PROPIEDADES:	Excelentes propiedades dieléctricas, flexibilidad, dureza y resistencia química.	
INDICACIÓN DE USO:	Motores eléctricos hasta 50CV. Pequeños transformadores y bobinados.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Inmersión, cepillo, pistola y derrame	
CARACTERÍSTICAS	Código:	10001624 (20L) 10001625(200L)
	Aspecto/Cor:	Ámbar
	Viscosidad CF4:	15 – 25'
	25°C (ASTM D1200/94)	
	Peso específico:	0,95 ± 0,03 g/cm³
	(ASTM D1475/98)	
	Sólidos en peso:	36 ± 2%
	(ASTM D2697/03)	
	Resistencia dieléctrica:	60 kV/mm (mín.)
	(IEC 604647)	
	Clase termal:	B (130°C)
	(DIN 46452/77)	
	Cura del invernadero:	Acelerado en invernadero: 80 ° C (Máx.) / Aire libre: 25 ° C / Manipulación: 8h. El tiempo de secado dependerá del tamaño de la parte impregnada.
	Diluyente:	10001345 (18L) 10001346 (5000L) 10001347 (0,9L) 10001348 (5L) 10001349 (200L) Si es necesario, el producto está listo para usar.
	Compatibilidad con hilos de clase térmica:	B – F – H
	CA / CC:	CA
	Ficha de Emergencia:	ONU 1263
	Plazo de Validez:	12 meses
RECOMENDACIONES	Almacene en un lugar fresco, lejos de los puntos de ignición; Mantenga el embalaje cerrado después de un uso parcial; El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de su uso; Usar en un lugar con buena ventilación.	

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

La manipulación debe realizarse lejos de llamas, chispas o calor excesivo y en lugares ventilados, ya que es un producto inflamable. Asegúrese de que las instalaciones eléctricas sean perfectas y que no causen chispas.

Cuando use este producto, use siempre PPE: gafas de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos. El almacenamiento debe estar en lugares ventilados, protegidos del clima.

No fume en el área de trabajo.

En caso de incendio, utilice CO₂ o extintores de polvo químico. Use agua en forma de niebla, excepto en equipos energizados.

El contacto con la piel causa irritación. No use diluyentes para limpiar la piel, las manos y las partes del cuerpo. Para lavarse las manos, use alcohol, luego lávese con agua y pasta limpiadora. Use crema protectora para reponer la piel.

Si se ingiere, induzca el vómito solo si la víctima está consciente, en caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Si se presentan síntomas de intoxicación al inhalar vapores de solventes, retire inmediatamente a la persona a un área ventilada. En caso de accidentes, brinde primeros auxilios y llame a un médico de inmediato.

Mantenga el embalaje en un lugar fresco, alejado de los puntos de ignición. Mantenga el paquete cerrado después de un uso parcial. El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de su uso. Usar en un lugar con buena ventilación.

NOTA:

Toda la información mencionada en este boletín técnico se basa en nuestras experiencias y conocimientos, sin embargo, dado que no tenemos control sobre el uso de nuestros productos, no se da ni sugiere garantía, expresa o implícita, con respecto a esta información. Por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad por el rendimiento, el rendimiento o los daños materiales o personales resultantes del uso incorrecto de la información proporcionada.