

PLUGUE 10 A WI-FI WEG HOME

Que tal deixar sua casa mais inteligente e conectada com o Plugue WEG Home? A instalação é fácil e rápida. É só conectar na tomada e configurar para integrar seus aparelhos domésticos à rede de internet. Por comando de voz ou por meio do app WEG Home, você controla seus eletrodomésticos e ainda acompanha o consumo de cada dispositivo.



Acesso remoto



Medição de consumo



Bivolt



Agendamentos

Recursos

- Medição de consumo energético dos aparelhos conectados
- Acionamento remoto de eletroeletrônicos
- Pareamento fácil
- Material retardante a chamas
- Sistema de proteção com obturador
- Suporte à Amazon Alexa e Google Assistente
- 1 ano de garantia

Especificações

Tensão de Entrada	100 - 240 Vac
Corrente Máxima	10 A
Potência Máxima	2400 W
Distância de transmissão	Até 20 m sem obstáculo
Temperatura de Armazenamento	-20°C a 65°C
Temperatura de operação	0°C a 50°C
Umidade relativa de operação	10 a 95% (sem condensação)
Peso	182 g
Material	Material plástico isolante, ligas metálicas e componentes eletrônicos
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Segurança	WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES
Cor disponível	Branco

Dimensões (mm)

