


Principais Características




4 portas PoE+ para envio de alimentação e dados no mesmo canal


Câmeras IP
Câmeras Analógicas
Gravadores
HDs
Switches
Complementos



2 Portas Uplink para envio de dados e cascamenteamento



Função Extender com VLAN:
Permite o switch aumentar a distância das transmissões



Compacto: Tamanho sob medida para o seu projeto de CFTV



Benefícios

A **linha WCAM** é uma solução completa, que leva a confiabilidade da marca WEG para cuidar do que é mais importante para você, contando com **câmeras analógicas, câmeras IP, gravadores DVRs e NVRs e HDs** de última geração para a gravação de vídeo. Conte com a **segurança** de ter a sua residência, condomínio, comércio ou indústria, **monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana**. Além de poder contar com um sistema robusto e confiável de gravação, com o aplicativo WCAM você acompanha tudo o que está acontecendo em tempo real, diretamente em seu smartphone.



Especificações técnicas

Código WEG - 18615490

Portas PoE/PoE+	4 x 10/100 Base – Tx PoE (Dados/Energia)
Portas Uplink	2 x 10/100 Base – Tx Uplink (Dados)
Portas Ethernet	1-6 Suporte para detecção automática, Full/Half duplex MDI/MDI-X adaptivo
Padrões	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3x Flow Control IEEE802.3af PoE IEEE802.3at PoE+
Backplane – Capacidade	1,6 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	0,89 Mbps
Tabela de endereços MAC	1K
Pinos PoE	Power + : Pinos 1,2 Power - : Pinos 3,6
Potência Máxima por canal	30 W
Potência total	65 W
Alimentação	100 – 240 Vac, 50/60 Hz
Corrente máxima	1,0 A
Temperatura de operação	-20°C até +55°C
Umidade de operação	5% - 90%
Temperatura de armazenamento	-40°C até +80°C
Umidade de armazenamento	5% - 95%
Peso	550 gramas
Proteção	4KV 8/20us, IP30

Dimensões (mm)

