

CÂMERA EXTERNA WI-FI FULL HD WEG HOME

Proteção completa é saber em tempo real tudo o que acontece ao redor da sua casa ou empresa. Com imagem em alta definição, detector de movimento, alta resistência e diversos recursos especiais, a CÂMERA EXTERNA WI-FI FULL HD WEG HOME permite que você acompanhe e monitore em tempo real e de qualquer lugar as áreas externas. Tudo isso, pela tela do seu smartphone por meio do app WEG HOME.



Visão noturna



Deteção de movimento



Acesso remoto



Áudio bidirecional



Proteção IP65 com resistência climática

Recursos

- Resolução Full HD 1080p
- Grau de proteção IP65 com alta resistência climática
- Pareamento fácil: QR Code ou modo AP
- Visualização de múltiplos canais em uma tela
- Deteção de movimento com disparo de alarme
- Áudio bidirecional com cancelamento de eco
- Tecnologia 3DNR, DWDR
- LED infravermelho de 850 nm com distância efetiva de 10 metros
- Monitoramento em tempo real
- Suporte à Amazon Alexa e Google Assistente (opcionais)
- 1 ano de garantia

Especificações

Sensor	1/2.7" 3 MP CMOS
Pixels efetivos	2304 x 1296
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	4.0 mm
Ângulo de visão	108° (diagonal), 95° (horizontal) e 60° (vertical)
Armazenamento	MicroSD até 128 GB (Classe 10)
Alcance infravermelho	Até 10 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Dia e Noite	Automático
Troca Automática de Filtro (ICR)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Detecção de movimento	Ajustável (sensibilidade baixa, média e alta)
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
Alimentação	Conector microUSB fêmea
Tipo de rede	Wi-Fi
Tensão	5 Vcc
Corrente Máxima	1 A
Potência Máxima	5 W
Peso	227 g
Material	Material plástico isolante e componentes eletrônicos
Local de instalação	Externo
Temperatura de operação	-20°C a 50°C
Umidade relativa de operação	10 a 95% (sem condensação)
Padrões de Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Frequência Wi-Fi	2.4 GHz
Largura de Banda	40 MHz

Segurança	WEP / WPA / WPA2
Potência de transmissão	b: $16 \pm 1,5$ dBm / g: $14 \pm 1,5$ dBm / n: $13 \pm 1,5$ dBm
Frame Rate	Adaptável (máximo de 20 FPS)
Compressão de Vídeo	H.265
Áudio	Bidirecional com cancelamento de eco
Método de Configuração	QR Code ou modo AP
Assistentes de voz	Amazon Alexa e Google Assistente (opcionais)
Sistemas operacionais	Android/iOS

Dimensões (mm)

