

CÂMERA WCAM AN-M02V-D11



Principais Características

Câmeras IP
Câmeras Analógicas
Gravadores
HDs
Switch
Complementos

1080
FULL HD

Imagens de **alta nitidez** com resolução de 2MP 1080p Full HD



Varifocal manual com variação de 2,8~12mm

4_{em}**1**

AHD / HDTVI / HDCVI / CVBS



Grau de **proteção IP66**
Resistente à poeira e à chuva



Grau de **proteção IK10** para impactos



Benefícios

A **linha WCAM** é uma solução completa, que leva a confiabilidade da marca WEG para cuidar do que é mais importante para você, contando com **câmeras analógicas, câmeras IP, gravadores DVRs e NVRs e HDs** de última geração para a gravação de vídeo. Conte com a **segurança** de ter a sua residência, condomínio, comércio ou indústria, **monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana**. Além de poder contar com um sistema robusto e confiável de gravação, com o aplicativo WCAM você acompanha tudo o que está acontecendo em tempo real, diretamente em seu smartphone.

WCAM

www.weg.net/wcam



Sensor de imagem	1/3" Progressivo CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920 (H)
Resolução	Full HD: 2MP – 1080p
Lente Varifocal Manual	VF 2,8 ~ 12 mm
Ângulo de visão horizontal	51,5° ~ 96°
Ângulo de visão vertical	15° ~ 26,7°
Alcance Infravermelho	30 m
LED Inteligente	Sim
Formato de vídeo	PAL/NTSC
Protocolos de vídeo	AHD / HDTVI / HDCVI / CVBS
Mudança de protocolo	Via botão seletor
Relação sinal/ruído	>48 dB
Sensibilidade	0,001 Lux (F1,2 AGC ON)
Obturador	Global Shutter
Dia e Noite	Automático (Ajustável)

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Ajustável
Balanço do Branco (AWB)	Ajustável
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	Ajustável
Modo de imagem	Interno / Externo
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação / 2D/3D DNR
Idioma menu OSD	Português / Inglês
Redução Digital de Ruído	2D/3D DNR - Ajustáveis

Conexões

Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea



CÂMERA WCAM AN-M02V-D11

Características elétricas

Código WEG - 17650197

Tensão	12 Vdc
Consumo máximo de potência	6 W (12 Vdc, IR ON)
Consumo máximo de corrente	200 mA
Range de tensão	±10% (10,8 ~13,2Vdc)


Características mecânicas

Dimensões (L x A x P) (mm)	130 x 112,2 x 130
Peso	670 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Dome/Metálico
Grau de proteção	IP66 + IK10
Local de instalação	Interno/Externo

Características Ambientais

Temperatura de operação	-10 °C ~55 °C
Umidade relativa de operação	<85%

Dimensões (mm)



Suporte técnico via telefone: 0800 701 0701



Site
Institucional



Fale
Conosco



Onde
Comprar

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. - AUTOMAÇÃO
Rua Venâncio da Silva Porto, 399 - Jaraguá do Sul/SC - CEP: 89252-230
CNPJ: 07.175.725/0012-12 | Site: www.weg.net | E-mail: automacao@weg.net



Aplicativo WCAM

Com o aplicativo WCAM
você está no controle!
Acompanhe todo o seu
sistema de segurança, em
tempo real e de onde
você estiver.

