

# LACKTHERM® 1333 B

<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO:</b>	Verniz a base de poliéster modificado de secagem ao ar.		
<b>PROPRIEDADES:</b>	Excelentes propriedades dielétricas, flexibilidade, dureza e resistência química.		
<b>INDICAÇÃO DE USO:</b>	Motores elétricos de pequeno porte. Pequenos transformadores e bobinagens.		
<b>SISTEMA DE APLICAÇÃO:</b>	Imersão, pincel, pistola e derramamento.		
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	<b>Código:</b>	10001678 (20L)	
		10001679 (0,9L)	
		10001680 (5L)	
		10001681(200L)	
	<b>Aspecto/Cor:</b>	Âmbar.	
	<b>Viscosidade CF4:</b>	16±2	
	<b>25°C (ASTM D1200/94)</b>		
	<b>Peso Específico:</b>	0,87 ± 0,03 g/cm³	
	(ASTM D1475/98)		
	<b>Sólidos por Peso:</b>	31 ± 2%	
	(ASTM D2697/03)		
	<b>Rigidez Dielétrica:</b>	60 kV/mm (mín.)	
	(IEC 604647)		
	<b>Classe térmica:</b>	B (130°C)	
	(DIN 46452/77)		
	<b>Cura:</b>	Acelerada em estufa : 50°C – 80°C / 30min. – 60 min. Secagem ao ar 25°C / Toque máx 20 min. / Manuseio 2h – 4h. O tempo de secagem dependerá do tamanho da peça impregnada.	
	<b>Diluyente:</b>	Diluyente Alquídicó 1023. Se necessário, o produto já vem pronto para uso	
	<b>Compatibilidade com os fios de classe térmica:</b>	B/F/H	
	<b>CA / CC:</b>	CA	
	<b>Ficha de Emergência:</b>	ONU 1263	
	<b>Prazo de validade:</b>	12 meses	

**RECOMENDAÇÕES:** Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição;  
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;  
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;  
Utilizar em local com boa ventilação.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:** O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.  
Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do Intemperismo.  
Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

**NOTA:**

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.