

Cancela Pro WA-5000

A Cancela Pro WA-5000 é uma cancela de alto desempenho e alta velocidade. Ela possui um servomotor de alto desempenho, estrutura de transmissão simples e confiável, placa controladora resistente a altas temperaturas, design com led interativo no gabinete e led no braço.



Modelo	WA-5030L/R	WA-5045L/R	WA-5060L/R	WA-5130L/R
Tempo de Abertura	0,9 s	2,5 s	4,5 s	1 s
Braço	3 m	4,5 m	6 m	3 m
Tipo Braço	Braço Reto	Braço Reto	Braço Reto	Braço Articulado de 90°
Braço com LED	Sim	Sim	Sim	Sim
Braço com sistema anti-colisão	Sim	Sim	Sim	Não
Motor	Servo Motor			
Grau de Proteção	IP54			
Temperatura de trabalho	-40°C a +75°C			
Alimentação	24 Vcc, 100/240 Vac			
Frequência	50/60 Hz			
Consumo	100 W			
Dimensões do Gabinete	330 x 359 x 1000 mm			
Peso Líquido	60 kg			



Braço Articulado de 90°

Velocidade de
abertura/fechamento de 1
segundo. Adequado para
diferentes tipos de
estacionamentos subterrâneos

WAccess



O braço abre quando
encontra um obstáculo




Possibilita a inversão
do braço



Instalação fácil do
braço



Várias opções de
braços



Braço 4,5 metros

Velocidade de abertura/
fechamento de 2,5 segundos.
(Recomendado para tráfego
intenso e pista larga)

Braço 3 metros

Velocidade de abertura/fechamento
de 0,9s.
Recomendado para tráfego
intenso e pista larga,
Tal como vias expressas, centros
comerciais, edifícios comerciais,
aeroportos, portos e estações de
transporte

Braço 6 metros

Velocidade de abertura/
fechamento de 4,5 segundos.
Recomendado para tráfego
intenso e pista larga, como
parques industriais, apartamentos,
repartições públicas e instituições públicas)

