



Alternadores Síncronos

Lista de Preços - Partes e Peças

Revisão: 11 - 01/2022



Linha G i-Plus



Linha G i-Plus



KIT Partes e Peças	Carcaça	Tipo	Observação	Código
Disco de acoplamento	160	SAE 7,5 - Fixação no eixo	Alternadores fabricados antes 2012 *	10681247
		SAE 8 - Fixação no eixo		11105097
		SAE 10 - Fixação no eixo		10711041
		SAE 11.5 - Fixação no eixo		10711042
		SAE 6,5 - Fixação na bucha	Alternadores fabricados a partir 2012 *	14694766
		SAE 7,5 - Fixação na bucha		12183248
		SAE 8 - Fixação na bucha		14694871
		SAE 10 - Fixação na bucha		12183207
		SAE 11.5 - Fixação na bucha		12024035
		SAE 7,5 - Fixação no eixo	Alternadores fabricados antes 2012 *	15523347
	200	SAE 8 - Fixação no eixo		15523343
		SAE 10 - Fixação no eixo		10701589
		SAE 11.5 - Fixação no eixo		10714687
		SAE 6,5 - Fixação na bucha	Alternadores fabricados a partir 2012 *	14694868
		SAE 7,5 - Fixação na bucha		12412518
		SAE 8 - Fixação na bucha		14578320
		SAE 10 - Fixação na bucha		14410834
		SAE 11.5 - Fixação na bucha		12373908
	250	SAE 11.5	Alternadores fabricados a partir 2001 *	10714711
		SAE 14		10714708
Flange (com tela de proteção)	160	SAE 11.5	Alternadores fabricados a partir 2007 *	11691256
		SAE 14		12029270
		SAE 18		10710993
	200	SAE 3 - IP21	Alternadores B15T	13987273
		SAE 4 - IP21		10681246
		SAE 5 - IP21		13550989
		SAE 3 - IP23		14150983
		SAE 4 - IP23		14151114
		SAE 5 - IP23		14151117
		SAE 1 - IP21 - Compatível com disco SAE 11,5		14694944
		SAE 2 - IP21 - Compatível com Disco SAE11,5		11354711
		SAE 3 - IP21 - Compatível com Disco SAE 7,5 e 11,5		10831817
		SAE 4 - IP21 - Compatível com disco SAE 7,5		12412465
		SAE 3 - IP21 - Compatível com Disco SAE 8 e 10		14695659
		SAE 4 - IP21 - Compatível com disco SAE 8 e 10		14691387
		SAE 1 - IP23 - Compatível com Disco SAE 11,5		15523236
		SAE 2 - IP23 - Compatível com Disco SAE11,5		13023294
		SAE 3 - IP23 - Compatível com Disco SAE 7,5 e 11,5		13023297
		SAE 4 - IP23 - Compatível com Disco SAE 7,5		14578325
		SAE 3 - IP23 - Compatível com Disco SAE 8 e 10		14688020
		SAE 4 - IP23 - Compatível com Disco SAE 8 e 10		14578323
	250	SAE 1 - IP21		10685342
		SAE 2 - IP21		10713143
		SAE 3 - IP21		10800691
		SAE 1 - IP23		14151140
		SAE 2 - IP23		13023775
		SAE 3 - IP23		13023757
	315	SAE 0 - IP21		13702869
		SAE 1 - IP21		10794239
		SAE 0 - IP23		10802387
		SAE 1 - IP23		14688025
Bucha de fixação dos discos	160 / 200	8 furos		12383034
	250	-		13553985
	315	-		11705607
Regulador de tensão (AVR)	160/200	AVR-A-OPT-03 (WRGA-01)	S/ cabos de ligação	10670057
		K38L (KVA)		13473346
	250 / 315	EA08A-WG (Kutai)		13533686
		AVR-A-OPT-04E (GRT7-TH4E)		10681244
		K38P1 (KVA)		15464244
		AVC63-7 (Basler)		13140681
Cabos do regulador	160 / 200	AVR-A-OPT-03 (WRGA-01)		15525671
		K38L (KVA)		
	250 / 315	EA08A-WG (Kutai)		15525673
		AVR-A-OPT-04E (GRT7-TH4E)		
		K38P1 (KVA)		
		AVC63-7 (Basler)		
Estator da excitatriz	160 / 161	-		11111786
	162	-		10800860
	200	-		10800195
	250	-		10800614
	315	-		10699783
Imã	160 / 161	20X30X10mm		13552940
	162	30X30X10mm		13541652
	200 / 250	40X30X10mm		11025818
	315	60X30X10mm		10874245

* Para alternadores com fabricação anterior ao ano informado, consultar a WEG informando o número de serie.

Linha G i-Plus



KIT Partes e Peças	Carcaça	Tipo	Observação	Código
Rotor da excitatriz (com roda de diodos e bucha)	160 / 161	-	Alternadores fabricados a partir de 2003 *	12424406
	162	-		10801510
	200	-	Alternadores fabricados a partir de 2005 *	10800197
	250	-	Alternadores fabricados a partir de 2007 *	10800655
	315	Com bucha		11023878
Roda de diodos	160	-		10801695
	200	-		10800296
	250			10695817
	315	-		10700979
Caixa de ligação (incluindo todas as tampas)	200	FC-200		16373166
	250	Aço		10800781
	315	Aço		10780245
Placa de bornes	160	8 pinos M5 - 4 barras		12212681
	200	8 pinos M8 - 4 barras		13023292
	250	8 pinos M10 - 4 barras	3 Tensões	15063381
		8 pinos M10 - 1 barra	Tensão Única	15527417
	315	8 pinos M12 - 1 barra	Tensão Única	10831815
		12 pinos	3 Tensões	10699781
Amortecedor da caixa de ligação	315	4 unidades		11591276
Tampa excitatriz	250	1010 / 20 - Veneziana		12183203
		1010 / 20 - Lisa		10711868
	315	FC-200 - Aberta		11345448
		ABS - Fechada		10802351
Tampa traseira (com rolamento e anel o'ring)	160	Com tirante		13552943
	161	Com tirante		13556452
	162	Com tirante		15528625
	200	Pé na tampa		10800478
		Sem pé na tampa + tampa insp. Lisa		10668397
		Somente tampa sem pés		15444922
	250	Tampa + tampa insp. veneziana		10800779
		Somente a tampa		10799956
	315	c/ rolamento 6216		15313051
		c/ rolamento 6316		11592894
Rolamento traseiro + anel o'ring	160	6209 2RS C3		10861254
	200	6210 2RS C3		10861256
	250	6214 2RS C3		10861280
	315	6216 2RS C3		11114862
		6316 ZZ C3		11863726
Resistência de aquecimento (com trilho)	160 / 200	Tubular - 110/220V 100W (01 unid)		13119862
	250	Tubular - 110/220V 200W (01 unid)		13119900
	315	Tubular - 110/220V 200W (02 unid)		13119902
Ventilador (com chaveta)	160	Poliamida 6.6		10796156
		Alumínio		11211872
	200	Poliamida 6.6		10670203
		Alumínio		10801789
	250	Poliamida 6.6		10800847
		Alumínio		10949742
Tela de proteção	160	SAE 3 - IP21		12892948
		SAE 4 e SAE 5 - IP21		10758949
		SAE 3 - IP23		10682111
		SAE 4 e SAE 5 - IP23		14097179
				14839439
	200	SAE1 - IP21 (para disco SAE 11,5)		15530675
		SAE2 - IP21 (para disco SAE 11,5)		11354712
		SAE 3 - IP21 (para disco SAE 8 e 10)		15530670
		SAE 3 - IP21 (para disco SAE 7,5 e 11,5)		10800532
		SAE4 - IP21 (para disco SAE 8 e 10)		11354712
		SAE4 - IP21 (para disco SAE 7,5)		11354712
		SAE1 - IP23 (para disco SAE 11,5)		15530673
		SAE2 - IP23 (para disco SAE 11,5)		14839989
		SAE 3 - IP23 (para disco SAE 8 e 10)		14097178
		SAE 3 - IP23 (para disco SAE 7,5 e 11,5)		14839990
		SAE4 - IP23 (para disco SAE 8 e 10)		14839989
		SAE4 - IP23 (para disco SAE 7,5)		14839989
	250	SAE 1, SAE 2 e SAE 3 - IP21		10800714
		SAE 1, SAE 2 e SAE 3 - IP23		12475266
	315	SAE 0 - IP21		15530669
		SAE 1 - IP21		11630702
		SAE 0 - IP23		14097156
		SAE 1 - IP23		10802412
Chapa segur. bobina estator excitatriz	200	8 unidades		12564878
	250			13421799
	315			11259628


* Para alternadores com fabricação anterior ao ano informado, consultar a WEG informando o número de serie.

Linha G i-Plus



KIT Partes e Peças	Carcça	Tipo	Observação	Código
Distanciador bobina estator	160	24 unidades		10854281
	200	24 unidades		10854282
	250	32 unidades		10795113
	315	40 unidades		10926039
Calço fixação bobina rotor	160	8 calços	GTA160AI14 B15T	10971545
			GTA160AI17 B15T	
			GTA160AI18 B15T	
			GTA161AI20 B15T	
			GTA161AI22 B15T	
			GTA161AI26 B15T	
	200	12 calços	GTA162AI30 B15T	13550996
			GTA162AI32 B15T	
			GTA201AI20 B15T	13539324
			GTA201AI22 B15T	
			GTA201AI25 B15T	
		12 pares	GTA202AI34 B15T	13541131
			GTA202AI36 B15T	
	250	8 pares	GTA251AI24 B15T	13553980
			GTA251AI27 B15T	
		16 pares	GTA252AI44 B15T	13553981
			GTA252AI49 B15T	
	315	8 pares	GTA311AI27 B15T	13555567
			GTA311AI29 B15T	
			GTA311AI33 B15T	
			GTA311AI41 B15T	
		16 pares	GTA312AI45 B15T	13555668
			GTA312AI47 B15T	
			GTA312AI49 B15T	
			GTA312AI52 B15T	
			GTA312AI56 B15T	

Linha AG10




Linha AG10



KIT Partes e Peças	Carcaça	Tipo	Observação	Código
Disco de acoplamento	250	SAE 11.5 = Flange SAE1	Alternadores fabricados a partir 2019 *	14932676
		SAE 11.5 = Flange SAE2 e SAE3		14476489
		SAE 14		14932677
	280	SAE 11.5		14933030
		SAE 14 = Flange SAE 0		14933031
		SAE 14 = Flange SAE1 e SAE1/2		15532360
	315	SAE 18		14933032
		SAE 14 = Flange SAE 0		14933157
		SAE 14 = Flange SAE1 e SAE1/2		13768239
	250	SAE 18		14933229
		SAE 1 - IP21		14846164
		SAE 2 - IP21		14854349
Flange (com tela de proteção)	250	SAE 3 - IP21	Alternadores fabricados a partir 2019 *	14854350
		SAE 1 - IP23		13016374
		SAE 2 - IP23		13016124
	280	SAE 3 - IP23	Alternadores fabricados a partir 2019 *	13015890
		SAE 0 - IP21		14854354
		SAE 1/2 - IP21		14854353
	315	SAE 1 - IP21	Alternadores fabricados a partir 2019 *	14854351
		SAE 2 - IP21		14854355
		SAE 0 - IP23		14844884
	250	SAE 1/2 - IP23	Alternadores fabricados a partir 2019 *	13017765
		SAE 1 - IP23		13017481
		SAE 2 - IP23		13017462
	280	SAE 0 - IP21	Alternadores fabricados a partir 2019 *	14854408
		SAE 1/2 - IP21		14854357
		SAE 1 - IP21		14854356
	315	SAE 0 - IP23	Alternadores fabricados a partir 2019 *	13016648
		SAE 1/2 - IP23		13016584
		SAE 1 - IP23		13016503
Bucha de fixação dos discos	250	-		13505538
	280	-		13537686
	315	-		13528336
Regulador de tensão (AVR)	250 / 280 / 315	EA08A-WG (Kutai)	s/ cabos de ligação	13533686
	250 / 280 / 315	K38P1 (KVA)		15464244
	250 / 280 / 315	AVR-A-OPT-04E (GRT7-TH4E)		10681244
Cabos do Regulador de tensão	250 / 280 / 315	-		15530097
Estator da excitatriz	250	-		13018282
	280	-		13524386
	315	-		13018496
Rotor da excitatriz (com bucha e roda de diodos)	250	-		13519540
	280	-		13524528
	315	-		13528144
Roda de diodos	250 / 280			11255939
	315			13020948
Caixa de ligação (Aço)	250	-		13112853
	280	-		13112855
	315	-		13112856
Placa de bornes	250	-		12968466
	280	-		13021502
	315	-		12579580
Tampa do AVR (ABS)	250 / 280 / 315	-		13519547
Tampa excitatriz (ABS)	250	-		13519543
	280	-		13524582
	315	-		13528805
Tampa traseira (com rolamento e anel o'ring)	250	-		13519542
	280	-		13524536
	315	-		13528686
Rolamento traseiro + anel o'ring	250	6314 2RS C3		13021022
	280	6315 2RS C3		13021130
	315	6316 2RS C3		11863726
Resistência de aquecimento	250	Tubular - 110/220V 200W (01 unid)		13119900
	280 / 315	Tubular - 110/220V 200W (02 unid)		13119902
Ventilador	250	Alumínio	Alternadores fabricados a partir 2019 *	14493096
	280	Alumínio		14493120
	315	Alumínio		14493121
Tela de proteção	250	SAE 1, SAE 2 e SAE 3 - IP21	Alternadores fabricados a partir 2019 *	14845565
		SAE 1, SAE 2 e SAE 3 - IP23		13519541
	280	SAE 1 e SAE 2 - IP21		14845566
		SAE 0 e SAE 1/2 - IP21		14846087
		SAE 1 e SAE 2 - IP23		13524531
		SAE 0 e SAE 1/2 - IP23		13528328
	315	SAE 0, SAE 1/2 e SAE 1 - IP21		14846087
		SAE 0, SAE 1/2 e SAE 1 - IP23		13528328
Kit PMG	250	-		13022990
	280	-		13023081
	315	-		13023130
Distanciador bobina estator	250	24 unidades		13537684
	280	24 unidades		13537685
	315	24 unidades		13527022
Calço fixação bobina rotor	250	8 pares	AG10-250SI00AI B15T	13530980
			AG10-250SI05AI B15T	
		12 pares	AG10-250SI10AI B15T	
			AG10-250SI20AI B15T	
		16 pares	AG10-250MI00AI B15T	
			AG10-250MI10AI B15T	
	280		AG10-250MI20AI B15T	13519538
		16 pares	AG10-280MI20AI B15T	
		20 pares	AG10-280MI30AI B15T	
	315		AG10-280MI40AI B15T	13525683
		16 pares	AG10-315MI10AI B15T	
		20 pares	AG10-315MI15AI B15T	
			AG10-315MI20AI B15T	
	315		AG10-315MI30AI B15T	13532311
			AG10-315MI40AI B15T	
			AG10-315MI50AI B15T	

* Para alternadores com fabricação anterior ao ano informado, consultar a WEG informando o número de serie.

Linha GT10



Linha GT10



KIT Partes e Peças	Carcaça	Tipo	Código
Disco acoplamento	160	SAE 6,5	15071244
		SAE 7,5	15071246
		SAE 8	15071278
		SAE 10	15071280
	180	SAE 7,5	15071281
		SAE 8	15071282
		SAE 10	15071284
		SAE 11,5	15071286
	225	SAE 10	15071287
		SAE 11,5	15071339
	250	SAE 10	15071342
		SAE 11,5	15071355
Flange	160	SAE 4	15071173
		SAE 5	15071174
	180	SAE 3	15071175
		SAE 4	15071177
		SAE 5	15071208
	225	SAE 3	15071210
		SAE 4	15071211
	250	SAE 1	15071169
		SAE 2	15071171
		SAE 3	15071172
Roda de diodos	160	-	15071556
	180	-	15071557
	225	-	15071588
	250	-	15071589
Placa de bornes	160/180	-	15071492
	225/250	-	15071493
Tampa traseira	160/180	-	15071489
	225/250	-	15071490
Regulador de Tensão	160/180	ETC-A1	15071592
	225	ETC-1	15071590
	250	ETC-2	15071591
Estator da Excitatriz	160SI05 até 160MI10	-	15071430
	180SI05 até 180SI25	-	15071432
	180MI10 até 180MI25	-	15071433
	225SI05 até 225SI20	-	15071435
	225MI05 até 250SI10	-	15071436
	250MI05 até 250LI10	-	15071437
Rotor da Excitatriz	160SI05 até 160MI10	-	15071494
	180SI05 até 180SI25	-	15071495
	180MI10 até 180MI25	-	15071496
	225SI05 até 225SI20	-	15071497
	225MI05 até 250SI10	-	15071548
	250MI05 até 250LI10	-	15071549
Ventilador	160	-	16043657
	180	-	16043729
	225 / 250	-	16043731
Caixa de Ligação	160	-	15612555
	180	-	15612556
	225 / 250	-	15612698
Tela Proteção	160	SAE 4	15612765
		SAE 5	15612878
	180	SAE 3	15612880
		SAE 4	15612882
		SAE 5	15612884
	225	SAE 3	15612886
		SAE 4	15612887
	250	SAE 1	15612899
		SAE 2	15612900
		SAE 3	15612901