

Guia de instalação


CATRACA CORE WA-BL

1 Requisitos de instalação

1. Recomenda-se que o dispositivo seja instalado em um piso nivelado e firme. Se o piso for irregular ou não for resistente o suficiente para suportar o dispositivo, nivele o piso ou utilize um pedestal para solucionar o problema de instabilidade.
2. Evite usar o dispositivo diretamente ao ar livre ou em ambientes úmidos e corrosivos, onde chuva, umidade ou materiais corrosivos possam afetar sua vida útil. Use-o somente se o dispositivo for explicitamente classificado como à prova d'água.
3. Certifique-se de que o fio terra do dispositivo esteja firmemente conectado. Diferencie entre instalações elétricas fortes e fracas para evitar possíveis danos à segurança pessoal e incidentes imprevistos.
4. Após a instalação, inspecione o fio terra, os conectores, as junções da linha de conexão e as partes móveis para garantir conexões seguras. Aperte imediatamente quaisquer porcas, parafusos ou fixadores soltos para evitar falhas a longo prazo na catraca.

2 Ambiente de instalação


Consulte a figura fornecida para identificar a posição de instalação com base no tamanho do dispositivo e nos requisitos de espaço. Ao instalar contra uma parede, deixe um espaço de 100 mm para permitir a abertura da tampa superior durante o comissionamento e a manutenção. Mantenha uma distância de 100 mm entre dois dispositivos se houver várias passagens.



3 Preparação

Antes de instalar o dispositivo, certifique-se de que possui os seguintes itens:


- **Chave de fenda:** Para remover ou instalar parafusos no dispositivo.
- **Lápis:** Para marcar o tamanho do dispositivo e a localização dos furos para os parafusos.
- **Furadeira Elétrica:** Fazer os furos de acordo com as marcações para os furos dos parafusos.
- **Chave inglesa:** Para fixar o parafuso de expansão M12 no dispositivo.
- **Trena:** Para medir as dimensões durante a instalação.
- **Chave Allen:** Para remover ou instalar parafusos no dispositivo.
- **Máquina de corte:** Para abrir corte no piso e instalar cabos.





Observação: Com exceção da chave Allen, certifique-se de que todas as outras ferramentas sejam fornecidas por você.

4 Instalação





1. Após conferir a lista para garantir que todos os dispositivos e itens estejam corretos, transporte o dispositivo para o local de instalação.



2. Use a chave para abrir o chassi do dispositivo e, em seguida, remova as tampas.




3. Use um lápis para marcar os orifícios dos parafusos, os orifícios para os fios e os conduítes do dispositivo.




Observação: Para a segurança do dispositivo e para facilitar a manutenção futura, durante a instalação, certifique-se de passar o cabo de alimentação e o cabo de rede em um tubo de PVC com diâmetro de 20 mm. O diâmetro do tubo deve ser superior a 20 mm; este guia sugere o uso de 30 mm como exemplo.



4. Retire o dispositivo da embalagem e utilize uma furadeira elétrica para fazer furos seguindo as marcações.



5. De acordo com a marcação do dispositivo, utilize uma máquina de corte para criar dois conduítes no dispositivo com 30 mm de largura, 79,2 mm de comprimento e 100 mm de profundidade.




6. Após a perfuração, limpe os detritos e a poeira e reposicione o dispositivo no local de instalação. Verifique se os furos e conduítes perfurados estão alinhados com as marcas no dispositivo.




7. Insira o tubo de PVC de 20 mm de diâmetro no conduíte, passe o cabo de alimentação, o cabo Ethernet e o cabo de sinal de incêndio pelo tubo de PVC para conectar a fonte de alimentação, o controlador e o alarme de incêndio. Teste todas as funções do dispositivo para verificar o funcionamento normal, desconecte a fonte de alimentação após a confirmação e preencha o conduíte com concreto.

— Tubo de PVC de Ø20mm — Cabo de alimentação — Cabo Ethernet — Cabo de sinal de incêndio





Observação:


- 1). Separe os cabos de alta e baixa tensão durante a instalação.
- 2). Após concluir o teste, desconecte a fonte de alimentação do dispositivo e evite operar o equipamento com eletricidade.
- 3). A profundidade do conduíte deve ser de no mínimo 100 mm, e a altura do tubo de PVC exposto acima do solo deve ser superior a 100 mm. Certifique-se de que a saída faça uma curva para trás para evitar a entrada de água no conduíte.




8. Alinhe o dispositivo com os furos pré-perfurados. Em seguida, insira os parafusos e aperte-os com uma chave. Por fim, adicione as arruelas e as porcas e aperte-as firmemente com uma chave.





①





②




9. Instale as tampas do chassi e use a chave para trancá-lo.




10. Utilize a chave para abrir a tampa superior do dispositivo.





11. Alinhe o conjunto do braço com o conjunto do chassi interno e, em seguida, fixe-o com os parafusos.




 X3
Parafuso Allen




12. Feche a tampa superior e tranque-a.



13. Sugerimos marcar uma linha de aviso no chão após a instalação. Isso serve como um lembrete para os usuários aguardarem fora da área demarcada até que o usuário anterior conclua o processo de verificação e passe pelo dispositivo.



5 Diagrama de conexão



TERMO DE GARANTIA LIMITADA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, CÂMERAS E GRAVADORES PARA CFTV E PRODUTOS CONECTADOS DA LINHA WEG HOME

A WEG Automação oferece garantia limitada para defeitos de fabricação ou de materiais das tomadas e interruptores, câmeras e gravadores para CFTV e produtos conectados da linha WEG Home ("produtos"), conforme a seguir:

1. É condição essencial para a validade desta garantia que o comprador examine minuciosamente o produto adquirido imediatamente após a sua entrega, observando atentamente todas as suas características e as instruções de instalação, ajuste, operação e manutenção, que acompanham o produto.

O produto será considerado aceito e automaticamente aprovado pelo comprador, quando não houver manifestação por escrito do comprador, sobre problemas técnicos ou arrependimento, neste último caso, observadas as condições legais e desde que não violada/danificada a embalagem do produto, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis após a data de entrega.

2. O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses contados da data de entrega, seja fornecimento da WEG ou de distribuidor autorizado, comprovada através da nota fiscal de compra do produto, limitado a 24 (vinte e quatro) meses da data de fabricação. Salvo para os mecanismos eletromecânicos de tomadas e interruptores, em que o prazo total é 5 (cinco) anos, também contados da entrega.

3. O prazo da garantia legalmente assegurado está contido nos prazos de garantia acima referidos, não sendo cumuláveis entre si.

4. Caso esteja previsto em proposta técnico-comercial prazo de garantia diverso ao disposto neste Termo, para determinado produto, o prazo indicado na proposta técnico-comercial prevalecerá sobre os prazos indicados neste Termo, sem prejuízo do disposto no item 3.

5. Em caso de não funcionamento ou funcionamento inadequado do produto, desde que observadas as condições de garantia previstas em manual ou instruções que acompanham o produto, o comprador deverá comunicar imediatamente por escrito a WEG, bem como disponibilizar o produto para a WEG, pelo prazo necessário para identificação da causa, verificação de cobertura de garantia e eventuais reparos, sendo que os serviços em garantia, se assim identificados, serão realizados durante o horário comercial, nas instalações da WEG, em uma Assistência Técnica Autorizada por esta última indicada ou nas instalações do comprador, a exclusivo critério da WEG.

6. A WEG, a revenda e/ou Assistência Técnica Autorizada, examinará o produto e, caso comprove a existência de defeito coberto pela garantia, reparará, modificará ou substituirá o produto defeituoso, a seu exclusivo critério, sem custos para o comprador, observadas as demais condições previstas neste Termo.

7. Para ter direito à garantia, o comprador deve atender às especificações dos documentos técnicos da WEG, especialmente àquelas previstas no manual do produto ou nas instruções que acompanham o produto, e as normas e regulamentações vigentes em cada país.

8. A responsabilidade civil da WEG se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido, não se responsabilizando a WEG por danos indiretos ou emergentes, tais como, mas não limitados a lucros cessantes, perdas de receita e afins;

9. A garantia não inclui despesas com fretes, embalagens, remoção / desinstalação, recolocação, reinstalação do produto, serviços de ajustes, parametrização (quando aplicável), inclusive todos os honorários e despesas de locomoção, estadia e alimentação do pessoal de assistência técnica, quando for necessário e/ou solicitado um atendimento nas instalações do usuário;

10. A garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o cliente realize uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

11. A garantia não abrange partes e/ou componentes que, por sua natureza, sejam considerados como de desgaste. Não cobre, igualmente, defeitos e/ou problemas decorrentes de força maior ou outras causas não imputáveis à WEG, como por exemplo, mas não limitado a armazenagem e manuseio inadequados operação e/ou manutenção em desacordo com as instruções fornecidas, operação ou instalação indevida, negligente ou em desacordo com as especificações do produto, ajustes, parametrização incorreta (quando aplicável), instalações de má qualidade, acidentes ou influências de natureza química, eletroquímica, elétrica, mecânica e/ou atmosférica, equipamentos e/ou componentes não incluídos no escopo de fornecimento WEG;

12. Ficam excluídos da garantia os defeitos de partes ou peças consideradas de consumo, tais como partes de borracha ou plástico, fusíveis, protetores contra surtos, entre outros.

13. A garantia extinguir-se-á, independentemente de qualquer aviso, se o comprador fizer ou mandar fazer por terceiros quaisquer modificações ou reparos no produto fornecido, sem a prévia autorização por escrito da WEG;

14. O direito à garantia ficará suspenso em caso de mora ou inadimplemento de obrigações do comprador para com a WEG, sendo que o lapso temporal da suspensão será considerado garantia decorrida, caso o comprador, posteriormente, cumpra suas obrigações para com a WEG.


15. Em nenhuma hipótese quaisquer reparos, modificações, substituições decorrentes de defeitos de fabricação, designados como atendimento em garantia, interrompem ou prorrogam o prazo da garantia.

16. A WEG não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.


17. A WEG reserva-se o direito de alterar características de seus produtos, sem aviso prévio.



Suporte técnico via telefone: 0800 701 0701 ou 4003-8201 (para capitais)
Whatsapp: 47 99646-4800



Site Institucional



Onde Comprar



Fale conosco



WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA.
Rua Rosa Orsi Dalsóquio, 100
Itajaí - SC - CEP 88311-720
CNPJ: 14.309.992/0002-29
E-mail: automacao@weg.net

Para mais informações, acesse o QR Code
ou www.weg.net/weghome

