

Guia de instalação


CATRACA PRO WA-MSG / MSGC

1 Requisitos de instalação

1. Recomenda-se que a catraca seja instalada em uma plataforma horizontal sólida com altura entre 50 mm e 100 mm.
2. Recomenda-se também que a catraca não seja utilizada em ambientes corrosivos.
3. Certifique-se de que o fio terra esteja firmemente conectado para evitar ferimentos e outros acidentes.
4. Após a instalação, verifique se a conexão foi feita corretamente nos pontos de ligação do fio terra, nos conectores e nos pontos de fiação dos circuitos. Além disso, inspecione cada parte móvel da catraca para garantir a conexão adequada. Aperte rapidamente quaisquer porcas, parafusos ou outros fixadores soltos para evitar falhas devido à operação prolongada.

2 Ambiente de instalação


A posição de instalação da catraca depende do seu tamanho. É necessário reservar uma distância de 100 mm entre a catraca e a parede para facilitar a abertura da tampa superior para manutenção e ajustes. A figura de referência é mostrada abaixo:



3 Preparação

Os seguintes itens são necessários antes da instalação das catracas PRO WA-MSG e PRO WA-MSGC:


- **Uma chave de fenda:** Para remover ou instalar o parafuso no dispositivo.
- **Um lápis:** Para marcar o tamanho do dispositivo e o furo do parafuso.
- **Uma furadeira elétrica:** Fazer os furos de acordo com as marcações para os furos dos parafusos.
- **Uma chave inglesa:** Para fixar o parafuso de expansão M12 no dispositivo.
- **Uma trena:** Para medir as dimensões necessárias durante a instalação do dispositivo.
- **Uma chave hexagonal:** Para remover ou instalar o parafuso no dispositivo.
- **Máquina de corte:** Para cortar o piso e instalar o cabos.




Observação: Todas as ferramentas, exceto a chave Allen, devem ser fornecidas pelo usuário.

4 Instalação





1. Coloque a catraca no local de instalação.





- Abra o chassi da catraca com a chave e, em seguida, remova a tampa do chassi.




- Use um lápis para marcar os furos na catraca.




4. Remova a catraca e use uma furadeira elétrica para fazer furos de acordo com as marcações.



5. De acordo com o furo para o fio, usando uma máquina de corte faça o rasgo para um conduíte com 23 mm de largura e 60 mm de profundidade.




6. Após a perfuração, limpe os detritos e a poeira e, em seguida, recoloque a catraca no local de instalação. Verifique se os furos perfurados estão alinhados com a marca na catraca.



7. Instale tubos de PVC de 20 mm de diâmetro e passe os cabos Ethernet, de conexão e de energia pelos tubos. Em seguida, preencha os conduítes com concreto. **Observação:** os cabos de alta e baixa potência devem ser instalados separadamente.

— Tubo de PVC de Ø 20mm — Cabo de alimentação — Ethernet — Cabo de interligação




8. Alinhe a catraca com os furos pré-perfurados. Em seguida, insira os parafusos de acordo com a posição correta e aperte-os com uma chave. Por fim, insira as arruelas e as porcas, e aperte-as com a chave.



Parafuso

①





⊗ X4

Porca

⊙ X4


Arruela

②




Observação: Antes de inserir o parafuso, o usuário deve desconectar os cabos de alimentação e Ethernet das máquinas e colocá-los dentro do conduíte.

9. Feche as tampas do chassi da catraca e use a chave para trancá-la.




10. Monte a barreira no suporte do braço oscilante. Consulte o diagrama abaixo para obter instruções de instalação.


Observação: O braço oscilante já vem pré-instalado de fábrica.



11. Sugerimos marcar uma linha de aviso no chão para lembrar o usuário quando a instalação estiver sendo concluída. Isso o lembrará de aguardar fora da linha de aviso até que o usuário anterior conclua o processo de verificação e passe pela catraca.



5 Diagrama de conexão



TERMO DE GARANTIA LIMITADA PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, CÂMERAS E GRAVADORES PARA CFTV E PRODUTOS CONECTADOS DA LINHA WEG HOME

A WEG Automação oferece garantia limitada para defeitos de fabricação ou de materiais das tomadas e interruptores, câmeras e gravadores para CFTV e produtos conectados da linha WEG Home ("produtos"), conforme a seguir:

1. É condição essencial para a validade desta garantia que o comprador examine minuciosamente o produto adquirido imediatamente após a sua entrega, observando atentamente todas as suas características e as instruções de instalação, ajuste, operação e manutenção, que acompanham o produto.

O produto será considerado aceito e automaticamente aprovado pelo comprador, quando não houver manifestação por escrito do comprador, sobre problemas técnicos ou arrependimento, neste último caso, observadas as condições legais e desde que não violada/danificada a embalagem do produto, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis após a data de entrega.

2. O prazo total de garantia do produto é de 12 (doze) meses contados da data de entrega, seja fornecimento da WEG ou de distribuidor autorizado, comprovada através da nota fiscal de compra do produto, limitado a 24 (vinte e quatro) meses da data de fabricação. Salvo para os mecanismos eletromecânicos de tomadas e interruptores, em que o prazo total é 5 (cinco) anos, também contados da entrega.

3. O prazo da garantia legalmente assegurado está contido nos prazos de garantia acima referidos, não sendo cumuláveis entre si.

4. Caso esteja previsto em proposta técnico-comercial prazo de garantia diverso ao disposto neste Termo, para determinado produto, o prazo indicado na proposta técnico-comercial prevalecerá sobre os prazos indicados neste Termo, sem prejuízo do disposto no item 3.

5. Em caso de não funcionamento ou funcionamento inadequado do produto, desde que observadas as condições de garantia previstas em manual ou instruções que acompanham o produto, o comprador deverá comunicar imediatamente por escrito a WEG, bem como disponibilizar o produto para a WEG, pelo prazo necessário para identificação da causa, verificação de cobertura de garantia e eventuais reparos, sendo que os serviços em garantia, se assim identificados, serão realizados durante o horário comercial, nas instalações da WEG, em uma Assistência Técnica Autorizada por esta última indicada ou nas instalações do comprador, a exclusivo critério da WEG.

6. A WEG, a revenda e/ou Assistência Técnica Autorizada, examinará o produto e, caso comprove a existência de defeito coberto pela garantia, reparará, modificará ou substituirá o produto defeituoso, a seu exclusivo critério, sem custos para o comprador, observadas as demais condições previstas neste Termo.

7. Para ter direito à garantia, o comprador deve atender às especificações dos documentos técnicos da WEG, especialmente àquelas previstas no manual do produto ou nas instruções que acompanham o produto, e as normas e regulamentações vigentes em cada país.

8. A responsabilidade civil da WEG se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido, não se responsabilizando a WEG por danos indiretos ou emergentes, tais como, mas não limitados a lucros cessantes, perdas de receita e afins;

9. A garantia não inclui despesas com fretes, embalagens, remoção / desinstalação, recolocação, reinstalação do produto, serviços de ajustes, parametrização (quando aplicável), inclusive todos os honorários e despesas de locomoção, estadia e alimentação do pessoal de assistência técnica, quando for necessário e/ou solicitado um atendimento nas instalações do usuário;

10. A garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o cliente realize uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

11. A garantia não abrange partes e/ou componentes que, por sua natureza, sejam considerados como de desgaste. Não cobre, igualmente, defeitos e/ou problemas decorrentes de força maior ou outras causas não imputáveis à WEG, como por exemplo, mas não limitado a armazenagem e manuseio inadequados operação e/ou manutenção em desacordo com as instruções fornecidas, operação ou instalação indevida, negligente ou em desacordo com as especificações do produto, ajustes, parametrização incorreta (quando aplicável), instalações de má qualidade, acidentes ou influências de natureza química, eletroquímica, elétrica, mecânica e/ou atmosférica, equipamentos e/ou componentes não incluídos no escopo de fornecimento WEG;

12. Ficam excluídos da garantia os defeitos de partes ou peças consideradas de consumo, tais como partes de borracha ou plástico, fusíveis, protetores contra surtos, entre outros.

13. A garantia extinguir-se-á, independentemente de qualquer aviso, se o comprador fizer ou mandar fazer por terceiros quaisquer modificações ou reparos no produto fornecido, sem a prévia autorização por escrito da WEG;

14. O direito à garantia ficará suspenso em caso de mora ou inadimplemento de obrigações do comprador para com a WEG, sendo que o lapso temporal da suspensão será considerado garantia decorrida, caso o comprador, posteriormente, cumpra suas obrigações para com a WEG.


15. Em nenhuma hipótese quaisquer reparos, modificações, substituições decorrentes de defeitos de fabricação, designados como atendimento em garantia, interrompem ou prorrogam o prazo da garantia.

16. A WEG não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.


17. A WEG reserva-se o direito de alterar características de seus produtos, sem aviso prévio.



Suporte técnico via telefone: 0800 701 0701 ou 4003-8201 (para capitais)
Whatsapp: 47 99646-4800



Site Institucional



Onde Comprar



Fale conosco



WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA.
Rua Rosa Orsi Dalsóquio, 100
Itajaí - SC - CEP 88311-720
CNPJ: 14.309.992/0002-29
E-mail: automacao@weg.net

Para mais informações, acesse o QR Code
ou www.weg.net/weghome

