

Boletim Técnico



VERNIZ W-FAST

	Descrição do produto	Verniz 2K de boa aplicação, secagem muito rápida para uso em repintura automotiva. Oferece boa resistência às intempéries e é ideal para reparos rápidos. Indicado para pintura parcial de veículos automotores.	
		Vida útil 3 anos	
	Rendimento	13 - 21 m ² /L 20 a 30 µm	
	Relação de mistura	5 Partes de A 1 Parte de B	
		Pot life 20 - 30 minutos	
	Endurecedor	Endurecedor W-FAST 5515	
	Diluyente	Temperatura ambiente 25°C - Diluyente 5870 intermediário. Temperatura ambiente 25°C alta qualidade: Diluyente PU 5890	
		Diluição: 25%	
	Viscosidade de aplicação	14 - 18s CF4 25° C 77°F 17 - 21s DIN 4 25° C 77°F	
	Pistola de aplicação	1,2 - 1,5 mm	2 - 3 BAR / 30 - 45 PSI
	Evaporação a 25°C 77°F	5 - 10 minutos	
	Numero de passadas	2 a 3 passadas	1 passada = 15 a 20 micra
	Secagem a 10°C 50°F	Toque 15 minutos Manuseio 40 minutos Polimento 120 minutos	
	Secagem a 25°C 77°F	Toque 10 minutos Manuseio 30 minutos Polimento 90 minutos	
	Secagem a 60°C 140°F	Polimento 30 minutos	
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.	

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar
- Evitar espessuras excessivas
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos;
- Recomenda-se realizar polimento em 24 horas;
- Utilizar endurecedor e diluyente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG.

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.