

Boletim técnico



SEALER ST

	Descrição do produto	É um selador, bi componente, de secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação e boa aderência. Utilizado para isolamento e promoção de aderência em superfícies contendo tinta envelhecida e em bom estado.	
		Validade 3 anos	
	VOC / Rendimento	550 g/L	10 – 13,5 m ² /L 30 - 40 µm
	Relação de mistura	8 Partes de A 1 Parte de B	
		Pot life 40 a 60 minutos	
	Endurecedor	Endurecedor ST 5585 Intermediário	
	Diluyente	Pronto para uso	
	Viscosidade de aplicação	Não aplicável.	
	Pistola de aplicação	1,8 mm	2 - 3 BAR 40 - 50 PSI
	Evaporação a 25°C 77°F	10 - 15 minutos	
	Número de passes	2 a 3 passadas	1 passada = 10 a 15 µm
	Secagem a 25°C 77°F	Toque	5 a 10 minutos
		Manuseio	20 a 30 minutos
		Final	4 horas
	Secagem a 60°C 140°F°	30 minutos	
		Necessário lixamento com lixa grão P600 quando o tempo for maior que 8 horas	
	Infravermelho onda curta	30 minutos a 1 metro.	

- Realizar um bom desengraxe para limpeza da peça a se repintar;
- Evitar espessuras excessivas;
- Limpeza de equipamentos de aplicação com diluentes acrílicos / poliuretanos
- Utilizar endurecedor e diluente conforme recomendado;
- Utilize sempre o conjunto de produtos e complementos WEG;

As informações técnicas são resultados de nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto, no entanto, as condições de utilização não estando sob o nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.