

**POLITHERM 26 LI LARANJA 20905 BR****CÓDIGO:** 16279668**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Tinta em pó poliéster com boa aderência, flexibilidade, resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e boa resistência ao intemperismo.

**EMBALAGENS**

Caixa de papelão com 25 kg em saco de polietileno de alta densidade.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ELABORADO**

<b>Resina</b>	Poliéster
<b>Brilho</b>	Brilhante
<b>Acabamento</b>	Liso
<b>Peso específico (<math>\pm 0,10</math>)</b>	1,70 g/cm <sup>3</sup>
<b>Perda de massa durante a cura</b>	Máximo 2%
<b>Teor de umidade</b>	Máximo 0,6%
<b>Prazo de validade</b>	12 meses
<b>Condição de armazenamento</b>	Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.

**CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO**

<b>Substrato</b>	Metais ferrosos Metais não ferrosos
<b>Limpeza da superfície</b>	O desempenho deste produto está associado ao grau de preparação da superfície. A superfície deverá estar limpa e isenta de quaisquer contaminantes. Remover completamente óleos, graxas e gorduras.
<b>Método de aplicação</b>	Pistola eletrostática corona

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO APLICADO****CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUÍMICA**

<b>Ensaio</b>	<b>Especificação/Norma</b>
<b>Câmara úmida</b>	Mínimo 1000h (ASTM D2247)
<b>Névoa salina</b>	Mínimo 700h (ASTM B117)