



LACKTHERM® 1348 B DOURADO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Verniz a base de poliéster modificado de secagem ao ar.	
PROPRIEDADES:	Excelentes propriedades dielétricas, flexibilidade, dureza e resistência química.	
INDICAÇÃO DE USO:	Impregnação de motores e transformadores de pequeno porte. Acabamento de bobinados de estatores em geral.	
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Imersão, pincel, pistola e derramamento.	
RECOMENDAÇÃO DURANTE O USO:	Aplicação por Imersão: recomenda-se diluição de no máximo 15% para melhorar penetração do verniz.	
CARACTERÍSTICAS:	Código:	10001692 (5L)
	Aspecto/Cor:	Dourado
	Viscosidade CF4:	40 – 60"
	25°C (ASTM D1200/94)	
	Peso Específico:	0,89 ± 0,02 g/cm³
	(ASTM D1475/98)	
	Sólidos por Peso:	25 ± 3%
	(ASTM D2697/03)	
	Rigidez Dielétrica:	60 kV/mm (mín)
	(IEC 604647)	
	Classe Térmica:	B (130°C)
	(DIN 46452/77)	
	Cura:	Toque 15min. / Manuseio 10h.
	Diluyente:	Diluyente Alquídic 1021 (Se necessário o produto já vem pronto para uso)
	Compatibilidade com os fios de Classe Térmica:	B – F – H
	CA / CC:	CA
	Ficha de Emergência:	ONU 1263
	Prazo de Validade:	6 meses
RECOMENDAÇÕES:	Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição; Manter a embalagem fechada após o uso parcial; O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso; Utilizar em local com boa ventilação.	

**PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA:**

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do Intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.