

Hoja técnica



PRIMER W-FAST

	Descripción del producto	Primer poliuretano 2K, de secado muy rápido y fácil lijado. Producto de fácil aplicación, con corto intervalo de repintura, buen poder de relleno y excelente adherencia. Adecuado para sustrato ferroso en pintura general, parcial y repintado de vehículo automotriz sobre sustrato metálico . Disponible en colores: blanco, gris y negro									
		Vida útil 3 años									
	VOC / Rendimiento	258 g/L					9 – 10,5 m² / L 60 - 90 µm				
	Relación de mezcla	4 Partes de A ou 2 Partes de A 1 Parte de B 1 Parte de B 1 Parte de W-FAST APR									
		Pot life 30 minutos 4x1 / Pot life 15 minutos 2x1x1									
	Endurecedor	Endurecedor W-FAST 5514									
	Thinner Diluyente	Diluyente 5870 Intermediario Dilución 25%									
	Viscosidad de aplicación	20 – 24s Copa FORD 4		25°C 77°F		23 – 28s Copa DIN 4		25°C 77°F			
	Pistola de aplicación	1.8mm a 2.0mm					2 - 3 BAR / 30 – 45 PSI				
	Evaporación a 25°C 77°F	5 - 10 minutos									
	Numero de manos	2 a 3 passadas					1 passe = 20 a 30 µm				
		4x1									
	Secado a 10°C 50°F	Toque	20 minutos	Presión	45 minutos	Lijado	90 minutos				
	Secado a 25°C 77°F	Toque	15 minutos	Presión	30 minutos	Lijado	90 minutos				
	Secado a 60°C 140°F°	Lijado	30 minutos								
		2x1x1 APR									
	Secado a 10°C 50°F	Toque	10 minutos	Presión	15 minutos	Lijado	30 minutos				
	Secado a 25°C 77°F	Toque	05 minutos	Presión	10 minutos	Lijado	20 minutos				
	Secado a 60°C 140°F°	Lijado	20 minutos								
	Infrarrojos onda corta	30 minutos a 1 metro									
➤ Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar ➤ Evitar espesores excesivos ➤ Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos; ➤ Se recomienda pintura de la Wash Primer para adhesión; ➤ Use endurecedor y diluyente según lo recomendado; ➤ Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.											

Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.