Motores Industriales

Motores Comerciales & Appliance

Automatización

Digital & Sistemas

Energía

Transmisión & Distribución

Pinturas

SOLUCIONES PARA PISOS

Durabilidad, resistencia y estética para entornos industriales y comerciales.



Driving efficiency and sustainability

SOLUCIONES PARA PISOS

VALORIZAN LOS ESPACIOS CON DURABILIDAD Y ESTÉTICA

Los esquemas de pintura para pisos epóxicos son ampliamente utilizados en entornos industriales, comerciales y residenciales debido a su durabilidad, resistencia y estética. Estos pueden aplicarse de tres maneras, diseñadas para soportar distintos niveles de tráfico: ligero, moderado o pesado.

La pintura y el revestimiento epóxico ofrecen alta durabilidad frente a impactos y abrasión, además de resistencia a productos químicos como aceites, solventes y ácidos.

TRÁFICO LIGERO A MEDIO

Ideal para entornos residenciales, comerciales ligeros y áreas de menor circulación, la pintura epóxica para tráfico ligero ofrece protección contra el desgaste diario, manchas y humedad. Además, proporciona un acabado liso y brillante, realzando el espacio con durabilidad y estética.

W-POXI HSS 301 + W-POXI DFA 301 = 185 a 310 micras

PLANO	PRODUCTO	FUNCIÓN
1ª capa	W-POXI HSS 301	Sellador
2ª capa	W-POXI DFA 301	Intermedio
3ª capa	W-POXI DFA 301	Acabado



TRÁFICO MODERADO

Indicada para áreas con circulación frecuente de personas y vehículos ligeros, como tiendas, garajes y oficinas. Esta pintura está diseñada para resistir el desgaste causado por el uso constante, ofreciendo mayor durabilidad, facilidad de limpieza y resistencia a impactos moderados.

W-POXI HSS 301 + W-POXI HBA 301 = 300 a 1.000 micras

PLANO	PRODUCTO	FUNCIÓN
1ª capa	W-POXI HSS 301	Sellador
2ª capa	W-POXI HBA 301 **agregar** Mix 80	Acabado



TRÁFICO PESADO

Perfecto para entornos industriales y logísticos, este revestimiento soporta el tráfico de equipos pesados, maquinaria y vehículos industriales. Es extremadamente resistente a impactos, abrasión y productos químicos, garantizando la protección y longevidad del piso.

W-POXI HSS 301 + W-POXI PRP 301 + W-POXI HBA 301 = 1.000 a 2.000 micras

PLANO	PRODUCTO	FUNCIÓN
1ª capa	W-POXI HSS 301	Sellador
2ª capa	W-POXI PRP 301 agregar Mix 30	Intermedio
3ª capa	W-POXI HBA 301 agregar Mix 80	Acabado



SELLADOR EPÓXICO

W-POXI HSS 301

Resina epóxica de alto desempeño y alto contenido de sólidos, desarrollada para cumplir con las más exigentes demandas de sistemas de pintura, abarcando desde aplicaciones en tráfico ligero hasta tráfico pesado. Proporciona una base de adherencia uniforme y confiable para los sistemas aplicados posteriormente, reduciendo la absorción excesiva o irregular del acabado, especialmente en sustratos porosos.
Su avanzada formulación previene fallos en la aplicación y contribuye a una capa de acabado más homogénea y duradera.

- *Alta performance;*
- *Sellador de superficies;*
- *Excelente adhesión;*
- *Alta durabilidad;*
- *Versatilidad.*

SÓLIDOS POR VOLUMEN
Sin solvente (98% sólidos)

ESPESOR POR CAPA SECA:
50 µm - 100 µm

INTERVALO DE REPINTADO:
6h (mínimo) / 24h (máximo)

PRIMER REPARADOR DE PISOS

W-POXI PRR 301

Resina epóxica con adición de sílice, desarrollada para ofrecer excelente desempeño en la regularización de pisos. Con una formulación sin solventes, este producto presenta una consistencia fluida, ideal para corregir defectos localizados en pisos de concreto, como fisuras, grietas (siempre que sean estables), cavidades, perforaciones y áreas dañadas por impactos mecánicos. Su aplicación es rápida y eficiente, permitiendo realizar la reparación de forma práctica y sin interrupciones prolongadas. La liberación del área es posible después de solo 3 horas, garantizando agilidad y optimización del tiempo de trabajo.

- *Regularización de defectos;*
- *Mortero reparador;*
- *Secado rápido;*
- *Fácil aplicación.*

SÓLIDOS POR VOLUMEN:
98 ± 2% (ISO 3233)

ESPESOR POR CAPA SECA:
500 µm - 1.000 µm

APLICACIÓN:
Llana, espátula o llana dentada de acero.

SECADO:
Al tacto: 1h / Manipulación: 3h / Final: 168h
REPINTADO: 3h (mínimo) / 16h (máximo)

ACABADOS EPÓXICOS

TRÁFICO LIGERO A MODERADO

W-POXI DFA 301

Pintura epóxica de acabado, desarrollada para ofrecer excelente rendimiento en pisos de concreto. Su formulación de media espesor presenta bajo contenido de solventes y compuestos orgánicos volátiles (LOW VOC).

Además de su funcionalidad, está disponible en una amplia gama de colores, permitiendo personalizar el espacio y lograr la estética deseada. Ya sea para un ambiente más profesional o moderno, el W-POXI DFA 301 se adapta a sus necesidades, proporcionando estética y protección.

- *Excelente estética y brillo;*
- *Amplia variedad de colores;*
- *Fácil limpieza.*

SÓLIDOS POR VOLUMEN:
88 ± 2% (ISO 3233)

ESPESOR POR CAPA SECA:
100 µm - 150 µm

APLICACIÓN:
Pistola convencional, rodillo y cepillar

TRÁFICO MODERADO A PESADO

W-POXI HBA 301

Pintura epóxica autonivelante de alto espesor. Su formulación sin solventes proporciona alta resistencia mecánica, abrasiva y química, haciéndola ideal para entornos expuestos a condiciones adversas y tráfico intenso.

Su película protectora ofrece alta cobertura y durabilidad, combinando funcionalidad con estética. Su acabado de alto brillo embellece los espacios, facilita la limpieza y contribuye a la organización del ambiente. Con su formulación autonivelante, proporciona un acabado uniforme e impecable, siendo la opción ideal para quienes buscan excelencia en protección, practicidad en la aplicación y un resultado estético de alto nivel.

- *Autonivelante;*
- *Alto espesor en una sola capa*
- *Resistencia química, mecánica y a la abrasión*
- *Fácil mantenimiento*
- *Versatilidad en la aplicación*
- *Rápida liberación para tráfico ligero.*

SÓLIDOS POR VOLUMEN:
98 ± 2% (ISO 3233)

ESPESOR POR CAPA SECA:
300 µm - 1.000 µm

APLICAÇÃO:
Escobilla de goma, llana o llana dentada de acero

ACABADO POLIURETANO

W-THANE HBA 501

Pintura de acabado poliuretano de alto contenido de sólidos, especialmente formulada para cumplir con las exigencias de protección y resistencia a la intemperie.

Gracias a su resistencia química y a la acción continua contra factores ambientales, es ideal para áreas expuestas a condiciones extremas, garantizando una protección duradera y un acabado de alta calidad, preservando la integridad y estética de las superficies.

- *Resistencia a la intemperie*
- *Alta durabilidad del color en ambientes exteriores*
- *Bajo VOC y sustentabilidad*

DISPONIBLE EN VERSIONES:

HBA 501 - Brillante | **HBA 502** - Semi Brillante | **HBA 503** - Semi Mate | **HBA 504** - Mate

ESQUEMAS DE PINTURA ESPECIALES

PISOS ANTIDESLIZANTES

W-POXI HSS 301 + W-POXI ADA 301 (ou W-THANE ADA 502)

Indicado para áreas que requieren mayor seguridad, como rampas y zonas húmedas, el revestimiento antideslizante proporciona alta adherencia, reduciendo el riesgo de accidentes. Es posible personalizar el grado de textura, equilibrando seguridad y funcionalidad.
Diseñado para ofrecer una solución antideslizante de alto rendimiento, su formulación avanzada garantiza alta dureza y resistencia a agentes como agua, aceites y sales, proporcionando una durabilidad excepcional incluso en condiciones de uso intenso.

- *Función antideslizante: Alta textura para mayor seguridade;*
- *Alta dureza: Resistencia superior a impactos y desgaste;*
- *Resistencia química: Ideal contra agua, aceites y sales;*
- *Aplicaciones versátiles: Compatible con acero al carbono y concreto;*
- *Durabilidad: Prolonga la vida útil de superficies en ambientes industriales y marítimos;*
- *Apto para ambientes interiores y exteriores.*

CONCRETO APARENTE

El acabado para concreto y mampostería aparente con barnices ofrece un aspecto industrial moderno y sofisticado, preservando la apariencia cruda del sustrato, brindando protección y resistencia.
Ideal para entornos como estudios, oficinas, pisos industriales, estructuras de concreto, estacionamientos, almacenes, gimnasios y concesionarios, este tipo de revestimiento realza el diseño del espacio y proporciona una superficie robusta y fácil de limpiar.

W-THANE DRV 561 / 564

La solución perfecta para proteger y resaltar superficies de cemento, manteniendo su apariencia natural y sofisticada. Adecuado para proyectos nuevos o renovaciones, ofrece un equilibrio entre estética y durabilidad.

- *Acabado brillante o mate;*
- *Fácil limpieza y mantenimiento;*
- *Alta resistencia a rayaduras;*
- *Excelente resistencia a los rayos UV.*

CONOZCA TAMBIÉN

CREETY - LÍNEA URETÁNICA

El alcance de las soluciones del Grupo WEG no se limita a los productos y soluciones presentados en este catálogo. **Para conocer nuestro portafolio, consultanos.**

Conozca las operaciones mundiales de WEG

www.weg.net

wegpinturas

PINTURAS

+55 (47) 3276.4000

tintas@weg.net

Guaramirim - SC - Brasil +55 (47) 3276.4000
Mauá - SP - Brasil +55 (11) 4547.6100
Cabo de Santo Agostinho - PE - Brasil +55 (81) 3512.3000
Betim - MG - Brasil +55 (31) 3268.0686
Buenos Aires - Argentina +54 (11) 4299.8000
Atotonilco de Tula - México +52 (55) 5321.4231

Rev: 12 | 02/2025

Sujeto a alteraciones sin previo aviso.
Las informaciones contenidas son valores de referencia.