

Hoja tecnica



TL MASSA POLIESTER W4000

	Descripción del Producto	Masilla corrige los defectos superficiales, sustituyendo a la masilla rápida y a la masilla plástica en un solo producto. Es un producto con alto poder de relleno, de fácil aplicación, rápido secado y excelente lijabilidad.
	Relación de catálisis	100 partes de Masilla Poliester. 1 a 3% en peso de catalizador
	Vida útil	3 a 5 minutos
	Diluyente	No aplica.
	Viscosidad de aplicación	No aplica.
	Aplicación	Aplicar capas finas y sucesivas con celuloide o espátula. Superficies de aplicación: Metálicas (acero, galvanizado y aluminio).
	Secado y lijado a 25°C 77°F	20 a 30 minutos para lijar. Comience a lijar con papel de lija de grano 80 y termine con papel de lija de grano 150 y 320.
	Número de pases	El número de pases varía según las necesidades de la aplicación.
➤ Evite el espesor excesivo; ➤ Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto. ➤ Limpieza de equipos de aplicación con diluyentes acrílicos/poliuretanos;		