

TL W-CRIL SEV DIAMOND RD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Verniz acrílico estufa de alta resistência ao intemperismo.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Rodas Pintadas

EMBALAGENS:

Balde -18L

CARACTERÍSTICAS:

Cor	Cinza
Brilho / Aspecto (UB)	Mínimo 90
Brilho / Aspecto (Sistema Completo)	N/A
Viscosidade a 25°C - CF4 (s)	33 – 35
Peso Específico (g/cm³)	0,95 – 1,05
Sólidos por Peso (%)	40 – 50
Aderência	Gr0
Espessura (µm)	15 – 20
Resistividade (MOhm)	0,2 – 0,6
Rendimento	Deve ser calculado conforme o processo do cliente
Prazo de Validade	12 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

Catalisador: N.A

Relação de mistura: N.A

Diluyente: Xileno / Acetato de Butil Glicol

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 22 - 24

Método de aplicação: Pistola Convencional ou Eletrostática

Pressão de pulverização (lbf/pol²): 70 – 80

Vazão (ml/minuto): 300 – 400

Flash Off (minutos): 10

Condições de cura: 20 minutos a 160°C

RECOMENDAÇÕES:

- Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;
- Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
- O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
- Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.