

# TINTA LIQ W-COAT FEM RD MEDIUM STEEL GRAY

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Base coat a base de resina poliéster de alta resistência ao intemperismo.

**RECOMENDAÇÕES DE USO:** Rodas pintadas

**EMBALAGENS** TAMBOR (180L)

**CARACTERÍSTICAS:** Cor: Cinza

Brilho/Aspecto: Fosco antes da aplicação do verniz

Viscosidade a 25°C - CF4 (s): 20 – 22

Peso Específico (g/cm³): 0,95 – 1,05

Sólidos por Peso (%): 24 - 32

Aderência: GR0

Espessura (µm): 15 – 30

Resistividade (MOhm): 0,4 – 0,8

Rendimento: Deve ser calculado conforme o processo do cliente.

Prazo de Validade: 12 meses

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Utilizar sobre o primer recomendado (conforme o substrato).

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

## PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

Catalisador: N.A

Relação de mistura: N.A

Diluyente: N.A

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 18 - 20

Método de aplicação: Pistola Convencional / Eletrostática

Pressão de pulverização: 70 – 80lbf/pol²

Vazão: 300 – 400mL/ minuto

Condições de cura: 20 minutos a 160°C (Pintadas)

Flash Off: 10 minutos

**IMPORTANTE:** Base Coat deve ser utilizado em conjunto com Verniz Líquido Acrílico Estufa .

## RECOMENDAÇÕES:

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;  
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;  
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;  
Utilizar em local com boa ventilação.

**PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA:**

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

**NOTA:**

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.