

Motores Industriais

Motores Comerciais &
Appliance

Automação

Digital &
Sistemas

Energia

Transmissão &
Distribuição

Tintas

TOMADAS & INTERRUPTORES

Linha Composé



Linha
Composé




BDA
PREMIADO 2016



Driving efficiency and sustainability



Sumário



APRESENTAÇÃO

Uma nova linha pensada para combinar com seu estilo.

03



BENEFÍCIOS

Várias características que irão surpreender no olhar e no toque.

04



MÓDULOS

Funcionalidade aliada ao melhor do design para seus ambientes.

05



CONECTIVIDADE & ACABAMENTOS

Design na ponta de seus dedos.

06



CORES

Uma diversificada paleta de cores que combina com tudo.

08



ACABAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL NOBAC®

Uma linha especial com proteção antimicrobiana e antiviral.

10



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Escolha o modelo ideal para você.

12



Um toque de
personalidade
nos seus ambientes

Composé é sinônimo de composição, a mistura de diferentes cores e formas, com a finalidade de tornar seus ambientes mais bonitos e funcionais.

Ao compor, você imprime seu estilo em seu lar.





Benefícios

Além de design moderno e uma ampla variedade de cores, a Composé possui características que irão surpreender no olhar, no toque e na tecnologia.

- ✓ 10 opções de cores de placa
- ✓ 2 opções de cores de módulos
- ✓ Fixação em parede *drywall*
- ✓ Segurança e simplicidade na fixação e retirada dos módulos
- ✓ Módulos com parafusos que não se perdem
- ✓ Superfície polida de fácil limpeza e manutenção
- ✓ 5 anos de garantia no mecanismo eletromecânico
- ✓ Produto e embalagem recicláveis



O módulo ideal

para a sua necessidade

Os conjuntos da Linha Composé são formados por módulo, suporte e placa. Esse sistema de estrutura modular é muito fácil de montar e permite configurar dezenas de combinações.

A Composé possui 24 opções de módulos, entre tomada, carregador USB, interruptor, telefonia e muito mais. O sistema modular ainda permite futuras possibilidades de ampliações e alterações sem que você tenha que trocar todo o conjunto.

Facilidade na instalação:


- ✓ Permite fixar os parafusos antes da colocação do suporte
- ✓ Ajuste do suporte para melhor alinhamento
- ✓ Encaixe progressivo da placa no suporte proporcionando perfeito ajuste a parede



Rede de Dados



Interruptor



Antena



Tomada 2P+T



Carregador USB



Telefonia



Interruptor Pulsador



Sensor de Presença



Dimmer



Cigarra

Notas: as cores dos produtos podem sofrer alterações devido à luminosidade, configurações do monitor e até mesmo a percepção do usuário.

Sempre conectado?

Com a Linha Composé é possível

Você gosta de ficar conectado 24 horas por dia, mas às vezes esquece o seu carregador? Ou então precisa ficar procurando por uma porta USB disponível no computador para carregar seu smartphone? Com o novo módulo carregador USB da linha Composé você não precisa mais transportar adaptadores de diversos modelos. Basta conectar o cabo de alimentação do equipamento direto no módulo carregador.

- ✔ Carrega tablets e smartphones de todas as marcas (corrente máxima de saída = 1,5 A)
- ✔ Bivolt: alimentação em 127 ou 220 Volts
- ✔ Tempo reduzido de carga em função de sua elevada capacidade
- ✔ Placa de circuito impresso fabricada em fibra de vidro com tecnologia SMD
- ✔ Interrompe automaticamente a alimentação ao final do carregamento, protegendo a vida da bateria



Acabamentos

Design em cada detalhe

Sinta todos os dias o toque suave da linha Composé. Seus traços arredondados combinam com todos os tipos de ambientes, com modernidade e conforto visual. Suas bordas sutis conferem leveza a decoração.

- ✓ Placas com filtro Anti-UV, que mantém a beleza do material por mais tempo
- ✓ Toque suave e superfície lisa
- ✓ As placas da linha estão entre as maiores do mercado, cobrindo imperfeições que podem ocorrer em obras, mantendo a harmonia nas proporções da peça

UM TOQUE
DE DESIGN NO SEU LAR




A melhor cor

é a que combina com você

Pense em uma cor. Agora pense nas possibilidades que a Linha Composé pode oferecer para seus ambientes. São várias cores e combinações que permitem deixar o seu lar com o seu estilo.

Colorir um espaço é imprimir nele sua expressão. Aplicadas na medida e no lugar certo, as cores são o toque final que desperta sentimentos no seu dia a dia. Alegria, paz e energia são apenas algumas das emoções que podem ser ampliadas com as cores.



Círculo cromático

A definição de cores para a Linha Composé foi feita a partir da teoria das cores e do círculo cromático. Considerando ambientes com harmonia monocromática, a paleta de cores reúne uma cor de cada setor do disco cromático.

A Linha Composé oferece as cores quentes em tons vivos, as cores frias em tons pastéis e ainda as cores neutras, combinando com os mais diversos tipos de ambientes.



Branco

Marfim

Amarelo

Verde

Azul

Nota: as cores dos produtos podem sofrer alterações devido à luminosidade, configurações do monitor e até mesmo a percepção do usuário.



Dica Composé: utilize cores vibrantes para compor com cores neutras. Se suas paredes forem brancas, toques de cores na decoração e na cor dos interruptores com certeza darão mais vida ao seu ambiente!



Rosa

Vermelho

Cinza

Marrom


Preto

Nota: as cores dos produtos podem sofrer alterações devido à luminosidade, configurações do monitor e até mesmo a percepção do usuário.

ACABAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL


Na Composé,
*segurança e
versatilidade*
andam lado a lado

Desenvolvida para proporcionar praticidade e segurança em qualquer aplicação, a Composé conta com uma oferta especial de tomadas e interruptores com proteção antimicrobiana e antiviral: a Composé NobaC®. Ideal para ambientes hospitalares, escolares, hotéis e demais locais que necessitam reduzir custos e riscos gerados por infecções ou contaminações cruzadas, causadas principalmente por micróbios e bactérias.






- ✓ As placas com proteção antimicrobiana e antiviral são fabricadas com nanopartículas atóxicas especiais que combatem a proliferação de micróbios, bactérias e vírus do gênero Betacoronavírus (mesmo gênero das espécies SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS e outros).



Nos produtos NobaC®, a nanotecnologia antimicrobiana e antiviral é aliada à inovação e à versatilidade. Com espelho e teclas de superfície polida e sem parafusos aparentes, os interruptores e tomadas são de fácil limpeza, possuem cinco anos de garantia no mecanismo eletromecânico e se destacam pela segurança e simplicidade na fixação e retirada dos módulos. Soluções antimicrobianas aplicadas em hospitais representam redução de custos, gerando economia, segundo estudos realizados pela indústria da saúde. Aliando toda essa tecnologia e inovação à versatilidade dos produtos da linha Composé, o resultado é a melhor escolha para você.

Somado a estes benefícios, a Composé NobaC® apresenta também comprovada eficácia virucida contra o grupo Coronavírus. O renomado Laboratório de Virologia da Unicamp atesta que, em menos de 10 minutos, os acabamentos elétricos da linha Composé NobaC® são capazes de eliminar 99,99% da contaminação viral caso haja contato do vírus com as superfícies da placa e do mecanismo.



Módulos

Interruptores

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Interruptor simples 10 A - 250 V CA 1 módulo	Branco	50	13203020
		Marrom	20	13877291
		Preto	20	13387386
		Cinza	20	14982984
	Interruptor paralelo 10 A - 250 V CA 1 módulo	Branco	20	13203022
		Marrom	20	13877292
		Preto	20	13387509
		Cinza	20	14982985
	Interruptor intermediário 10 A - 250 V CA 1 módulo	Branco	20	13203023
		Marrom	20	15601359
		Preto	20	13387510
	Interruptor bipolar simples 10 A - 250 V CA 1 módulo	Branco	20	13203024
		Preto	20	13387511
	Interruptor bipolar paralelo 10 A - 250 V CA 1 módulo	Branco	20	13203025
		Preto	20	13387513

Pulsadores

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Pulsador p/ campainha 10 A - 250 V CA 1 módulo	Branco	20	13206803
		Preto	20	13387601
	Pulsador p/ minuteria 10 A - 250 V CA 1 módulo	Branco	20	13206804
		Preto	20	13387602
	Pulsador universal s/ gravação 10 A - 250 V CA 1 módulo	Branco	20	13206805
		Preto	20	13387603

Módulos

Tomadas de energia

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Tomada 2P+T 10 A 250 V CA 1 módulo	Branco	50	13203026
		Marrom	20	13877296
		Preto	20	13387541
		Cinza	20	14982913
	Tomada 2P+T 20 A 250 V CA 1 módulo	Branco	50	13203148
		Marrom	20	13877328
		Preto	20	13387542
		Cinza	20	14982914
	Tomada 2P+T 10 A 250 V CA vermelha para identificação de circuitos 1 módulo	Vermelho	20	13203150
	Tomada 2P+T 20 A 250 V CA vermelha para identificação de circuitos 1 módulo	Vermelho	20	13203152

Tomadas de comunicação

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Tomada com 1 RJ11 4 fios 1 módulo	Branco	20	13206661
		Marrom	20	13913723
		Preto	20	13387544
	Tomada RJ45 com keystone CAT 5E 1 módulo	Branco	20	13206662
		Marrom	20	13877380
		Preto	20	13387546
		Cinza	20	14982915
	Tomada RJ45 com keystone CAT 6 1 módulo	Branco	20	13206663
		Preto	20	13387547
	Tomada para antena de TV terminal coaxial 75 Ω 1 módulo	Branco	20	13206664
		Preto	20	13387599


Módulos

Campainhas



Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
Campainha cigarra bivolt 127/220 V CA 1 módulo	Branco	15	13206806
	Preto	15	13387604

Eletrônicos



Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
Variador de luminosidade (dimmer) rotativo 127 V CA/300 W - 1 módulo	Branco	5	13206848
	Preto	5	13387658
Variador de luminosidade (dimmer) rotativo 220 V CA/600 W - 1 módulo	Branco	5	13206849
	Preto	5	13387660
Sensor de presença bivolt 127/220 V CA Pot. Nominal 600/1.100 W 1 módulo	Branco	5	13206851
	Preto	5	13387732
Carregador USB bivolt 127/220 V CA - 7,5 W 1 módulo	Branco	5	13206807
	Marrom	5	13879574
	Preto	5	13387605
Carregador Keystone USB bivolt 127/220 V CA 2,0 A 1 módulo	Branco	5	14601896
	Marrom	5	14643962
	Preto	5	14643961
	Cinza	5	14982978
Tomada HDMI Tipo A 1 módulo	Branco	5	14601970
	Marrom	5	14643965
	Preto	5	14643964
	Cinza	5	14982980

Módulos complementares e acessórios



Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
Kit módulo cego (2 unidades por emb.) 1 módulo	Branco	50	14177993
	Marrom	20	14178191
	Preto	20	14178195
	Cinza	20	14982981
Kit módulo saída de fio (2 unidades por emb.) 1 módulo	Branco	20	14178394
	Marrom	20	14178398
	Preto	20	14178400
	Cinza	20	14982982
Kit módulo para conector RJ45 (2 unidades por emb.) 1 módulo	Branco	20	14178524
	Preto	20	14178559

Placas e suporte

Placa 4x2"

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Placa 4x2\"	Branco	40	13207289
		Cinza	10	13207291
		Amarelo	10	13207292
		Verde	10	13207293
		Azul	10	13207294
		Rosa	10	13207295
		Vermelho	10	13207296
		Marfim	10	13272825
		Marrom	10	13207297
		Preto	10	13207308
		Mix color ¹⁾	30	13207309
	Placa 4x2\"	Branco	40	13207310
		Cinza	10	13207311
		Amarelo	10	13207312
		Verde	10	13207313
		Azul	10	13207314
		Rosa	10	13207315
		Vermelho	10	13207316
		Marfim	10	13272826
		Marrom	10	13207318
		Preto	10	13207319
		Mix color ¹⁾	30	13207320
	Placa 4x2\"	Branco	40	13207323
		Cinza	10	13207324
		Amarelo	10	13207325
		Verde	10	13207326
		Azul	10	13207327
		Rosa	10	13207348
		Vermelho	10	13207350
		Marfim	10	13272827
		Marrom	10	13207351
		Preto	10	13207352
		Mix color ¹⁾	30	13207353
	Placa 4x2\"	Branco	40	13207485
		Cinza	10	13207487
		Amarelo	10	13207598
		Verde	10	13207599
		Azul	10	13207600
		Rosa	10	13207601
		Vermelho	10	13207602
		Marfim	10	13272898
		Marrom	10	13207603
		Preto	10	13207604
		Mix color ¹⁾	30	13207605

Nota: 1) A Caixa de placas 4x2" Mix color é composta por 10 placas brancas, 4 placas pretas e mais 2 placas de cada uma das cores restantes.

Placas e suporte

Placa 4x4"

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Placa 4x4" cega	Branco	30	13207606
		Cinza	5	13207607
		Amarelo	5	13207648
		Verde	5	13207649
		Azul	5	13207650
		Rosa	5	13207651
		Vermelho	5	13207652
		Marfim	5	13272899
		Marrom	5	13207653
		Preto	5	13207654
		Mix color ¹⁾	30	13208186
	Placa 4x4" 2 posições (1+1)	Branco	30	13207655
		Cinza	5	13207656
		Amarelo	5	13207657
		Verde	5	13207688
		Azul	5	13207689
		Rosa	5	13207690
		Vermelho	5	13207691
		Marfim	5	13272900
		Marrom	5	13207692
		Preto	5	13207693
		Mix color ¹⁾	30	13207694
	Placa 4x4" 4 posições (2+2 distanciadas)	Branco	30	13208220
		Cinza	5	13208221
		Amarelo	5	13208222
		Verde	5	13208224
		Azul	5	13208225
		Rosa	5	13208226
		Vermelho	5	13208227
		Marfim	5	13272901
		Marrom	5	13208239
		Preto	5	13208240
		Mix color ¹⁾	30	13208241
	Placa 4x4" 6 posições	Branco	30	13208242
		Cinza	5	13208243
		Amarelo	5	13208244
		Verde	5	13208247
		Azul	5	13208258
		Rosa	5	13208260
		Vermelho	5	13208261
		Marfim	5	13272902
		Marrom	5	13208262
		Preto	5	13208263
		Mix color ¹⁾	30	13208264

Nota: 1) A Caixa de placas 4x4" Mix color é composta por 2 placas de cada cor, inclusive o branco.

Placas e suporte

Suportes

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Suporte 4x2"	-	30	13208265
	Suporte 4x4"	-	20	13208266

Placa + suporte 4x2"





	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Placa 4x2" cega + suporte	Branco	30	13295535
	Placa 4x2" 1 posição + suporte	Branco	30	13295536
	Placa 4x2" 2 posições + suporte	Branco	30	13295537
	Placa 4x2" 3 posições + suporte	Branco	30	13295558
	Placa 4x2" 3 posições IP54	Cinza	20	15798042
	Placa 4x2" 3 posições IP54	Branco	20	16369464

Placa + suporte 4x4"

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Placa 4x4" cega + suporte	Branco	15	13295559
	Placa 4x4" 2 posições (1+1) + suporte	Branco	15	13295560
	Placa 4x4" 4 posições (2+2) + suporte	Branco	15	13295562
	Placa 4x4" 6 posições (3+3) + suporte	Branco	15	13295563



Conjuntos montados 4x2"

Interruptores


	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	1 interruptor simples 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272418
		Preto	15	15615961
	1 interruptor paralelo 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272419
		Preto	15	15615962
	1 interruptor intermediário 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272429
	2 interruptores simples 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272420
	2 interruptores paralelos 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272421
	1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272422
	3 interruptores simples 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272423
	3 interruptores paralelos 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272424
	2 interruptores simples + 1 interruptor paralelo 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272425
	2 interruptores paralelos + 1 interruptor simples 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272426
	1 interruptor bipolar simples I/O 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272427
	1 interruptor bipolar paralelo 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272428

Conjuntos montados 4x2"

Interruptores com tomadas








	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272553
		Preto	15	15615963
	1 interruptor paralelo + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272554
		Preto	15	15615964
	2 interruptores simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272555
	2 interruptores paralelos + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272557
	1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272578
	1 interruptor simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272579
	1 interruptor paralelo + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272580
	2 interruptores simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272581
	2 interruptores paralelos + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272582
	1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272584

Pulsadores

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	1 pulsador para campainha 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272694
	1 pulsador para minuteria 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272695
	1 pulsador universal s/ gravação 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272696



Conjuntos montados 4x2"

Tomadas de energia
e comunicação

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272662
		Preto	15	15615856
	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272663
		Preto	15	15615958
	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272664
		Preto	15	15615857
	2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V CA + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272666
		Preto	15	15615960
	1 tomadas RJ11 + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272934
	1 tomada RJ45 com keystone CAT 5E + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272935
	1 tomada RJ45 com keystone CAT 6 + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272962
	1 tomada para antena de TV terminal coaxial 75 + placa 4x2" + suporte	Branco	15	13272936





Conjuntos montados 4x2"

Eletrônicos, campainhas e diversos

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Relé sensor de presença bivolt 3 fios 127 V CA/600 W - 220 V CA/1.100 W (qualquer lâmpada) + placa 4x2" + suporte	Branco	10	13273011
	Variador de luminosidade (dimmer) rotativo 127 V CA/300 W + placa 4x2" + suporte	Branco	10	13272777
	Variador de luminosidade (dimmer) rotativo 220 V CA/600 W + placa 4x2" + suporte	Branco	10	13272818
	Carregador keystone USB placa 4x2" composé	Branco	5	14644519
	1 cigarra bivolt (127/220 V CA) + placa 4x2" + suporte	Branco	10	13272775
	1 módulo saída de fio Ø 11 mm + Placa 4x2" + suporte	Branco	20	13313612

Conjuntos montados 4x4"



Tomadas de energia

	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V CA + 1 módulo cego + placa 4x4" + suporte	Branco	10	13272688
	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V CA + placa 4x4" + suporte	Branco	10	13272689
	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V CA + 1 módulo cego + placa 4x4" + suporte	Branco	10	13272690
	2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V CA + placa 4x4" + suporte	Branco	10	13272691

Composé NobaC®

NobaC® linha antimicrobiana



	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Interruptor simples 10 A - 250 V~ - 1 módulo	Branco	20	13778527
	Interruptor paralelo 10 A - 250 V~ - 1 módulo	Branco	20	13778618
	Interruptor intermediário 10 A - 250 V~ - 1 módulo	Branco	20	13778619
	Interruptor bipolar simples 10 A - 250 V~ - 1 módulo	Branco	20	13778620
	Interruptor bipolar paralelo 10 A - 250 V~ - 1 módulo	Branco	20	13778621
	Pulsador para campainha 10 A - 250 V~ - 1 módulo	Branco	20	13778675
	Pulsador universal 10 A - 250 V~ - 1 módulo	Branco	20	14700998
	Tomada 2P+T 10 A - 250 V~ 1 módulo	Branco	20	13778676
	Tomada 2P+T 20 A - 250 V~ 1 módulo	Branco	20	13778729
	Tomada 2P+T 20 A - 250 V~ vermelha para identificação de circuitos 1 módulo	Vermelho	20	13916745
	Tomada 2P+T 20 A - 250 V~ amarela para identificação de circuitos 1 módulo	Amarelo	20	15365160
	Tomada 2P+T 20 A - 250 V~ azul para identificação de circuitos 1 módulo	Azul	20	15365162
	Tomada 2P+T 20 A - 250 V~ verde para identificação de circuitos 1 módulo	Verde	20	15365075
	Tomada com 1 RJ11 4 fios 1 módulo	Branco	20	13778814
	Tomada RJ45 com keystone CAT 5E 1 módulo	Branco	20	13778816
	Tomada RJ45 com keystone CAT 6E 1 módulo	Branco	20	13778817
	Tomada para antena de TV terminal coaxial 75 Ω - 1 módulo	Branco	20	13778898
	Campainha cigarra bivolt 127/220 V CA 1 módulo	Branco	15	13778735
	Variador de luminosidade (Dimmer) rotativo 127 V CA/300 W - 1 módulo	Branco	5	13778737
	Variador de luminosidade (Dimmer) rotativo 220 V CA/600 W - 1 módulo	Branco	5	13778749
	Sensor de presença bivolt 127/220 V CA Pot. Nominal 600/1.100 W 1 módulo	Branco	5	13778474

Composé NobaC®

NobaC® linha antimicrobiana




	Descrição	Cor	Embalagem (peças)	Código
	Carregador USB bilvoltage 127/220 V CA - 1 módulo	Branco	5	13777988
	Kit módulo cego (conjunto com 2 peças por embalagem) - 2 módulos	Branco	20	14178189
	Kit módulo saída de fio (conjunto com 2 peças por embalagem) - 2 módulos	Branco	20	14178396
	Kit módulo para conector RJ45 (conjunto com 2 peças por embalagem) - 2 módulos	Branco	20	14178527
	Placa 4x2" cega	Branco	40	13775218
	Placa 4x2" 1 posição	Branco	40	13777038
	Placa 4x2" 2 posições	Branco	40	13777040
	Placa 4x2" 3 posições	Branco	40	13777041
	Placa 4x4" cega	Branco	30	13777044
	Placa 4x4" 2 posições	Branco	5	13777045
	Placa 4x4" 4 posições	Branco	5	13777046
	Placa 4x4" 6 posições	Branco	5	13777047
	Suporte 4x2"	-	30	13208265
	Suporte 4x4"	-	20	13208266


Dimensões (mm)

Interruptores


Interruptor simples




Interruptor paralelo




Interruptor intermediário



Interruptor bipolar simples




Interruptor bipolar paralelo




Pulsadores


Pulsador campainha



Pulsador minuteria




Pulsador universal sem gravação




Tomadas de energia

Tomada 2P+T-10 A




Tomada 2P+T-20 A




Dimensões (mm)

Tomadas de comunicação


Tomada RJ11



Tomada RJ45 CAT 5E/CAT 6




Tomada para antena




Eletrônicos


Dimmer



Sensor de presença




Tomada USB




Campainha


Campainha cigarra



Tomada HDMI




Tomada USB keystone




Módulos complementares


Módulo cego



Módulo saída de fio




Módulo tomada RJ 45




Dimensões (mm)

Placas


Placa 4x2 - 1 posição




Placa 4x2 - 2 posições




Placa 4x2 - 3 posições




Placa 4x2 - cega




Placa 4x4 - 2 posições




Placa 4x4 - 4 posições



Placa 4x4 - 6 posições




Placa 4x4 - cega




Suportes

Suporte 4x2




Suporte 4x4



Esquemas de ligação


Interruptores

Interruptor simples




Nota: 1) Depende da tensão de alimentação 127 V CA ou 220 V CA.

Interruptor paralelo



Nota: 1) Depende da tensão de alimentação 127 V CA ou 220 V CA.


Interruptor bipolar simples




Esquemas de ligação

Interruptores


Ligação de tomada



Interruptor bipolar paralelo




Interruptor paralelo + intermediário



Nota: 1) Depende da tensão de alimentação 127 V CA ou 220 V CA.


Dois intermediários e dois paralelos



Nota: 1) Depende da tensão de alimentação 127 V CA ou 220 V CA.


Esquemas de ligação

Campainha cigarra com pulsador




Nota: 1) Depende da tensão de alimentação 127 V CA ou 220 V CA.

Dimmer



Nota: 1) Depende da tensão de alimentação 127 V CA ou 220 V CA.

Sensor de presença




Nota: 1) Depende da tensão de alimentação 127 V CA ou 220 V CA.


Nota: a inversão dos fios pode causar mau funcionamento ou danos no produto.

Esquemas de ligação

RJ11



Interruptor com LED²⁾



Nota: 1) Depende da tensão de alimentação 127 V CA ou 220 V CA.

2) Item opcional.

Presença Global é essencial. Entender o que você precisa também.

Presença Global

Com mais de 30.000 colaboradores por todo o mundo, somos um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Estamos constantemente expandindo nosso portfólio de produtos e serviços com conhecimento especializado e de mercado. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos inovadores até assistência pós-venda completa.

Com o *know-how* da WEG, as **Tomadas e Interruptores Composé** são a escolha certa para sua aplicação e seu negócio, com segurança, eficiência e confiabilidade.



Disponibilidade é possuir uma rede global de serviços



Parceria é criar soluções que atendam suas necessidades




Competitividade é unir tecnologia e inovação

Conheça +

Produtos de alto desempenho e confiabilidade, para melhorar o seu processo produtivo.

Excelência é desenvolver soluções que aumentem a produtividade de nossos clientes, com uma linha completa para automação industrial.



Acesse: www.weg.net



youtube.com/wegvideos

O escopo de soluções do Grupo WEG não se limita aos produtos e soluções apresentados nesse catálogo.

**Para conhecer nosso portfólio,
consulte-nos.**

**Conheça as operações
mundiais da WEG**



www.weg.net



+55 47 3276.4000



automacao@weg.net



Jaraguá do Sul - SC - Brasil