

TINTA LIQ ESMALTE SINTETICO AZUL METALICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Esmalte sintético dupla função.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Ferro fundido, aço carbono.

EMBALAGENS: 14163347 (Balde 18 Litros)
14206712 (Tambor 190 Litros)

CARACTERÍSTICAS:

Cor: Azul

Brilho: 40 - 55 UB 60°

Viscosidade a 25°C - CF4 (s): 14 - 16"

Peso Específico (g/cm³): 0,96 – 1,02

Sólidos por Peso (%): 34 - 38

Aderência: 4 - 5B

Espessura (µm): 30 - 40 µm

Rendimento: Deve ser calculado conforme o processo do cliente

Prazo de Validade: 6 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

Catalisador: N.A

Relação de mistura: N.A

Diluyente: Diluyente ALQ 1034 (Se necessário)

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 14- 16

Método de aplicação: Pistola Convencional / Imersão

Pressão de pulverização: 50 – 80lbf/pol²

Vazão: 300 – 400mL/ minuto

Condições de cura (25°C): Ar

Toque: 10 Minutos

Manuseio: 30 Minutos

Total: 72 Horas

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

RECOMENDAÇÕES: Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.
Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.
Não fumar na área de trabalho.
Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.
Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.
Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.
Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação..

NOTA: Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.