



TINTA LIQ W-COAT FEM RD GRIGIO MOROCCA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Base coat a base de resina poliéster de alta resistencia al intemperismo.

RECOMENDACIONES DE USO:

Ruedas pintadas

EMBALAJE

TAMBOR (190L)

CARACTERÍSTICAS:

Color: Gris

Brillar / Aspecto:
Mate antes de la aplicación
de barniz

Viscosidad a 25°C – CF4 (s): 16 – 18 s

Peso Específico (g/cm³): 0,90 – 1,00

Sólidos por Peso (%): 20 – 30

Espesor (µm): 15 – 25

Adherencia: GR0

Rendimiento: Debe calcularse em la línea del cliente

Plazo de Caducidad: 12 meses

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para mayores informaciones consultar nuestro Departamento Técnico de WEG Tintas.

PREPARACIÓN PARA APLICACIÓN:

Catalizador: N.A

Relación de mezcla: N.A

Diluyente: N.A

Viscosidad de aplicación - CF4 (s): Listo para el uso

Método de aplicación: Pistola Convencional o electrostático

Presión de pulverización: 70 – 80lbf/pol²

Tasa de flujo: 300 – 400mL/ minuto

Flash Off: 10 minutos.

Temperatura de cura: 160°C / 20 minutos

IMPORTANTE: Base Coat debe ser utilizado en conjunto con Barniz Líquido Brillante.**RECOMENDACIONES:**Conservar en local fresco en una faja de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignición;
Mantener embalaje cerrada después del uso parcial;
Tanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después de su uso;
Utilizar en local con buena ventilación.

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Manoseo debe ser realizado lejos de llamas, chispas o calor excesivo y en locales ventilados por tratar de producto inflamable. Certificar que las instalaciones eléctricas están perfectas y que no resulten en chispas.

Al manosear este producto, usar siempre Equipamientos de Protección Individual (EPI's): lentes de seguridad, guantes de PVC, delantal y mascarillas con filtros contra vapores orgánicos. Almacenamiento debe ser en locales ventilados, protegidos de la intemperie.

No fumar en área de trabajo.

En caso de incendio, usar extintores de CO2 o polvo químico. Utilizar agua en forma de neblina, excepto en equipamientos energizados.

Contacto con la piel causa irritaciones. No usar diluyente para limpieza de piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos no usar alcohol, y en seguida lavar con agua y pasta de limpieza. Usar crema protector que reconstituye de la piel.

Se ingerido, induzca al vómito solamente si la víctima esté consciente, en caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua. Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores de solvente, remover inmediatamente la persona para una área ventilada. En caso de accidentes, providenciar los primeros socorros y llamar inmediatamente servicio médico.

Conservar embalaje en local fresco, distante de puntos de ignición. Mantener embalaje cerrada después del uso parcial. Tanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso. Utilizar en local con buena ventilación.

NOTA:

Todas las informaciones de esta hoja técnica están basadas en nuestras experiencias y conocimiento, entretanto como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida é ofrecida o sugerida en relación a estas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes del uso incorrecto de las informaciones prestadas.