

W-COAT FES RD NOIR OPAQUE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Base coat a base de resina poliéster de alta resistência ao intemperismo.
RECOMENDAÇÕES DE USO:	Rodas Diamantadas
EMBALAGENS	(190L)

CARACTERÍSTICAS:	Cor: Preto
	Brilho/Aspecto: Fosco antes da aplicação do verniz
	Viscosidade a 25 °C - CF4 (s): 16 – 18
	Peso Específico (g/cm³): 0,90 – 1,00
	Sólidos por Peso (%): 17 - 21
	Aderência: Gr0
	Espessura (µm): 15 – 25
	Resistividade: 0,2 – 0,6 MOhm
	Rendimento: Deve ser calculado conforme o processo do cliente.
	Prazo de Validade: 12 meses

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Utilizar sobre o primer recomendado (conforme o substrato).
Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

PREPARAÇÃO PARA APLICAÇÃO:

Catalisador: N.A
Relação de mistura: N.A
Diluyente: N.A
Viscosidade de aplicação CF4 (s): 16 - 18
Método de aplicação: Pistola Convencional
Pressão de pulverização: 70 – 80lbf/pol²
Vazão: 300 – 400mL/ minuto
Condições de cura: 20 minutos a 180 °C (Diamantada)
Flash Off: 5 minutos

IMPORTANTE: Base Coat deve ser utilizado em conjunto com Verniz Pó Brilhante

RECOMENDAÇÕES:

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35 °C, distante de pontos de ignição;
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.