

**POLITHERM 26 LI ROJO CC 80891 BR**

**CÓDIGO:** 16274727

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Pintura en polvo poliéster con buena adherencia, flexibilidad, resistencia química y al amarillamiento. Tiene alta resistencia física y buena resistencia al intemperismo.

**EMBALAJES**

Caja de cartón con 25 kg en bolsa de polietileno de alta densidad.

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ELABORADO**

<b>Resina</b>	Poliéster
<b>Brillo</b>	Brillante
<b>Acabado</b>	Liso
<b>Densidad (± 0,10)</b>	1,65 g/cm³
<b>Pérdida de masa durante el curado</b>	Máximo 2%
<b>Contenido de humedad</b>	Máximo 0,6%
<b>Estabilidad</b>	12 meses
<b>Condición de almacenamiento</b>	Debe almacenarse en envases cerrados, en lugares frescos, secos y cubiertos, a temperatura ambiente no superior a 30°C.

**CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN**

<b>Sustrato</b>	Metales ferrosos Metales no ferrosos
<b>Limpieza de superficies</b>	El desempeño de este producto está asociado al grado de preparación de la superficie. La superficie deberá estar limpia y exenta de cualesquiera contaminantes. Remover completamente aceites y grasas.
<b>Método de aplicación</b>	Pistola electrostatica corona

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO**

**CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA QUÍMICA**

<b>Ensayo</b>	<b>Especificación/Norma</b>
<b>Humedad</b>	Mínimo 1000h (ASTM D2247)
<b>Niebla salina</b>	Mínimo 700h (ASTM B117)