CÂMERA EXTERNA FIXA NC WHOME

Proteção completa é saber em tempo real tudo o que acontece ao redor da sua casa ou empresa. Com imagem em alta definição, detector de movimento, alta resistência e diversos recursos especiais, a CÂMERA EXTERNA FIXA NC WHOME permite que você acompanhe e monitore em tempo real e de qualquer lugar as áreas externas. Tudo isso, pela tela do seu smartphone por meio do app WEG HOME.



Visão noturna colorida

Detecção de movimento

Acesso remoto

Áudio bidirecional

Proteção IP65 com resistência climática

Recursos

- Resolução 3MP
- Grau de proteção IP65 com alta resistência climática
- Visualização de múltiplos canais em uma tela
- Detecção de movimento com disparo de alarme
- Tecnologia 3DNR, DWDR
- LED infravermelho de 850 nm com distância efetiva de 10 metros
- Monitoramento em tempo real
- Suporte à Amazon Alexa e Google Assistente
- 1 ano de garantia

Especificações	
Sensor	1/2.7" 3 MP CMOS
Pixels efetivos	2304 x 1296 px
Resolução real	3 MP
Lente	4.0 mm
Ângulo de visão	108º (diagonal), 91º (horizontal) e 50º (vertical)
Armazenamento	MicroSD até 256 GB (Classe 10)
Alcance infravermelho	Até 10 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Dia e Noite	Infravermelho, colorido (night color) e modo inteligente
Troca Automática de Filtro (ICR)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Detecção de movimento	Ajustável (sensibilidade baixa, média e alta)
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
Alimentação	Conector USB-A macho
Tipo de rede	Wi-Fi
Tensão	5 Vcc
Corrente Máxima	1 A
Potência Máxima	5 W
Peso	227 g
Material	Material plástico isolante e componentes eletrônicos
Local de instalação	Externo
Temperatura de operação	-20ºC a 50ºC
Umidade relativa de operação	10 a 95% (sem condensação)

Padrões de Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Frequência Wi-Fi	2.4 GHz
Largura de Banda	40 MHz
Segurança	WEP / WPA / WPA2 / WPA3
Potência de transmissão	b: 16 ± 1,5 dBm / g: 14 ± 1,5 dBm / n: 13 ± 1,5 dBm
Frame Rate	Adaptável (máximo de 20 FPS)
Compressão de Vídeo	H.265
Áudio	Bidirecional com cancelamento de eco
Método de Configuração	QR Code ou modo AP
Assistentes de voz	Amazon Alexa e Google Assistente (opcionais)
Sistemas operacionais	Android/iOS
ONVIF	Perfil S
Tecnologia Night Color	Sim

Dimensões (mm)



