











W-CAR VINILICO NEGRO MATE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: Primer vinílico, bi componente, de secado rápido, con propiedades anticorrosivas y excelente adherencia.

RECOMENDACIÓN DE USO: Promotor de adherencia para metales ferrosos y no ferrosos.

COLOR: Gris

	Endurecedor	W-CAR ENDURECEDOR 8501	
	Relación de Mezcla (Volúmen)	2:1 – Para cada 2 partes del Comp. A, añadir 1 parte del Comp. B	
	Dilución	-	
	Viscosidad de Aplicación (25°C)	Listo para Uso	
	Vida útil de la Mezcla Pot Life (25°C)	Máximo horas	
	Equipo	Pistola Gravitacional/ Convencional Presión del aire: 20 to 30 psi (~1.5 a 2 bar) Boquilla de pulverización: 1.3 a 1.4 mm	
	Aplicación	Aplicar 1 a 2 passadas finas con intervalo de 5 a 10 minutos. 8 a 12 micras de espesor seco total.	
	Tiempo de Secado	Aire: Toque: 20 - 30 minutos para aplicación del primer	Horno: 60°C máximo 100°C
	Lijado	-	
	Aditivación	-	

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guarimirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

ORIENTACIONES TÉCNICAS:

Preparación de la superficie:

La superficie a pintar deberá estar seca y libre de impurezas de óxido, polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante que pueda comprometer el rendimiento del producto.

Para metales ferrosos y no-ferrosos, preparar la superficie con el producto W-CAR DESENGRASANTE.

Rendimiento de la aplicación

Asegúrese de que no se haya retenido ningún sedimento en la parte inferior del envase. Añadir el componente B al componente A en las proporciones (volumen) indicadas, bajo agitación, hasta una completa homogeneización, respetando la relación de mezcla.

Respete la proporción de dilución máxima recomendada. Una dilución excesiva de la pintura puede afectar a la formación y al aspecto de la película y dificultar la obtención del espesor de película especificado.

El cambio en la presión en los tamaños de las boquillas pueden ser necesarios para mejorar las propiedades de pulverización. Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y el espesor del producto aplicado.

No aplique el producto bajo condiciones adversas, así como la humedad relativa del aire por encima del 85%, ya pueden producirse cambios de color y aspecto. No aplique el producto en superficies condensadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Antes del manejo de este producto es indispensable una cuidadosa lectura de toda la información contenida en su ficha de información de seguridad de productos químicos (FISPQ/ MSDS).

Para mayor información consultar al Departamento Técnico a través del teléfono especificado al final de este boletín.

CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net