

LACKTHERM® 1380 H COMP B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:		Endurecedor epoxi 100% sólidos bi-componente de curado a temperatura ambiente.	
INDICACIÓN DE USO:		Encapsulación de electroimán o moto freno.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:		Llenado.	
CARACTERÍSTICAS:	Código:	10001709 (0,80 Kg) 10001710 (0,20 Kg)	
	Aspecto/Color:	Ambar	
	Viscosidad Brookfield:	10000 – 15000 cPs 25°C (ASTM D2196)	
	Peso Específico:	0,98 ± 0,03 g/cm³ (ASTM D1475/98)	
	Sólidos por Peso:	100% (ASTM D2697/03)	
	Clase Térmica:	H (180°C) (DIN 46452/77)	
	Característica de la Mezcla		
	Componente A:	RESINA IMP LACKTHERM® 1380 H COMP A	
	Catalisis:	5A:1B partes por peso	
	Cura:	4h - 8h (a temperatura ambiente). Invernadero: 5min. - 15min. / 80 ° C - 130 ° C o encapsular la pieza precalentada	
	Tiempo de Vida Útil de la Mezcla:	2h (25°C)	
	Comportamiento en capa gruesa:	Duro, homogéneo y sin burbujas	
	Estabilidad Térmica:	Sin fissuras y deformaciones	
	Reamolecimiento:	Sin reamelamiento	
	Rigidez Dieléctrica:	18 kV/mm (sobre el espesor de 1mm) (IEC 604647)	
	Absorción de Água:	Máx. 0,5%	
	NOTA:	Valores apenas orientativos	
	Ficha de Emergencia:	ONU no clasificado	
Plazo de Validez:	12 meses		
RECOMENDACIONES		Mantener en lugar fresco, distante de los puntos de ignición. Mantener el embalaje cerrado después del uso parcial. El estanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso. Utilizar en local con buena ventilación.	

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

El uso, deberá realizarse lejos de llamas, centellas o calor excesivo y en locales ventilados por tratarse de producto inflamable.
Certifíquese que las instalaciones eléctricas están perfectas y que no provoquen fuego.
En la utilización de este producto, use siempre EPI's: lentes de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos.
El almacenamiento debe ser en locales ventilados, protegidos de la intemperie.
No fume en el área de trabajo.
En caso de incendio, usar extintores de CO₂ o polvo químico. Utilizar agua en la forma de niebla, excepto en equipamientos energizados.
Contacto con la piel causa quemaduras.
No usar diluyente para limpieza de la piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol y enseguida lavar con agua y pasta de limpieza. Usar crema protectora reconstituyente de la piel.
Si es ingerido, induzca al vomito solamente si la victima estuviera consiente, en caso de contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua.
Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores de disolvente, remover inmediatamente la persona para un área ventilada.
En caso de accidentes providenciar los primeros auxilios y llamar inmediatamente el servicio medico.

NOTA:

Todas las informaciones mencionadas en este boletín técnico están basadas en nuestras experiencias y conocimientos, entretanto como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida es dada o sugerida cuanto a esas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes Del uso incorrecto de las informaciones.