



LACKTHERM 1419/48 H

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Verniz à base de epóxi solúvel em água com efeito de estufa.	
PROPRIEDADES:	Excelentes propriedades dielétricas, flexibilidade, dureza e resistência química. Não há solventes orgânicos no ambiente.	
INDICAÇÃO DE USO:	Impregnação de motores de até 350CV.	
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Imersão.	
CARACTERÍSTICAS:	Código:	14383280 (200L)
	Aspecto/Cor:	Branco leitoso
	Viscosidade CF4:	120 – 140"
	25°C (ASTM D1200/94)	
	Peso Específico:	1,07 ± 0,02 g/cm ³
	(ASTM D1475/98)	
	Sólidos por Peso:	48 ± 2%
	(ASTM D2697/03)	
	Rigidez Dielétrica:	60 kV/mm (mín.)
	(IEC 604647)	
	Classe Térmica:	H (180°C)
	(DIN 46452/77)	
	Cura em Estufa:	30 - 60min / 170 - 190 ° C após atingir a temperatura do objeto
	Diluyente:	Água
	Compatibilidade com os fios de classe térmica:	B – F – H
	CA / CC:	CA
	Ficha de Emergência:	ONU não classificada
	Prazo de Validade:	6 meses
RECOMENDAÇÕES:	Manter o recipiente fechado após uso parcial; O tanque de aplicação deve permanecer fechado após o uso; Use no lugar com boa ventilação. Devido ao pH alcalino, o produto deve ser armazenado em recipientes de aço inoxidável, recipientes de polipropileno de alta densidade, tambores revestidos ou recipientes de plástico.	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:	O produto não é inflamável. Ao usar este produto, use sempre uma máscara com filtros apropriados. O armazenamento deve ser em locais ventilados e protegidos das intempéries. Em caso de incêndio, use extintores de CO ₂ ou polvos químicos. Não é recomendado o uso de água para extinguir a fumaça produzida pela queima de produtos químicos. O contato com a pele pode causar irritação. Para limpar as mãos, use álcool e lave com água e pasta de limpeza. Use creme restaurador protetor para a pele. Em caso de ingestão, induza o vômito apenas se a vítima estiver consciente, em caso de contato com os olhos, abundantemente com água, em contato com a criança que lava com água e sabão. Se houver sintomas de intoxicação por inalação, remova imediatamente a pessoa do local de trabalho para locais ventilados.	

NOTA:

As informações contidas neste boletim técnico são baseadas na experiência e no conhecimento adquiridos em campo pela equipe técnica da WEG Tintas.

No caso de uso do produto sem consulta prévia à WEG Tintas sobre sua adequação para a qual o cliente pretende usá-lo, o cliente considera que o uso será dado por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG Tintas não é responsável pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações contidas neste boletim são apenas estimativas e podem variar devido a fatores fora do controle do fabricante. Dessa forma, a WEG Tintas não garante e não assume nenhuma responsabilidade em relação ao desempenho, desempenho ou danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem aviso prévio, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções de qualidade para satisfazer as necessidades de nossos clientes.

