

LACKTHERM® 1369 H VERDE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Resina de impregnação a base de poliéster insaturado 100% sólidos para sistema de cura em estufa.
PROPRIEDADES:	Excelentes propriedades dielétricas, alto poder de compactação, resistência química e a umidade.
INDICAÇÃO DE USO:	Reatores de luminárias.
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Imersão.

CARACTERÍSTICAS:

LACKTHERM® 1369 COMP A H	Código:	14073749 (15 L)
	Aspecto/Cor:	Líquido viscoso verde.
	Viscosidade CF4:	125 – 145'
	25°C (ASTM D1200/94)	
	Peso Específico:	1,40 -1,60 g/cm ³
	(ASTM D1475/98)	
	Classe Térmica:	H (180°C)
	(DIN 46452/77)	
	Redutor de Viscosidade:	Diluyente 1105
	Característica da Mistura	
	Componente B:	LACKTHERM® 0011 COMP B
	Cura:	Estufa: 45min / 150°C após atingida a temperatura na peça
	Catálise:	100A:1B partes por peso
	Tempo de Geleificação a 100°C:	25min. – 35 min.
	Estabilidade da Mistura a 23°C:	2 dias
	Ficha de Emergência:	ONU 1263
	Prazo de Validade a 25°C:	4 meses

LACKTHERM® 0011 COMP B	Código:	11161449 (0,1L) 10057551(0,225L) 11121339 (0,18L) 10002574 (0,2L) 10002575 (1L)
	Aspecto/Cor:	Incolor a amarelo claro. Con olor aromático.
	Peso Específico:	0,87 ± 0,02 g/cm ³
	(ASTM D1475/98)	
	Ficha de Emergência:	ONU 3103
	Prazo de Validade:	6 meses

RECOMENDAÇÕES:	Armazenar em local protegido da luz solar, temperatura máxima de 25°C e distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial; Preparar quantidade suficiente para o uso devido a baixa estabilidade da mistura e variação da temperatura de aplicação.
-----------------------	--

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaranimir – SC

Filial: **INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES PAUMAR LTDA – CNPJ 60.621.141/0001-53**

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), disponível em nosso site, no endereço eletrônico indicado ao final deste boletim técnico.

Contém Monômero de Estireno.

O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido, não induzir ao vômito. No caso de contato com os olhos, lavá-los abundantemente com água. Em qualquer dos casos, procurar um médico imediatamente.

Não fumar na área de trabalho.

Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Não é recomendado o uso de água para extinguir o fogo produzido pela queima.

O armazenamento de vernizes, resinas e diluentes deve ser feito em locais ventilados e protegidos do intemperismo. A temperatura pode oscilar entre 10 a 40°C.

Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores químicos, a pessoa intoxicada deve ser removida imediatamente do local de trabalho para locais ventilados.

Em caso de desmaio, chamar imediatamente um médico.

Produto destinado para uso e manuseio de profissionais ligados a área de utilização (aplicação).

A aplicação e utilização deste produto deverão ser realizadas, em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

As aplicações em áreas confinadas requerem ventilação adequada, além de métodos e procedimentos específicos. Para estas situações contactar a área de segurança de sua empresa.

Para mais informações consultarem o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

NOTA:

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG Tintas.

Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG Tintas sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG Tintas não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações contidas neste boletim são apenas estimativas, e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG Tintas não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto a rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guarapirima - SC

Filial: **INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES PAUMAR LTDA - CNPJ 60.621.141/0001-53**

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 - CEP 09372-050 - Mauá - SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net



CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaranimirim – SC

Filial: INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES PAUMAR LTDA – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulisses Guimarães, 800 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) (11) 5012-5311 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net