



LACKTHERM® 1340 H

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Curado de invernadero, 100% sólido, tixotrópico, resina de poliéster insaturado.
PROPIEDADES:	Excelentes propiedades dieléctricas, alto poder de compactación.
INDICACIÓN DE USO:	Encapsulación de refuerzo del rotor del colector de herramientas eléctricas de alta velocidad.
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Llenado

CARACTERÍSTICAS:

LACKTHERM® 1340 H Comp. A	Código:	10001687 (1kg)
	Aspecto/Cor:	Masa viscosa roja
	Peso específico: (ASTM D1475/98)	1,12 ± 0,03 g/cm ³
	Sólidos en peso: (ASTM D2697/03)	100%
	Clase termal: (DIN 46452/77)	H (180°C)
	Cura del invernadero:	Invernadero: 30min. - 45min / 130 ° C - 150 ° C precalentamiento 90 ° C - 100 ° C

LACKTHERM® 0004 COMP B	Código:	11006808 (0,05L) 10002558 (0,20L) 10002559 (1L) 11684243 (4L)
	Aspecto/Cor:	Incoloro a amarillo claro. Con olor aromático.
	Catálisis:	100A: 1B partes en peso
	Índice de refracción:	1,468 – 1,528
	Peso Específico: (ASTM D1475/98)	1,00 ± 0,04 g/cm ³
	Ficha de Emergência:	ONU 3103
	Plazo de Validez 25°C:	6 meses

RECOMENDACIONES	<p>Almacene en un lugar fresco, lejos de los puntos de ignición;</p> <p>Mantenga el embalaje cerrado después de un uso parcial;</p> <p>El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de su uso;</p> <p>Usar en un lugar con buena ventilación.</p>
------------------------	--



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

El producto contiene monómero de estireno en su composición. La manipulación debe realizarse lejos de llamas, chispas o calor excesivo y en lugares ventilados, ya que es un producto inflamable. Asegúrese de que las instalaciones eléctricas sean perfectas y que no causen chispas. Cuando use este producto, use siempre PPE: gafas de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos. El almacenamiento debe estar en lugares ventilados, protegidos del clima. No fume en el área de trabajo. En caso de incendio, utilice CO₂ o extintores de polvo químico. Use agua en forma de niebla, excepto en equipos energizados. El contacto con la piel causa irritación. No use diluyentes para limpiar la piel, las manos y las partes del cuerpo. Para lavarse las manos, use alcohol, luego lávese con agua y pasta limpiadora. Use crema protectora para reponer la piel. Si se ingiere, induzca el vómito solo si la víctima está consciente, en caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua. Si se presentan síntomas de intoxicación al inhalar vapores de solventes, retire inmediatamente a la persona a un área ventilada. En caso de accidentes, brinde primeros auxilios y llame a un médico de inmediato.

NOTA:

Mantenga el embalaje en un lugar fresco, alejado de los puntos de ignición. Mantenga el paquete cerrado después de un uso parcial. El tanque de aplicación debe mantenerse cerrado después de su uso. Usar en un lugar con buena ventilación.