











# W-CAR PRIMER UNIVERSAL

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:** Primer mono componente, de secado rápido y fácil lijado. Producto de fácil aplicación y excelente adherencia cuando se aplica sobre Wash Primer.

**RECOMENDACIÓN DE USO:** Indicado para pinturas generales o parciales en sustrato metálico y fibra de vidrio en repintado automotriz. Utilizado también en la industria de autopartes.

**COLOR:** GRIS

	<b>Endurecedor</b>	-	
	<b>Relación de Mezcla (Volúmen)</b>	-	
	<b>Dilución</b>	Diluir 80 a 100% con DILUYENTE SL 15	
	<b>Viscosidad de Aplicación (25°C)</b>	18 a 20 segundos CF-4	
	<b>Vida útil de la Mezcla Pot Life (25°C)</b>	-	
	<b>Equipo</b>	Pistola Gravitacional/ Convencional Presión del aire: 40 to 50 psi Boquilla de pulverización: 1.8 to 2.0 mm	
	<b>Aplicación</b>	Aplicar 1 a 2 pasadas con intervalo de 5 a 10 minutos entre las capas. 15 a 25 micras por pasada.	
	<b>Tiempo de Secado</b>	<b>Aire:</b> Toque: 5 – 10 minutos Manejo: 10 – 20 minutos	<b>Horno:</b> Flash Off: 10 a 15 minutos Ciclo: 30 minutos a 60°C
	<b>Lijado</b>	Mínimo 30 minutos Utilizar lija 320 y finalizar con lija 600 ou 800	
	<b>Aditivación</b>		

## CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guarimirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)

Página 1 de 2

Fecha: Nov/16

Revisión: 03

Esta Hoja de Datos cancela y reemplaza las versiones anteriores y se puede actualizar sin previo aviso.

## ORIENTACIONES TÉCNICAS:

### Preparación de la superficie:

La superficie a pintar deberá estar seca y libre de impurezas de óxido, polvo, grasas, aceites o cualquier otro contaminante que pueda comprometer el rendimiento del producto.

Para metales ferrosos y no ferrosos, preparar la superficie con el producto W-CAR DESENGRASANTE y aplicar W-CAR WASH PRIMER para una perfecta adherencia.

Para fibra de vidrio, eliminar completamente el desmoldante a través de lijado o chorro ligero.

### Rendimiento de la aplicación

Asegúrese de que no se haya retenido ningún sedimento en la parte inferior del envase.

Respete la proporción de dilución máxima recomendada. Una dilución excesiva de la pintura puede afectar a la formación y al aspecto de la película y dificultar la obtención del espesor de película especificado.

El cambio en la presión en los tamaños de las boquillas pueden ser necesarios para mejorar las propiedades de pulverización. Antes de la aplicación, asegúrese de que los equipos y sus componentes estén limpios y en las mejores condiciones.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y el espesor del producto aplicado.

No aplique el producto bajo condiciones adversas, así como la humedad relativa del aire por encima del 85%, ya pueden producirse cambios de color y aspecto. No aplique el producto en superficies condensadas.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Antes del manejo de este producto es indispensable una cuidadosa lectura de toda la información contenida en su ficha de información de seguridad de productos químicos (FISPQ/ MSDS).

Para mayor información consultar al Departamento Técnico a través del teléfono especificado al final de este boletín.

### CÓPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: [tintas@weg.net](mailto:tintas@weg.net) - [www.weg.net](http://www.weg.net)