



LACKTHERM® 1369 H VERDE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Resina de impregnación a base de poliéster insaturado 100% sólidos para sistema de curación en horno.	
UTILIZACIÓN RECOMENDADA:	Reactores de luminarias.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Inmersión	
CARACTERÍSTICAS:		
LACKTHERM® 1369 COMP A H	Código:	14073749 (15 L)
	Aspecto/Color:	Líquido viscoso verde.
	Viscosidad CF4:	125 – 145'
	25°C (ASTM D1200/94)	
	Peso Específico:	1,40 -1,60 g/cm ³
	(ASTM D1475/98)	
	Clase Termica	H (180°C)
	Espesura seco recomendada:	11 a 17 µm
	Compatibilidad con hilos esmaltados de clase térmica:	F/H
	Tiempo de Curación:	Horno: 45min / 150 ° C después de alcanzar la temperatura en la pieza
	Diluyente:	Diluyente 1105.
	Catálisis:	100A:1B partes por peso
	Estabilidad de la mezcla a	CA/CC
	Ficha de Emergência:	2 días
	Plazo de Validez:	4 meses
LACKTHERM® 0011 COMP B	Código:	12522154 (0,2L)
	Aspecto/Cor:	Incolor a amarelo claro. Con olor aromático.
	Peso Específico:	0,87 ± 0,02 g/cm ³
	(ASTM D1475/98)	
	Ficha de Emergência:	ONU 3103
	Prazo de Validade:	6 meses
RECOMENDACIÓN:	<p>Mantener em lugar fresco, distante de los puntos de ignición. Mantener el embalaje cerrado después del uso parcial. El estanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso. Utilizar en local con buena ventilación.</p>	

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

El uso, deberá realizarse lejos de llamas, centellas o calor excesivo y en locales ventilados por tratarse de producto inflamable.

Certifíquese que las instalaciones eléctricas están perfectas y que no provoquen fuego.

En la utilización de este producto, use siempre EPI's: lentes de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos.

El almacenamiento debe ser en locales ventilados, protegidos de la intemperie.

No fume en el área de trabajo.

En caso de incendio, usar extintores de CO₂ o polvo químico. Utilizar agua en la forma de niebla, excepto en equipamientos energizados.

Contacto con la piel causa quemaduras.

No usar diluyente para limpieza de la piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol y enseguida lavar con agua y pasta de limpieza. Usar crema protectora reconstituyente de la piel.

Si es ingerido, induzca al vomito solamente si la victima estuviera consiente, en caso de contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua.

Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores de disolvente, remover inmediatamente la persona para un área ventilada.

En caso de accidentes providenciar los primeros auxilios y llamar inmediatamente el servicio medico.

NOTA:

Todas las informaciones mencionadas en este boletín técnico están basadas en nuestras experiencias y conocimientos, entretanto como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida es dada o sugerida cuanto a esas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes Del uso incorrecto de las informaciones.