



LACKTHERM® 1320 F

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Verniz protetivo a base de resina sintética de secagem ao ar.	
PROPRIEDADES:	Proteção de peças metálicas usinadas.	
INDICAÇÃO DE USO:	Eixos, rotores e estatores.	
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Pistola ou Pincel.	
CARACTERÍSTICAS:	Código:	10001662 (20L) 10001663 (0,9L) 10001664 (5L)
	Aspecto/Cor:	Azul
	Viscosidade CF4:	20 – 30"
	25°C (ASTM D1200/94)	
	Peso Específico:	0,92 ± 0,02 g/cm³
	(ASTM D1475/98)	
	Classe Térmica	F (155°C)
	(DIN 46452/77)	
	Sólidos por Peso:	12± 2%
	(ASTM D2697/03)	
	Redutor de Viscosidade:	Diluyente Alq. 1021. Se necessário o produto já vem pronto para uso
	Cura:	Secagem ao ar
	Removedor:	Diluyente Alq. 1021
	Espessura Seca	12 a 18µm
	Recomendada:	
	Tempo de repintura	10-25 minutos
	Ficha de Emergência:	ONU 1263
	Prazo de Validade:	12 meses
RECOMENDAÇÕES:	Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição; Manter a embalagem fechada após o uso parcial; O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso; Utilizar em local com boa ventilação. Espessuras de camadas até 60 micrometros podem ser aplicadas sem comprometer o desempenho do material	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:	O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas. Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do Intemperismo. Não fumar na área de trabalho. Em caso de incêndio, usar extintores de CO ₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados. Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele. Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico. Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.	

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

