

ESMALTE PU CINZA CLARO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Esmalte poliuretano.

RECOMENDAÇÕES DE USO: ABS.

EMBALAGENS: BD

CARACTERÍSTICAS:

Cor: Cinza

Brilho a 60°: ≥ 85 UB

Viscosidade a 25° - CF4 (s): 40 - 50

Peso Específico (g/cm³): 1,02 – 1,10

Sólidos por Peso (%): 55 – 60

Aderência: Gr0

Espessura (µm): 25 - 30

Prazo de Validade: 12 meses

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE**

Remoção de toda forma de impureza com álcool.
Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

**PREPARAÇÃO PARA
APLICAÇÃO:**

Catalisador: W-THANE 5025 Comp. B -

Relação de mistura: 20% (P)

Diluyente: Diluyente PU 5021 (12666198)

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 16 – 18 (15 – 20% de diluição)

Método de aplicação: Pistola Convencional

Pressão de pulverização: 60 – 80 lbf/pol²

Vazão: 300 – 400 mL/ minuto

Condições de cura: 20 minutos a 60°C

Flash Off: 10 minutos

RECOMENDAÇÕES:

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
Utilizar em local com boa ventilação.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação..

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.