

WEGCRIL SEA 624 PVI BEGE VANILA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Tinta acabamento termo curável para vidros.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Vidros em geral.

EMBALAGENS: 14900679

CARACTERÍSTICAS:

Cor: Bege

Brilho :5 - 10 UB 60°

Viscosidade a 25°C - CF4 (s): 80 – 90

Peso Específico (g/cm³): 1,37 – 1,47

Sólidos por Peso (%): 62 - 72

Aderência: 4B - 5B

Espessura (µm): 40 - 60

VOC: 426 g/l

VOC: 426.000 g/m³

VOC: 41,7 g/m²

Rendimento: 8,1 m²/kg / 11,5 m²/L

Prazo de Validade: 6 meses

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE**

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

**PREPARAÇÃO PARA
APLICAÇÃO:**

Catalisador: 13455726

Relação de mistura: 0,5% em peso

Diluyente: Xilol / Solvesso 100

Viscosidade de aplicação CF4 (s): 50- 55

Método de aplicação: Cortina

Condições de cura:

Flash Off: 1 - 10 minutos.

Temperatura de massa: 160 ± 5°C / 3 minutos

RECOMENDAÇÕES:

- Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;
- Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
- O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
- Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação..

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.