




DIMENSIONAL





FRENTE



VERSO



DOBRAS





- PARA VERIFICAÇÃO DE DADOS UTILIZAR ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO, CONFORME PÁGINAS SEGUINTE.

-IMPRESSÃO: PRETO E BRANCO COM ESCALA EM CINZA

-O DOCUMENTO DEVE SER DOBRADO PELO FORNECEDOR.

-PARA IMPRESSÃO UTILIZAR ARQUIVOS PARA IMPRESSÃO, CONFORME PÁGINAS SEGUINTE.

MASSA BRUTA		MASSA LÍQUIDA		ESCALA			
500000316357	-	ATUALIZAÇÃO GERAL PARA ATENDER ZZ° 400765330		VINIUSRS	FALCAO	ANDREBA	27/05/10 07
N° MODIFICAÇÃO	LOC.	RESUMO DE MODIFICAÇÕES		EXECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	DATA VER
EXECUTADO	VINIUSRS	 <p>BULA CWM112...300 Material: Papel Reciclado Gramatura: 60g</p>	0757.1330				
VERIFICADO	FALCAO		000 07				
LIBERADO	ANDREBA		FOLHA 1 / 1				
DATA LIBER.	19/05/05						



CWM112...300

GARANTIA: A WEG oferece garantia contra defeitos de fabricação ou de materiais, para produtos seriados, quando aplicados sobre condições normais e de acordo com os limites de suas capacidades, por um período de 2 anos (incluindo a garantia legal de 90 dias), a partir da data do fornecimento.


WARRANTY: WEG offers warranty of two years against defects in materials or manufacturing for standard products, when they are applied under normal condition and in accordance with the limit of their capacities.

GARANTIA: WEG ofrece garantía contra defectos de fabricación o de materiales para productos seriados, cuando aplicados bajo condiciones normales y de acuerdo a los límites de sus capacidades, por un período de 2 años a contar de la fecha de suministro.

GARANTIE: WEG bietet eine zweijährige Garantie bei Material- oder Produktionsfehlern auf Standard Produkte, wenn diese unter normalen Betriebsbedingungen und bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

PRAZO DE VALIADE: Produto não perecível.
VALIDITY: No perishable products.

PLAZO DE VALIDAD: Produto no perecible.
HALTBARKEIT: Unbegrenzte Haltbarkeit.



CWM112...300

ATENÇÃO:

- Desconecte da rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho neste equipamento.
- Somente profissionais qualificados podem efetuar a instalação e manutenção.
- Obedeça normas nacionais, estaduais, locais e instruções de operação.

WARNING:

- Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.
- Installation and maintenance by technical personnel only.
- Attend the national, regional and local standards and follow the operating instruction.

ATENCIÓN:





- Desconectar de la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en este equipamiento.
- Recomendarse instalación por profesional calificado.
- Respetar normas nacionales y locales.
- Producto destinado a utilización en instalaciones eléctricas de baja tensión.

WARNUNG:




- Vor Arbeiten jeglicher Art am Gerät muss Spannungsfreiheit hergestellt werden. Installation und Service kann nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Die Errichtungs und Betriebsmittelbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften sowie die Bedienungsanleitung sind zu berücksichtigen.






BLIM300




ME 300
BCXML




GA317-1D...3D



BAMRC





BAMV






mm/in




	A	B	C	D	E
CWM112	121,5 / 4,8	118 / 4,6	150 / 5,9	145 / 5,7	160 / 6,3
CWM150	121,5 / 4,8	118 / 4,6	150 / 5,9	145 / 5,7	160 / 6,3
CWM180	139 / 5,5	135 / 5,3	180 / 7,1	170 / 6,7	183 / 7,2
CWM250	147,5 / 5,8	144 / 5,7	200 / 7,9	181 / 7,1	198 / 7,8
CWM300	147,5 / 5,8	144 / 5,7	200 / 7,9	181 / 7,1	198 / 7,8



mm
in



	A	B	C
CWM112...150	125...130 4,9...5,1	100 3,9	M6
CWM180	150...160 5,9...6,3	110 4,3	
CWM250...300	175...180 6,9...7,1	120 4,7	M8



	mm	N.m
	2x0,5...2,5 1x4	0,8...1,5

	A	B	C
	mm	N.m	mm
CWM112	M6x20	5,4...6	2x 25...70
CWM150		2x (15x3)	
CWM180	M8x25	14...16	2x (20x3)
CWM250		2x (30x5)	2x 50...120
CWM300	M10x30	23...26	2x 50...150

