

# WEGCRIL SEA 624 PVI BEGE VANILA

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Tinta acabamento termo curável para vidros.

**RECOMENDAÇÕES DE USO:** Vidros em geral.

**EMBALAGENS:** CDM-1693

**CARACTERÍSTICAS:**

**Cor:** Bege

**Brilho :**10 - 15 UB 60°

**Viscosidade a 25 °C - CF4 (s):** 60 – 65

**Peso Específico (g/cm³):** 1,41 – 1,47

**Sólidos por Peso (%):** 69 - 73

**Aderência:** 4B - 5B

**Espessura (µm):** 40 - 60

**Rendimento:** Deve ser calculado conforme o processo do cliente

**Prazo de Validade:** 6 meses

**PREPARAÇÃO DA  
SUPERFÍCIE**

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

**PREPARAÇÃO PARA  
APLICAÇÃO:**

**Catalisador:** 13455726 (Se necessário)

**Relação de mistura:** 0,5% em peso

**Diluyente:** Xilol / Solvesso 100

**Viscosidade de aplicação CF4 (s):** 50- 55

**Método de aplicação:** Cortina

**Condições de cura:**

**Flash Off:** 1 - 10 minutos.

**Temperatura de cura:** 160 ± 5 °C / 3 minutos

**RECOMENDAÇÕES:**

Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35 °C, distante de pontos de ignição;  
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;  
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;  
Utilizar em local com boa ventilação.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:**

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação..

**NOTA:**

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

**Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.**