Motores Industriais

Motores Comerciais & Appliance

Automação

Digital & Sistemas

Energia

Transmissão & Distribuição

Tintas

WEG HOME

A tecnologia do seu jeito

Driving efficiency and sustainability

Com **WEG Home**, morar ficou diferente.

Apresentamos diversas soluções para integrar dispositivos eletrônicos, permitir o controle e monitoramento à distância e criar rotinas para adicionar mais facilidade ao dia a dia das casas inteligentes.



Câmera IP65 PTZ Wi-Fi NC+

Funcionalidades: câmera PTZ Wi-Fi com IP65, resolução de 3MP e tecnologia *Night Color Inteligente*, que permite capturar imagens noturnas em preto e branco ou em cores. Seus LEDs podem ser ativados automaticamente quando anoitece ou ao detectar movimento, oferecendo mais eficiência e segurança.

Características técnicas

- Tecnologia *Night Color Inteligente*
- Resolução de 3MP 2048x1536p
- Movimentação: Pan 355° e Tilt 96°
- Zoom digital
- Suporte para cartão micro SD de até 128 GB
- Grau de proteção IP65 (uso interno ou externo)
- Rastreamento de movimento (*auto tracking*)
- Detecção inteligente de humanos
- Áudio bidirecional
- Código: 18290301

Câmera IP65 Bullet Wi-Fi NC+

Funcionalidades: câmera bullet Wi-Fi com IP65, resolução de 3MP e tecnologia *Night Color Inteligente*, permitindo imagens noturnas em preto e branco ou coloridas. Os LEDs podem ser acionados por detecção de movimento, garantindo mais eficiência e segurança.

Características técnicas

- Tecnologia *Night Color Inteligente*
- Resolução de 3MP 2048x1536p
- Ângulo de abertura: 90°
- Zoom digital
- Suporte para cartão micro SD de até 128 GB
- Grau de proteção IP65 (uso interno ou externo)
- Detecção inteligente de humanos
- Áudio bidirecional
- Código: 18290302

Câmera Interna PTZ Wi-Fi

Funcionalidades: campo de visão panorâmico, acesso remoto para controle e monitoramento através do aplicativo WEG Home, áudio bidirecional, detecção de movimento e visão noturna.

Características técnicas

- Captação 355º panorâmica e 100° vertical
- Resolução: SD 640x360 (definição padrão) e FHD 1920x1080 (alta definição)
- Melhoria de imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
- Armazenamento local: cartão microSD até 128 GB (vendido separadamente)
- Plataformas suportadas: Android/iOS
- Código: 15718932

Câmera Interna Fixa Wi-Fi

Funcionalidades: acesso remoto para controle e monitoramento através do aplicativo WEG Home, áudio bidirecional, detecção de movimento e visão noturna.

Características técnicas

- Resolução: SD 640x360 (definição padrão) e HD 1280x720 (alta definição)
- Melhoria de imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
- Armazenamento local: cartão microSD até 128 GB (vendido separadamente)
- Plataformas suportadas: Android/iOS
- Código: 16016210

Câmera IP65 Bullet Wi-Fi

Funcionalidades: câmera com proteção solar e resistência à chuva e à poeira, áudio bidirecional, detecção de movimento e visão noturna. Acesso remoto para controle e monitoramento pelo aplicativo WEG Home.

Características técnicas

- Captura em alta definição 1800p Full HD
- Ângulo de visão de 90º
- Armazenamento em cartão microSD de até 128 GB (vendidos separadamente)
- Resolução: 1080p (1920*1080), VGA (640*480)
- Sistemas operacionais compatíveis: IOS 7 ou superior | Android 4.0 ou superior
- Segurança: autenticação por usuário, encriptação de software
- Código: 16754677

Fechadura Inteligente de Embutir

Funcionalidades: abertura por biometria, tag, senha, via app WEG Home ou por chave. A Fechadura Inteligente de Embutir ainda conta com a possibilidade de criar senhas temporárias para convidados e hóspedes. Além disso, você pode acionar automações a partir da abertura da porta, integrando a fechadura com outros dispositivos da linha WEG Home.

Características técnicas

- Maçaneta ajustável para esquerda ou direita
- Teclado: 12 dígitos, sensível ao toque
- Senha numérica: 4-8 dígitos
- Total de senhas: 300 (biométricas + numéricas + cartão de acesso)
- Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Alimentação: Vcc (4 pilhas 1,5 V tipo AA)
- Compatível com portas de 35 a 60 mm de espessura
- Dimensões da máquina conforme ABNT NBR 14913
- Garantia: 1 ano
- Código: 17552209

Fechadura Inteligente de Sobrepor

Funcionalidades: com cinco métodos de abertura, a Fechadura Inteligente de Sobrepor é uma solução versátil para residências, escritórios e estabelecimentos comerciais. Com o app WEG Home, você integra o dispositivo com outras soluções WEG para deixar o seu ambiente ainda mais seguro e conectado.

Características técnicas

- Métodos de abertura: biometria, senha, cartão de acesso (tag), via app WEG Home ou por chave
- Teclado: 12 dígitos, sensível ao toque
- Senha numérica: 4-10 dígitos
- Total de senhas: 300 (biométricas + numéricas + tags de acesso)
- Alimentação: 6 Vcc (4 pilhas 1,5 V tipo AA)
- Compatível com portas de 25 a 50 mm de espessura
- Garantia: 1 ano
- Código: 17552210

Fechadura de Sobrepor Standalone

Funcionalidades: simples e segura, a Fechadura de Sobrepor Standalone WEG conta com três métodos de abertura: senha numérica, cartão de acesso (tag) e por chave.

Características técnicas

- Métodos de abertura: senha numérica, cartão de acesso (tag) e chave
- Teclado: 12 dígitos, sensível ao toque
- Senha numérica: 4-10 dígitos
- Total de senhas: 300 (numéricas + tags de acesso)
- Alimentação: 6 Vcc (4 pilhas 1,5 V tipo AA)
- Compatível com portas de 25 a 50 mm de espessura
- Garantia: 1 ano
- Código: 18145439
- **Observação:** esta fechadura não possui integração com o app WEG Home. Todas as configurações são feitas diretamente no dispositivo.

ZIGBEE

Soluções Zigbee

Hub de Automação Zigbee WHOME

Funcionalidades: o Zigbee é um protocolo de comunicação sem fio de baixa potência, projetado especificamente para dispositivos que requerem uma baixa taxa de transmissão de dados, como sensores à bateria, relés e plugues inteligentes. Os dispositivos Zigbee são integrados à linha WEG Home através de um Hub de Automação, que faz o gerenciamento dos dispositivos e os conecta à internet.

Características técnicas

- Número máximo de dispositivos: 40
- Dimensões: 65,09 x 65,09 x 14,60 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
- Tensão de alimentação: 5 Vcc (Micro USB)
- Garantia: 1 ano
- Código: 16584763

Mini Relé Interruptor Zigbee WHOME

Funcionalidades: tenha o controle total da iluminação do ambiente com o Mini Relé Interruptor Zigbee. Com ele, você pode criar cenas, agendamentos e controlar as luzes remotamente pelo aplicativo WEG Home ou via comando de voz, através da Alexa ou do Google Assistente. Além disso, o tamanho “mini” facilita a instalação do dispositivo dentro de caixas 4x2”.



Características técnicas

- Alimentação: 100 – 240 Vca 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A
- Número de canais: 1
- Dimensões: 39,2 x 39,2 x 18 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
- Garantia: 1 ano
- Código: 17589641

Plugue 10 A Zigbee WHOME

Funcionalidades: que tal deixar sua casa mais inteligente e conectada com o Plugue WEG Home? A instalação é fácil e rápida. É só conectar na tomada e configurar para integrar seus aparelhos domésticos ao Hub de Automação Zigbee. Por comando de voz ou por meio do app WEG Home, você controla seus eletrodomésticos e ainda acompanha o consumo de cada dispositivo.

Características técnicas

- Alimentação: 100 – 240 Vca 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A
- Potência máxima: 2.500 W
- Dimensões: 39,2 x 71,25 x 63,70 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Garantia: 1 ano
- Código: 16584765

Soluções Zigbee

Sensor de Porta e Janela Zigbee

Funcionalidades: capaz de detectar qualquer tipo de abertura ou fechamento, seja de janelas, portas, gavetas ou geladeiras, por exemplo. Com conectividade Zigbee 3.0 é possível integrar o sensor junto a outros dispositivos inteligentes através do app WEG Home, com maior velocidade em relação aos sensores Wi-Fi.

Características técnicas

- Distância de detecção: 30 mm
- Alimentação: 2 baterias CR1632
- Duração aproximada das baterias: 1 ano com uso moderado
- Comunicação: Zigbee 3.0
- É necessário conectá-lo a um HUB Zigbee (não incluso)
- Garantia: 1 ano
- Código: 18065812

Sensor de Movimento Zigbee

Funcionalidades: projetado para detectar movimentos em ambientes, utilizando tecnologia de infravermelho passivo. Ideal para sistemas de automação residencial, ele pode ser facilmente integrado a outros dispositivos inteligentes através do app WEG Home.

Características técnicas

- Distância de detecção: 6 m
- Alimentação: 1 bateria CR2032
- Duração aproximada da bateria: 1 ano com uso moderado
- Comunicação: Zigbee 3.0
- É necessário conectá-lo a um HUB Zigbee (não incluso)
- Garantia: 1 ano
- Código: 18065811

Sensor de Temperatura e Umidade Zigbee

Funcionalidades: projetado para detectar variações de temperatura e umidade do ar de maneira precisa e eficiente, o sensor permite o monitoramento contínuo do ambiente e possibilita a criação de automações com base nas variáveis do ambiente local.

Características técnicas

- Faixa de medição de temperatura: -10 °C a 60 °C
- Faixa de medição de umidade relativa: 0% a 99% de
- Alimentação: 3 Vcc – 2 pilhas AAA
- Comunicação: Zigbee 3.0
- É necessário conectá-lo a um HUB Zigbee (não incluso)
- Garantia: 1 ano
- Código: 18065813

Soluções Zigbee

Relé Interruptor 1 Canal Zigbee + RF 433



Funcionalidades: robusto e versátil, o relé interruptor Zigbee aciona cargas via contato seco NA, incluindo circuitos de iluminação, bobinas de contatores e cargas robustas. Com receptor RF 433, ele permite acionamento por controles remotos compatíveis. Pode ser instalado em laje, gesso, quadros de distribuição ou caixas 4×2", garantindo flexibilidade em sistemas de automação.

Características técnicas

- Alimentação: 90 – 250 VCA 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A
- Número de canais: 1
- Dimensões: 57 x 47 x 18 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Rádio frequência: 433 MHz com codificação 1527
- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
- É necessário conectá-lo a um HUB Zigbee (não incluso)
- Garantia: 1 ano
- Código: 17289771

Relé Interruptor 2 Canais Zigbee + RF 433



Funcionalidades: automatize até dois circuitos independentes com um único relé Zigbee, ampliando a conectividade de sua casa, escritório ou comércio. Tenha a possibilidade de criar agendamentos para ligar/desligar as luzes e a comodidade de controlá-las à distância pelo app WEG Home, de onde estiver.

Características técnicas

- Alimentação: 90 – 250 VCA 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A – 5 A por canal.
- Número de canais: 2
- Dimensões: 57 x 47 x 18 mm
- Conexão Zigbee: IEEE 802.15.4
- Rádio frequência: 433 MHz com codificação 1527
- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Permite ligação em paralelo com interruptores convencionais e pulsadores
- É necessário conectá-lo a um HUB Zigbee (não incluso)
- Garantia: 1 ano
- Código: 16584527

Soluções Wi-Fi

Plugue 10 A Wi-Fi

Funcionalidades: acionamento remoto de eletroeletrônicos por comando de voz ou por meio do app WEG Home, medição de consumo energético dos aparelhos conectados, bivolt.

Características técnicas

- Alimentação: 100 – 240 VCA
- Corrente máxima: 10 A
- Potência máxima: 2.400 W
- Código: 15719001

Controle Universal Wi-Fi

Funcionalidades: centraliza o comando de eletroeletrônicos em apenas um dispositivo, substituindo os controles remotos IR, alcance de longa distância até 10 m e facilidade de instalação.

Características técnicas

- Alimentação: 5 VCC / 1 A
- Conexão: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Controle infravermelho multidirecional
- Código: 15718999

Fonte USB

Funcionalidades: fonte USB tipo A, ideal para diversos dispositivos eletrônicos como câmeras, caixas de som Bluetooth e brinquedos.

Características técnicas

- Alimentação: 100 – 240 VCA
- Tensão de saída cc: 5 V
- Corrente máxima: opções de 1 A ou 2 A
- Potência máxima: 5 W ou 10 W
- Código: 1A - 16177519, 2A - 16177520

Sensores

Sensor de Movimento Wi-Fi

Funcionalidades: detecção de movimentos através de infravermelho de precisão, emissão de sinais de alerta via aplicativo WEG Home.

Características técnicas

- Bateria recarregável com duração aproximada de 3 meses (por carga)
- Carregamento da bateria: 5 Vcc / 1 A (carregador não incluso)
- Comunicação Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Código: 15718998

Sensor para Porta ou Janela Wi-Fi

Funcionalidades: monitoramento preciso de abertura de portas, janelas e gavetas, personalização de rotinas via app WEG Home.

Características técnicas

- Bateria recarregável com duração aproximada de 3 meses (por carga)
- Carregamento da bateria: 5 Vcc / 1 A (carregador não incluso)
- Comunicação Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Código: 15718937

Soluções Wi-Fi

Mini Relé Interruptor Wi-Fi

Funcionalidades: tenha o controle total da iluminação do ambiente com o Mini Relé Interruptor Wi-Fi. Crie cenas, agendamentos e controle as luzes remotamente pelo aplicativo WEG Home ou via comando de voz, através da Alexa ou do Google Assistente. Além disso, o tamanho “mini” facilita a instalação do dispositivo dentro de caixas 4x2”.

Características técnicas

- Alimentação: 100 – 240 VCA 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A
- Dimensões: 39,2 x 39,2 x 18 mm
- Conexão Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Código: 17589640

Relé Dimmer Wi-Fi

Funcionalidades: personalização de rotinas de iluminação pelo app WEG Home, ligação em paralelo com interruptores simples e pulsadores.

Características técnicas

- Alimentação: 90 – 250 VCA
- Potência Máxima: 150 W
- Conexão: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Código: 15718935

Relé Interruptor 2 Canais Wi-Fi + RF 433



Funcionalidades: controle até dois circuitos distintos com um único relé Wi-Fi, expandindo a conectividade da sua residência, escritório ou estabelecimento comercial. Programe horários para acender ou apagar as luzes e aproveite a praticidade de comandá-las remotamente pelo app WEG Home, de qualquer lugar.

Características técnicas

- Alimentação: 90 – 250 VCA 50/60 Hz
- Corrente máxima: 10 A – 5 A por canal
- Dimensões: 57x47x18 mm
- Código: 16584766

Soluções Wi-Fi



Relé Interruptor 1 Canal Wi-Fi + RF 433

Funcionalidades: controle do acionamento de luzes por comando de voz ou via app WEG Home, definição de horários para apagar e acender. Ligação em paralelo com interruptores simples e pulsadores.

Características técnicas

- Alimentação: 90 – 250 VCA
- Corrente máxima: 10 A
- Conexão: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Código: 15718934

Módulo Portão de Garagem Wi-Fi

Funcionalidades: com este módulo você controla a seu automatizador de portão, diretamente pelo app WEG Home, com comodidade e segurança. O dispositivo acompanha um sensor magnético *"reed switch"*, que permite identificar em tempo real se o portão está aberto ou fechado.

Características técnicas

- Grau de proteção: IP20
- Dimensões: 39,2 x 39,2 x 18 mm
- Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Código: 17797010



Relé Cortina Wi-Fi + RF 433

Funcionalidades: controle de abertura e fechamento de cortinas, permite a ligação em paralelo com interruptores para persianas, personalização de rotinas via app WEG Home.

Características técnicas

- Conexão: Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Acompanha controle remoto RF
- Alimentação: 90 – 250 VCA
- Potência máxima: 500 W
- Código: 15718936

16638091
16637832

16638092
16638047

16638139
16638088

16638140
16638089

Linha de interruptores Touch – 4x2

Funcionalidades: teclas *touch* iluminadas, com *design* moderno e acabamento em vidro temperado. Personalização de rotinas de iluminação através do app WEG Home e assistentes de voz.

Características técnicas

- Alimentação: 90 – 250 Vca
- Corrente máxima: 10 A
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Disponível nas cores branco e preto, com até 4 botões

16638141
16638090

Linha de interruptores Touch – 4x4

Funcionalidades: teclas *touch* iluminadas, com *design* moderno e acabamento em acrílico. Personalização de rotinas de iluminação através do app WEG Home e assistentes de voz.

Características técnicas

- Alimentação: 90 – 250 VCA
- Corrente máxima: 10 A
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Disponível nas cores preto e branco, com 6 botões

Agora, além das tomadas inteligentes, a linha Refinatto conta também com **interruptores modulares inteligentes** que combinam conectividade e sofisticação.

A nova solução une a tecnologia da linha **WEG Smart Home** ao alto padrão de acabamentos da **linha Refinatto**, permitindo integrar automação aos ambientes sem abrir mão da estética.

Isso é **Refinatto Smart**: uma solução elegante, discreta e inteligente, que valoriza cada escolha. Automatize apenas os espaços que desejar, mantendo a harmonia visual em toda a residência.

17614948
17614950

Módulo Interruptor Wi-Fi Refinatto

Funcionalidades: com o módulo interruptor Wi-Fi Refinatto você pode criar cenas, programar agendamentos e controlar as luzes remotamente pelo aplicativo WEG Home ou via comando de voz, através da Alexa ou do Google Assistente.

Características técnicas

- Alimentação: 90 – 250 VCA 50/60 Hz
- Potência máxima: 1.200W
- Conexão Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

16188909
16458639

Tomada Dupla com USB Wi-Fi Refinatto

Funcionalidades: controle de acionamento individual ou simultâneo das tomadas através dos botões frontais, via app WEG Home ou através de assistentes de voz. Saída USB tipo A para o carregamento de dispositivos.

Características técnicas

- Alimentação: 90 – 250 VCA
- Potência máxima: 2.500 W (conjunto)
- Saída USB: 5 VCC – 2 A – 10 W
- Conexão Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n

Controles RF

Controle Remoto 4B RF 433

Funcionalidades: comando de módulo WHOME à distância, com quatro botões configuráveis individualmente.

Características técnicas

- Frequência: 433,92 MHz
- Alcance máximo: 30 m
- Codificação: EV1527
- Alimentação: pilha A27 12 V (inclusa)
- Função clone: não
- Código: 16016209

Controle Remoto Clone 4B RF 433

Funcionalidades: centralize até quatro controles RF 433 diferentes em um único dispositivo.

Características técnicas

- Frequência: 433,91 MHz
- Alcance máximo: 30 m
- Alimentação: pilha A27 12 V (inclusa)
- Função clone: sim
- Código: 17289776

Controle Remoto Multicanais RF 433

Funcionalidades: com 9 canais e 3 botões configuráveis, o controle RF multicanais permite controlar até 27 dispositivos RF 433 MHz diferentes através de um único dispositivo.

Características técnicas

- Frequência: 433,91 MHz
- Alimentação: pilha A23 12 V (inclusa)
- Número de canais: 9
- Função clone: não
- Código: 17289774

COM OS **DISPOSITIVOS WEG HOME**, VOCÊ GARANTE **MAIS FACILIDADE**, **PRATICIDADE**, **CONFORTO** E **SEGURANÇA** PARA O SEU DIA A DIA.

CONHEÇA A LINHA COMPLETA PELO QR CODE OU CLICANDO AQUI

SAIBA ONDE COMPRAR PELO QR CODE OU CLICANDO AQUI

BAIXE O APLICATIVO WEG HOME PELO QR CODE OU CLICANDO AQUI

Compatibilidade com Google Assistente e Alexa

Você no comando da tecnologia

As nossas soluções são compatíveis com as assistentes de voz do Google e da Amazon.

alexa

compatível com o Google Assistente

Aplicativo WEG Home

Sua casa conectada com você

Com o aplicativo WEG Home, você controla seus dispositivos, programa rotinas e recebe alertas. Tudo em tempo real e à distância.

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

WEG Home

O escopo de soluções do Grupo WEG não se limita aos produtos e soluções apresentados nesse catálogo.
Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.

Conheça as operações mundiais da WEG

www.weg.net

+55 47 3276.4000

automacao@weg.net

Jaraguá do Sul - SC - Brasil

Cód: 50112096 | Rev: 02 | Data (m/a): 06/2025.

Sujeito a alterações sem aviso prévio.
As informações contidas são valores de referência.