

REPINTURA AUTOMOTIVA

TINTAS E COMPLEMENTOS





REPINTURA AUTOMOTIVA É COM A WEG TINTAS



Fornecer soluções completas em pintura está no nosso DNA. Aliamos alta tecnologia em nossos processos de fabricação para desenvolver produtos que atendam às especificações e exigências dos mercados de repintura automotiva do Brasil e do exterior.

Conheça nossa linha completa de massas, primers, basecoats, vernizes e complementos utilizados desde a preparação até o acabamento final, proporcionando praticidade, fácil aplicação, produtividade e resistência. É qualidade que o mercado conhece e confia.

A **WEG Tintas** está presente em todo o território brasileiro e no exterior com diversas revendas e distribuidores, fornecendo proteção total na linha de Repintura Automotiva.





LINHA

ULTRA HIGH TECHNOLOGY

Solução ideal para quem busca pelo acabamento perfeito, com excelente alastramento e nivelamento. Esta linha garante alto brilho e resistência superiores, sendo indicado para pinturas gerais e parciais de automóveis.



LINHA
**ULTRA HIGH
TECHNOLOGY**



VERNIZ UHT W-79

Alto teor de sólidos e excelente retenção de brilho, sem necessidade de polimento.

Endurecedor: UHT 5568, 5569

Diluição: Pronto para uso

Relação de catálise: 2x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 450 ml	06 unid
5 L	04 unid
End. 2,5 L	04 unid



VERNIZ UHT W-50

Alto teor de sólidos e excelente retenção de brilho e fácil polimento.

Acabamento: brilhante ou fosco

Endurecedor: UHT 5501, 5502, 5503, 5550

Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880

Relação de catálise: 2x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
600 ml	06 unid
End. 300 ml	06 unid
900 ml	06 unid
End. 450 ml	06 unid
5 L	04 unid
End. 2,5 L	04 unid



PRIMER UHT W-50

Alto desempenho com maior poder de enchimento e excelente lixamento.

Endurecedor: UHT 5555, 5556, 5557

Diluição 20%: Diluente 5860, 5870, 5880

Relação de catálise: 4x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 225 ml	06 unid
3,6 L	04 unid
End. 900 ml	08 unid





LINHA
HIGH TECHNOLOGY

Linha com altos sólidos e alto desempenho. Fácil aplicação, ótimo poder de preenchimento e excelente aderência. Indicado para pinturas gerais ou parciais em substrato metálico e fibra de vidro em repintura automotiva. Utilizado também na indústria de autopeças.



LINHA
**HIGH
TECHNOLOGY**



VERNIZ HT W-30

Alto brilho e alto rendimento.

Endurecedor: HT 5530, 5535, 5536, 5537
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 2x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
600 ml	06 unid
End. 300 ml	06 unid
900 ml	06 unid
End. 450 ml	06 unid
5 L	04 unid
End. 2,5 L	04 unid



VERNIZ HT W-20

Ótima resistência às intempéries com secagem mais rápida.

Endurecedor: HT 5521, 5522
Diluição: Pronto para uso
Relação de catálise: 5x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid



PRIMER HT W-30 2K

Ótimo enchimento e livre de empastamento no lixamento.

Endurecedor: HT 5532, 5533
Diluição 25%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 4x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 225 ml	06 unid
3,6 L	04 unid
End. 900 ml	08 unid



PRIMER HT W-35 2K

Ótimo enchimento e livre de empastamento no lixamento com uma maior viscosidade.

Endurecedor: HT 5538, 5539
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 4x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 225 ml	06 unid
3,6 L	04 unid
End. 900 ml	08 unid



PRIMER WET HT

Primer PU colorido, utilizado para enchimento ou úmido sobre úmido.

Endurecedor: HT 5582, 5583, 5584
Diluição 80%-100% úmido sobre úmido ou 20%-30% para enchimento: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 4x1
Cores: Azul, amarelo, vermelho, cinza, preto e branco


EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	03 unid
End. 225 ml	06 unid





LINHA
STANDARD

Proteção que você precisa para o seu processo de repintura. Desenvolvida para garantir maior durabilidade a linha Standard possui o melhor custo x benefício do mercado. Linha disponível para o mercado interno e externo.



LINHA

STANDARD



VERNIZ ST W-10

Boa retenção de brilho e resistência química às intempéries.

Endurecedor: ST 5510, 5511

Diluição: Pronto para uso

Relação de catálise: 5x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid



VERNIZ PU ST 3001

Boa retenção de cor e brilho aliado a um ótimo rendimento.

Endurecedor: ST 5505, 5506, 5507

Diluição: Pronto para uso

Relação de catálise: 5x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid



VERNIZ ST 2051

Secagem rápida e fácil polimento com ótimo custo x benefício.

Endurecedor: ST 5551

Diluição: Pronto para uso

Relação de catálise: 5x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid



PRIMER MULTI ST

Produto 3 em 1, de fácil aplicação e ótimo poder de enchimento.

Endurecedor: ST 5585

Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880

Relação de catálise: 8x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
800 ml	06 unid
End. 100 ml	06 unid



PRIMER ST W-10

Fácil aplicação e ótimo poder de enchimento.

Endurecedor: ST 5508, 5509

Diluição 20%-30%: Diluente 5860, 5870, 5880

Relação de catálise: 5x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
750 ml	06 unid
End. 150 ml	06 unid
3 L	04 unid
End. 600 ml	08 unid



PRIMER ST 2081

Fácil lixamento e secagem rápida com bom custo x benefício.

Endurecedor: ST 5581

Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880

Relação de catálise: 8x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
800 ml	06 unid
End. 100 ml	06 unid



SEALER ST

Promove aderência sobre a tinta envelhecida em bom estado.

Endurecedor: ST 5585

Diluição: Pronto para uso

Relação de catálise: 8x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
800 ml	06 unid
End. 100 ml	06 unid



LINHA

W-ACQUA

LANÇAMENTO

Sistema tintométrico com tecnologia à base d'água. Bases de acabamento metálico, perolizados e sólidos de alta tecnologia e baixa toxidez. Sua tecnologia é reconhecida mundialmente por sua qualidade e baixa emissão de VOC's (Compostos Orgânicos Voláteis). Produto destinado ao mercado de repintura automotiva de alta performance.



LINHA

W-ACQUA



W-ACQUA

Alta performance e sustentabilidade.
Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

300 ml	01 unid
1 L	01 unid

TECNOLOGIA

100%
NACIONAL



LINHA
W-MIX
COLOR

A tecnologia do **sistema tintométrico** garante a qualidade da repintura com múltiplas possibilidades de pesagem e tecnologias em uma única mescla. Alcance a perfeição camada por camada e garanta toda qualidade WEG.



LINHA
W-MIX
COLOR



W-MIX POLIÉSTER

Conjunto de bases pigmentadas e um clear incolor para utilização em sistema Mixing Machine. Disponível em uma vasta gama de pigmentos o que permite a formulação de inúmeras cores, entre lisas, metálicas e perolizadas. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Diluição 50%: Diluente 5860, 5870, 5880

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	01 - 03 unid
3,6 L	01 - 04 unid
18 L	01 unid



W-MIX LACA SL

Sistema para utilização em Mixing Machine, formulado com as bases pigmentadas da linha W-MIX SSL, permitindo a formulação de inúmeras cores. SSL: Bases coloridas, SL-302: Clear. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Diluição 100%: Diluente SL 15

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	01 - 03 unid
3,6 L	01 - 04 unid
18 L	01 unid



W-MIX SINTÉTICO SS

Sistema para utilização em Mixing Machine, formulado com as bases pigmentadas da linha W-MIX SSL, permitindo a formulação de inúmeras cores. SSL: Bases coloridas SS-300: Clear Sintético SS-301: Secante para Sintético. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos. Catálise Opcional: 5:1

Diluição 30%: Diluente SL 20

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	03 unid
3,6 L	04 unid
5 L	03 unid
18 L	01 unid



W-MIX PU SD

Produto a base de resinas poliuretânicas para preparação de tintas da linha W-MIX PU. A linha W-MIX PU SD é um conjunto de bases pigmentadas e um clear incolor para utilização em sistema Mixing Machine. Disponível em uma vasta gama de pigmentos o que permite a formulação de inúmeras cores. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Catalisadores: 5516, 5517, 5518

Diluição: Pronto para uso

Relação de catálise: 4x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	01 - 03 unid
End. 225 ml	06 unid
3,6 L	01 - 04 unid
End. 900 ml	08 unid
5 L	03 unid
18 L	01 unid



W-MIX PU SDP

Produto a base de resinas poliuretânicas para preparação de tintas da linha W-MIX PU de alto brilho e alto sólidos. A linha W-MIX PU - SDP é um sistema para utilização em Mixing Machine, formulado com as bases pigmentadas e o clear incolor, permitindo a formulação de inúmeras cores. Indicado para pinturas, gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Catalisadores: 5501, 5502, 5503

Relação de catálise: 2x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	01 - 03 unid
End. 450 ml	06 unid
3,6 L	01 - 04 unid
End. 900 ml	08 unid

LINHA

W-FAST

**Qualidade na repintura.
Rapidez no reparo.**

A **Linha W-Fast** é perfeita para quem quer combinar mais agilidade e maior produtividade. Composta por primer e verniz que possuem tecnologia de secagem extra rápida e altos sólidos, ideais para reparos rápidos e aplicação em pequenas áreas.



LINHA

W-FAST



VERNIZ W-FAST

Verniz poliuretano de secagem extrarrápida e alto brilho, com secagem de até 90 minutos. Aplicado sobre base poliéster metálico, perolizado e liso. Indicado para serviços rápidos e em pequenas áreas, sendo seu uso exclusivo de profissionais treinados.

Catalisadores: W-Fast 5515

Diluição 20%-25%: Diluente 5870

Relação de catálise: 5x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
Cat. 180 ml	06 unid



PRIMER W-FAST

Primer Poliuretano de alto sólidos e secagem extrarrápida de até 90 minutos, podendo chegar até 30 minutos com o W-Fast Acelerador APR. Seu excelente poder de enchimento e produtividade é ideal para aplicação em pequenas áreas. Este produto deve ser de uso exclusivo de profissionais treinados.

Catalisador: W-Fast 5514

Catálise Convencional: 4:1

Diluição: 25%: Diluente 5870

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
Cat. 225 ml	06 unid



W-FAST ACELERADOR APR

Recomendado para acelerar a secagem do W-FAST PRIMER em pequenos reparos.

Catálise acelerada:

2 partes A + 1B e 1 Acelerador APR

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
450 ml	06 unid



Conheça também

SOLUÇÕES PARA PINTURA DE FROTAS

Acesse www.weg.net/linhaautomotiva/downloads ou utilize o QR Code ao lado e conheça a linha completa de produtos para pintura de ônibus, caminhões, implementos rodoviários e autopeças em geral.



LINHA
**TINTA
PRONTA**



W-CAR POLIURETANO

Acabamento poliuretano acrílico bicomponente, disponível em diversas cores de acordo com as indústrias automobilísticas. Produto com alto brilho e ótima resistência às intempéries e aos agentes químicos. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Catalisadores: 5516, 5517, 5518
Diluição 10%-20%: Diluente 5860, 5870, 5880
Relação de catálise: 3x1

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
675 ml	06 unid
End. 225 ml	06 unid
2,7 L	04 unid
End. 900 ml	08 unid
18 L	01 unid



W-CAR LACA NITROCELULOSE

Laca monocomponente, a base de resinas sintéticas e nitrocelulose. Disponível em diversas cores de acordo com as indústrias automobilísticas. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Diluição 80%-100%: Diluente SL 15

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
3,6 L	04 unid



W-CAR POLIÉSTER

Base Coat, mono componente a base de resina poliéster. Disponível em cores lisas, metálicas e perolizadas. Compõe um sistema de dupla camada aplicando-se o Verniz Pu sobre a base poliéster. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos.

Diluição: Pronto para uso

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid



W-CAR SINTÉTICO

Esmalte sintético mono componente. Disponível em diversas cores de acordo com as indústrias automobilísticas. Indicado para pinturas gerais, parciais e retoques.

Catalisador opcional: 5512 (6:1)
Diluição 20%-30%: Diluente SL 20

EMBALAGENS DISPONÍVEIS	
900 ml	06 unid
End. 150 ml (opcional)	06 unid
3,6 L	04 unid



DILUENTES E AUXILIARES



SOLUÇÃO DESENGRAXANTE ST

Utilizado na remoção da oleosidade das superfícies.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	08 unid
--------	---------



ALASTRADOR DE RETOQUE ST

Proporciona melhor uniformidade e nivelamento da película.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	08 unid
--------	---------



DILUENTE SL 15

Indicado para diluição de Laca Nitrocelulose e Primer Universal.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5 L	04 unid
-----	---------



DILUENTE SL 20

Indicado para diluição de Esmalte Sintético.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	08 unid
5 L	04 unid



DILUENTE 5860

Recomendado para diluição de PU's e poliéster em temperaturas abaixo de 20°C.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	08 unid
5 L	04 unid



DILUENTE 5870

Recomendado para diluição de PU's e poliéster em temperaturas de 20°C a 30°C.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	08 unid
5 L	04 unid
18 L	01 unid



DILUENTE 5880

Recomendado para diluição de PU's e poliéster em temperaturas acima de 30°C.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	08 unid
5 L	04 unid



DILUENTE W-CLEAN 15

Recomendado para limpeza.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	08 unid
5 L	04 unid
18 L	01 unid
200 L	01 unid



DILUENTE W-CLEAN 30

Recomendado para limpeza e diluição de sintético e lacas.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	08 unid
5 L	04 unid
18 L	01 unid
200 L	01 unid



LINHA

COMPLEMENTOS



WASH PRIMER ST

Primer vinílico amarelo transparente com propriedades anticorrosivas e promotor de aderência excelente em materiais ferrosos e não ferrosos.

Catalisador: ST 8501

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

600 ml	06 unid
Cat. 300 ml	06 unid
2,4 L	04 unid
Cat. 1,2 L	04 unid



PRIMER UNIVERSAL ST

Primer monocomponente de secagem rápida e fácil lixamento. Produto de fácil aplicação e excelente aderência quando aplicado sobre Wash Primer.

Monocomponente

Diluição 80%-100%: Diluente SL 15

Cores: Branco e cinza

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	06 unid
3,6 L	04 unid



PRETO FOSCO VINÍLICO ST

Primer vinílico preto com propriedades anticorrosivas e promotor de aderência em materiais ferrosos e não ferrosos.

Catalisador: ST 8501

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

600 ml	06 unid
Cat. 300 ml	06 unid
2,4 L	04 unid
Cat. 1,2 L	04 unid



REMOVEDOR PASTOSO ST

Utilizado para remoção de tintas antigas em geral aplicadas sobre diversos tipos de substratos, tais como madeira, metais, alvenaria. Não recomendado para parafusos e peças de plástico.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	06 unid
3,6 L	04 unid



MASSA RÁPIDA ST

Corrige pequenas imperfeições de riscos de lixa.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	06 unid
--------	---------



MASSA ANTIRRUÍDO ST

Indicado para diminuir os efeitos das vibrações, proporcionar proteção adicional nas portas, porta-malas, assoalhos, capôs e outras partes contra ruídos e corrosão.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml	06 unid
--------	---------



MASSA POLIÉSTER ST

Substitui a massa rápida e massa plástica para correção de feitos da superfície. Produto de elevado poder de enchimento, fácil aplicação e excelente lixabilidade. Indicado para correção de superfícies metálicas ferrosas, galvanizadas, alumínio e fibra.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

750 g	12 unid
-------	---------



MASSA POLIÉSTER LIGHT ST

Utilizada para correção de defeitos de superfície em substituição a massa rápida e a massa plástica. Produto de baixa densidade contendo microesferas com maior rendimento. Indicado para correção de superfícies metálicas ferrosas, galvanizadas, alumínio e fibra.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

750 g	12 unid
-------	---------



MASSA PARA PEQUENOS REPAROS ST

Massa para correção de pequenos defeitos ou riscos sobre a massa ou primer.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

180 g	24 unid
-------	---------



LÍQUIDO DE MASCARAMENTO ST

Utilizado para proteção em veículos das áreas sujeitas a névoas de outras aplicações. Pode ser aplicado também sobre vidros, plásticos e cromados.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5 L	04 unid
18 L	01 unid



ADESIVO PLÁSTICO ST

Corrige imperfeições em superfícies metálicas automotivas, em madeira, mármore e granito. Substitui a massa rápida e massa plástica.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 kg 12 unid



ADESIVO PLÁSTICO LIGHT ST

Corrige defeitos de superfície, substituindo a massa rápida e a massa plástica apresentando maior poder de enchimento e rendimento.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

495 g 12 unid



ADESIVO DE LAMINAÇÃO ST

Utilizado para a laminação de fibra e peças automotivas.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml 06 unid



MANTA DE FIBRA DE VIDRO

Auxilia no reforço de peças de plástico e fibra. Utilizada junto do adesivo de laminação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

250 g 06 unid



VEDADOR DE CAPÔ ST

Reforça estruturas internas de carrocerias automotivas, reforço de capôs, para-lamas e calhas para evitar infiltrações de água e poeira.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

400 ml 12 unid



ADITIVO ANTICRATERA ST

É utilizado para evitar aparecimento de crateras (olho de peixe) durante a aplicação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

450 ml 12 unid



SELADORA PARA PLÁSTICO INCOLOR ST

Promotor de aderência em peças plásticas, tais como para-choques, retrovisores, frisos, maçanetas, etc.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml 08 unid



ACELERADOR DE SECAGEM ST

Indicado para acelerar a secagem de produtos bicomponente.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

450 ml 12 unid



FOSQUEANTE UNIVERSAL ST

Utilizado para reduzir o brilho de cores diversas nas linhas W-Mix e W-Frota.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

900 ml 06 unid



MASSA DE POLIR HT

Excelente brilho, odor suave, não empasta na boina e não mancha borracha.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 kg 12 unid



Conheça também

GUIA DE DILUIÇÃO E CATÁLISE

Obtenha uma mistura precisa com a WEG Tintas. Acesse www.weg.net/linhaautomotiva/downloads ou utilize o QR Code ao lado e faça o download do **Guia de Diluição e Catálise** dos produtos da linha de Repintura Automotiva.



Conheça as operações
mundiais da WEG



www.weg.net



 +55 (47) 3276.4000

 tintas@weg.net

 **Guaramirim - SC - Brasil**  (47) 3276.4000

Mauá - SP - Brasil  (11) 4547.6100

Cabo de Santo Agostinho - PE - Brasil  (81) 3512.3000

Buenos Aires - Argentina  +54 (11) 4299.8000

Hidalgo - México  +52 (55) 5321.4231