

POLITHERM 96 WFQ R LI BLANCO ARCONIC 61856 BR

CÓDIGO: 14053218

DESCRIÇÃO / USO: Recubrimiento de piezas de aluminio arquitectónico y acero galvanizado para uso externo e acero galvanizado para uso externo.
La línea Politherm 96 WQF tiene la certificación QUALICOAT Clase 1, Categoría 3.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO ELABORADO:

Resina: Poliéster
Peso específico: 1,46 ± 0,10 g/cm³
Estabilidad: 06 meses (máx. 30°C)
Información adicional: No contiene metales pesados de acuerdo con la Directiva RoHS 2011/65/UE de 08/06/2011

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

Substrato: Aluminio, acero galvanizado
Preparación de la superficie Aluminio: cromatización o cromatización cromo free
Acero galvanizado: fosfatización (zinc o tricatiónico)
Condiciones del curado 15 minutos a 180 °C*
Espesor de capa 60 – 80 µm
Método de aplicación: Pistola electrostática

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APLICADO:**

ENSAIO	NORMA	ESPECIFICADO
ADHERÊNCIA	WPS-3905, EN ISO 2409	GR0
BRILLO	WPS-3854, EN ISO 2813	Mínimo 90 UB
IMPACTO (percutor de 15,9 mm)	WPS-4130, ASTM D 2794	Mínimo 50 kg.cm (4,90 Nm)
EMBTICIÓN	WPS-3804, EN ISO 1520	Mínimo 5,0 mm
INDENTACIÓN	WPS-4899, EN ISO 2815	Mínimo 80
DOBLADO (m.cilíndrico ϕ 5 mm)	WPS-4823, EN ISO 1519	Sin fisuras/desplazamiento
FLEXIBILIDAD (mandril cónico)	WPS-4856 NBR 14615	Máximo 3 mm

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA QUÍMICA **

Niebla salina: : 1000 h (EN ISO 9227)
Humedad: : 1000 h (EN ISO 6270)

* Temperatura do metal.

** En los ensayos de resistencia química el sustrato utilizado fue chapa de aluminio cromatizado. Las pruebas de resistencia mecánica se realizaron sobre chapa de aluminio desengrasada en las condiciones de cura y capa específicas para el producto. Los valores pueden cambiar de acuerdo con el sustrato y el pretratamiento utilizado.

IMPORTANTE: Esta pintura, cuando se aplica y se cura correctamente, es adecuada para el uso de adhesivos e selladores. Sin embargo, debido a los diferentes productos en el mercado, es necesario hacer pruebas de antemano por el usuario con el objetivo de seleccionar el adhesivo y/o sellador más apropiado.

En la imposibilidad de usar el producto de acuerdo con las orientaciones arriba, solicitamos contactar nuestro Departamento Técnico.

ALMACENAMIENTO : En locales frescos, secos y cubiertos.

COPIA PARA INFORMACIÓN

WEG TINTAS LTDA - CNPJ 12.006.058/0001-21

Matriz: Rodovia BR 280, Km 50 - Fone: (+55) (47) 3276-4000 - Fax: (+55) (47) 3276-5500 - CEP 89270-000 - Guaramirim – SC

Filial: PAUMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CNPJ 60.621.141/0001-53

Rua Dr. Ulysses Guimarães, 918 - Fone: +55 (11) 4547-6100 – CEP 09372-050 - Mauá – SP

EMERGÊNCIA: (+55) 0800 720 8000 - E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net