

RESINA IMP LACKTHERM® 1364 H COMP B

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Endurecedor epóxi 100% sólidos, bicomponente de cura a temperatura ambiente.	
INDICACIÓN DE USO:	Pegamento para el aislamiento con la cinta de la mica, fibra del vidrio.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Pincel.	
CARACTERÍSTICAS:	Código: 10001690 (2,7 Kg) Aspecto/Color: Ambar Viscosidad Brookfield: 12500 ± 2500 cPs 25°C (ASTM D2196) Sólidos por Peso: 100% (ASTM D2697/03) Clase Térmica: H (180°C) (DIN 46452/77) Rigidez Dieléctrica: 60 kV/mm (mín.) (IEC 60464-2) Característica de la mezcla: Componente A: RESINA IMP LACKTHERM® 1364 H COMP A Catalisis: 65A:35B partes por peso Curación acelerada en horno: 3h – 6h / 25°C – 30°C. Estufa: 5min. – 15min. / 80°C – 130°C o aplicar na pieza pré aquecida. Tiempo de la vida útil de la mezcla: 2h (25°C) Ficha de Emergência: ONU No clasificada Plazo de Validez: 12 meses	
RECOMENDACIONES	Mantener em lugar fresco, distante de los puntos de ignición. El estanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso. Utilizar en local con buena ventilación.	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:	El uso, deberá realizarse lejos de llamas, centellas o calor excesivo y en locales ventilados por tratarse de producto inflamable. Certifíquese que las instalaciones eléctricas están perfectas y que no provoquen fuego. En la utilización de este producto, use siempre EPI's: lentes de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos. El almacenamiento debe ser en locales ventilados, protegidos de la intemperie. No fume en el área de trabajo. En caso de incêndio, usar extintores de CO ² o polvo químico. Utilizar agua en la forma de niebla, excepto en equipamientos energizados. Contacto con la piel causa quemaduras. No usar diluyente para limpieza de la piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol y enseguida lavar con agua y pasta de limpieza. Usar crema protectora reconstituyente de la piel. Si es ingerido, induzca al vomito solamente si la victima estuviera consiente, en caso de contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua. Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores de disolvente, remover inmediatamente la persona para un área ventilada. En caso de accidentes providenciar los primeros auxilios y llamar inmediatamente el servicio medico.	
NOTA:	Todas las informaciones mencionadas en este boletín técnico están basadas en nuestras experiencias y conocimientos, entretanto como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida es dada o sugerida cuanto a esas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes Del uso incorrecto de las informaciones.	