

CÂMERA INTERNA FIXA WI-FI FULL HD WEG HOME

Proteção mesmo no escuro! Com visão noturna, a Câmera Interna Wi-Fi Full HD WEG HOME captura imagens em ambientes com baixa luminosidade para que você não perca nenhuma cena. Monitore em tempo real e receba notificações sempre que houver detecção de movimentos através do app WEG HOME, o aplicativo da WEG equipado com diversos recursos exclusivos para proteger o que é seu.



Visão noturna



Acesso remoto



Áudio bidirecional

Recursos

- Resolução Full HD 1080p
- Pareamento fácil: QR Code ou modo AP
- Visualização de múltiplos canais em uma tela
- Ajuste de sensibilidade da detecção de movimento para redução de alarmes falsos
- Áudio bidirecional com cancelamento de eco
- Tecnologia 3DNR, DWDR
- LED infravermelho de 850 nm com distância efetiva de 10 metros
- Monitoramento em tempo real
- Suporte à Amazon Alexa e Google Assistente (opcionais)
- 1 ano de garantia

Especificações

Sensor	1/2.7" 2 MP CMOS
Pixels efetivos	1920 x 1080
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	3.6 mm
Ângulo de visão	108° (diagonal), 95° (horizontal) e 60° (vertical)
Armazenamento	MicroSD até 128 GB (Classe 10)
Alcance infravermelho	10 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Dia e Noite	Automático
Troca Automática de Filtro (ICR)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Detecção de movimento	Ajustável (sensibilidade baixa, média e alta)
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
Alimentação	Conector microUSB fêmea
Tipo de rede	Wi-Fi
Tensão	5 Vcc
Corrente	1 A
Potência Máxima	5 W
Peso	90 g
Material	Material plástico isolante e componentes eletrônicos
Local de instalação	Interno
Temperatura de operação	-20°C a 50°C
Umidade relativa de operação	10 a 95% (sem condensação)
Padrões Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Frequência Wi-Fi	2.4GHz
Largura de banda	40 MHz

Segurança	WEP / WPA / WPA2
Potência de transmissão	b: $16 \pm 1,5$ dBm / g: $14 \pm 1,5$ dBm / n: $13 \pm 1,5$ dBm
Frame Rate	Adaptável (máximo de 20 FPS)
Compressão de vídeo	H.264 (perfil alto)
Áudio	Bidirecional com cancelamento de eco
Método de configuração	QR Code ou modo AP
Assistentes de voz	Amazon Alexa e Google Assistente (opcionais)
Plataformas suportadas	Android/iOS

Dimensões (mm)

