

TINTA LIQ W-COAT FEM RD SILVER EVTA 025 30051

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Base coat a base de resina poliéster de alta resistência ao intemperismo.

RECOMENDAÇÕES DE USO: Rodas Pintadas

EMBALAGENS: BALDE (18L)

CARACTERÍSTICAS:

Cor: Prata

Brilho/ Aspecto:
Fosco antes da
aplicação do verniz

Viscosidade a 25°C - CF4 (s): 16 – 18

Peso Específico (g/cm³): 0,90 – 1,00

Sólidos por Peso (%): 24 - 30

Aderência: GR0

Espessura (µm): 15 – 25

Rendimento: Deve ser calculado conforme o processo do cliente

Prazo de Validade: 12 meses

**PREPARAÇÃO DA
SUPERFÍCIE**

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas através do fone especificado no final deste boletim.

**PREPARAÇÃO PARA
APLICAÇÃO:**

Catalisador: N.A

Relação de mistura: N.A

Diluyente: N.A

Viscosidade de aplicação CF4 (s): Pronto para uso

Método de aplicação: Pistola Convencional ou Eletrostática

Pressão de pulverização: 70 – 80lbf/pol²

Vazão: 300 – 400mL/ minuto

Condições de cura: 20 minutos a 160°C (Pintadas)

Aderência (retrabalho): 2 retrabalhos – Verniz Líquido Brilhante
Flash Off: 5 minutos

IMPORTANTE: Base Coat deve ser utilizado em conjunto com Verniz Líquido Brilhante.

RECOMENDAÇÕES:

- Conservar em local fresco na faixa de temperatura entre 5 a 35°C, distante de pontos de ignição;
- Manter a embalagem fechada após o uso parcial;
- O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;
- Utilizar em local com boa ventilação.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação..

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

Para maiores informações consultar o Departamento Técnico da WEG Tintas.