

Certifique-se de ler o manual e a mensagem de aviso antes de utilizar os produtos.

Nessa instrução, o nível de perigo é classificado como "PERIGO" e "CUIDADO".

**PERIGO:** Pode causar morte ou ferimento grave.

**CUIDADO:** Pode causar pequenos ferimentos ou danos aos materiais.

#### PERIGO

- Antes da instalação de acessórios, desarme o disjuntor a montante. Caso contrário, pode ocorrer um choque elétrico.

#### CUIDADO

- Antes da montagem desses dispositivos confirmar se o disjuntor é aplicável para o serviço.
- Esse manual deve ser entregue à pessoa que utiliza o produto e é responsável por sua manutenção.
- Se houver muita pressão no GANCHO, o mesmo será quebrado.
- Quando não for possível mais utilizar o dispositivo, o mesmo deve ser eliminado conforme as regulamentações de resíduos industriais.

- Configure o AGW na condição desarmada pressionando o BOTÃO DE DESARME na TAMPA AUX.
- Solte dois ou quatro parafusos da TAMPA AUX para abri-la.
- No caso do AGW, cada 1 ou as 2 peças dos contatos AX e de AL podem estar ligadas em ambos os lados. Mas, o lado direito do AGW eletrônico não podem ser utilizados, apenas o lado esquerdo do AGW eletrônico podem ser ligados com cada uma das duas peças deles.
- Abra o encaixe de pressão da base larga e coloque ou retire os contatos AX (AL) na parte interna. Os contatos LA devem ser ligados nos sulcos laterais na parte frontal (LINHA), e os interruptores AX nos sulcos laterais na parte traseira (CARGA).
  - Pressione o GANCHO para cima para clicar.
  - Por favor, verifique a posição de instalação.
  - A instalação na posição errada pode ser um motivo de pane.
- Após a instalação, organize os fios condutores e retire o tubo de numeração impressa para fora da TAMPA AUX.
- Feche a TAMPA AUX. e aperte os dois ou quatro parafusos.

**Cuidado!** Tome cuidado para fechar a TAMPA AUX evitando pressionar os fios condutores entre a TAMPA e a TAMPA AUX.

Be sure to read the manual and warning message before using products.

In this instruction, level of dangerous distinguishes as "DANGER" and "CAUTION".

**DANGER:** It can be a reason of death or serious wound.

**CAUTION:** It can be a reason of small wound or damage to materials.

#### DANGER

- Before installation of accessories, trip the upstream circuit breaker. If not, it may occur an electric shock.

#### CAUTION

- Prior to fitting this devices confirm whether the circuit breaker is an applicable type.
- This manual should be given to the person who actually uses the products and is responsible for their maintenance.
- If there is much pressure to the HOOK, HOOK will be broken.
- When the device becomes useless, it should be disposed as an industrial waste regulations.

1. Set AGW at the tripped condition by pressing the TRIP BUTTON on the AUX. COVER.

- Unscrew four screws from the AUX. COVER and open it.
- In the case of AGW, each 1 or 2 pieces of AX and AL switches can be attached in both side. But, right side of electronic AGW can't be used, just left side of electronic AGW can be attached with each two pieces of them.
- Open the snap fit of base wide and get AX (AL) switches inside or pull out. AL switches shall be attached in front (LINE) side grooves, and AX switches in back (LOAD) side grooves.
  - Press the HOOK up to clicking.
  - Please check the position of installation.
- The wrong install-position can be a reason of malfunction.
- After installation, arrange the lead wires and pull out the printed numbering tube to outside of AUX. COVER.
- Close the AUX. COVER and screw four screws.

**Caution!** Be careful to close the AUX. COVER prevent to be pressed lead wires between COVER and AUX. COVER.

Tipo de dispositivo acessório Accessory device type	Aplicado ao tipo AGW Applied to AGW type
AX, AL	AGW400, AGW800

