

LACKTHERM® 1340 COMP A ESP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Resina de Impregnação Poliéster Imidico Insaturado 100% Bi-componente, Tixotrópica, de cura em estufa.
PROPRIEDADES:	Excelentes propriedades dielétricas, alto poder de compactação.
INDICAÇÃO DE USO:	Encapsulamento de reforço do coletor do rotor de ferramentas elétricas de alta rotação.
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Gotejamento.
CARACTERÍSTICAS:	Código: 13464788 (20 kg) Aspecto/Cor: Massa viscosa vermelha Peso Específico: 1,04 ± 0,02 g/cm³ (ASTM D1475/98) Sólidos por Peso: 100% (ASTM D2697/03) Classe Térmica: H (180°C) (DIN 46452/77) Cura: Estufa: 30min. – 45min / 130°C – 150°C pré-aquecimento 90°C – 110°C Característica da Mistura Componente B: LACKTHERM® 0004 COMP B Catálise: 100A:1B partes por peso Tempo de Vida Útil da Mistura: 2h (25°C) Ficha de Emergência: ONU 1263 Prazo de Validade: 4 meses
RECOMENDAÇÕES:	Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição; Manter a embalagem fechada após o uso parcial; O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso; Utilizar em local com boa ventilação.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:	O produto contém Monômero de Estireno em sua composição. O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas. Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do Intemperismo. Não fumar na área de trabalho. Em caso de incêndio, usar extintores de CO2 ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados. Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele. Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

