



LACKTHERM® 1348 F VERM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Verniz a base de poliéster modificado de secagem ao ar.		
PROPRIEDADES:	Proteção de peças metálicas usinadas.		
INDICAÇÃO DE USO:	Eixos, rotores e estatores.		
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Pistola ou Pincel.		
RECOMENDAÇÃO DURANTE O USO:	No momento da aplicação, se necessário reduzir a viscosidade, utilize Diluente Alquídic 1024.		
CARACTERÍSTICAS:	Código:	10001693 (5,00 Kg)	
	Aspecto/Cor:	Vermelho	
	Viscosidade CF4:	11 – 17"	
	25°C (ASTM D1200/94)		
	Peso Específico:	0,94 ± 0,02 g/cm³	
	(ASTM D1475/98)		
	Sólidos por Peso:	28 ± 3%	
	(ASTM D2697/03)		
	Classe Térmica:	F (155°C)	
	(DIN 46452/77)		
	Compatibility with enameled hilos of thermal class:	F – H	
	Viscosity reducer:	Diluent Alq. 1024	
	CA/CC:	CA/CC	
	Cura:	Secagem ao ar 25°C / Toque 10 min. / Manuseio 2h. (Máx.)	
	Espessura seca recomendada:	11 a 17 µm	
	Ficha de Emergência:	ONU 1263	
	Prazo de Validade:	6 meses	
RECOMENDAÇÕES:	Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição; Manter a embalagem fechada após o uso parcial; O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso; Utilizar em local com boa ventilação.		
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:	O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas. Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do Intemperismo. Não fumar na área de trabalho. Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados. Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele. Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico. Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.		



NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

