

GRAVADOR WEG NV-M04F-111



Principais Características

1080
FULL HD


Suporte para gravações em
Full HD



Suporte para 1 **disco rígido** de
até **14 TB**



Suporte para atualização via
cloud



Suporte para até 4 câmeras IP
(conectadas via rede)



Câmeras IP
Câmeras Analógicas
Gravadores
HDs
Switch
Complementos

Benefícios

A **linha WCAM** é uma solução completa, que leva a confiabilidade da marca WEG para cuidar do que é mais importante para você, contando com **câmeras analógicas**, **câmeras IP**, **gravadores DVRs** e **NVRs** e **HDs** de última geração para a gravação de vídeo. Conte com a **segurança** de ter a sua residência, condomínio, comércio ou indústria, **monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana**. Além de poder contar com um sistema robusto e confiável de gravação, com o aplicativo WCAM você acompanha tudo o que está acontecendo em tempo real, diretamente em seu smartphone.

WCAM

www.weg.net/wcam



Entradas de vídeo

Código WEG – 18286094

Suporte para câmeras IP	Até 4 câmeras IP conectadas via rede
Protocolos	Privado/ONVIF
Largura de banda de entrada	40 Mbps
Largura de banda de saída	40 Mbps

Saídas de vídeo

Saída HDMI	1920×1080, 1280×1024, 1024×768
Saída VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768
Capacidade de decodificação	1 canal 6MP 30fps / 4 canais 1080P 30fps
Display multi-tela	1/4

Gravação

Resolução	6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
Modos de gravação	Manual, agendamento (regular, contínuo), evento
Gatilhos	Deteção de movimento / perda de vídeo / alarme
Compressão	H.265/H.264

Rede

Interface de rede	1 porta Uplink RJ45 10/100Mbps
Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, Filtro IP, DDNS, 802.1X, SNMP
WEG Cloud	Suporte
Usuários simultâneos	Até 8 usuários

Armazenamento

Disco rígido	1 interface SATA
Capacidade	Até 14 TB

Interface

Portas USB	2 entradas USB 2.0
------------	--------------------

Características elétricas

Alimentação	12 Vcc – 2 A
Consumo máximo de potência	<5 W (sem HD)



Detecção de movimento	Suporte
Perda de vídeo	Suporte
Alarme anormal	Suporte
Analíticos inteligentes	Área de intrusão
	Linha virtual
	Linha virtual dupla
	Comportamento coletivo suspeito
	Sentido Obrigatório
	Contagem de pessoas


Características mecânicas

Dimensões (L x A x P) (mm)	254,5 x 43,9 x 224,4
Peso	620,00 g (sem HD)
Cor case	Preto
Tipo case / material	NVR/Metálico

Características Ambientais

Temperatura de operação	-10 °C ~50 °C
Umidade relativa de operação	<90% RH

Dimensões (mm)



¹ Para o funcionamento das funções é necessário que a câmera também tenha suporte.
Para verificar a compatibilidade confira o datasheet da câmera WCAM no nosso site.



Suporte técnico via telefone: 0800 701 0701



Site
Institucional



Fale
Conosco



Onde
Comprar



Aplicativo WCAM

Com o aplicativo WCAM
você está no controle!
Acompanhe todo o seu
sistema de segurança, em
tempo real e de onde
você estiver.

