











## Hoja técnica



## NEGRO MATE VINILO ST

	<b>Descripción del producto</b>	Primer Vinílico bicomponente de secado rápido. Tiene propiedades anticorrosivas y excelente adherencia. Utilizado como promotor de adherencia para metales ferrosos y no ferrosos. Indicado para pintura y retoque general y parcial de vehículos a motor.		
		Vida útil 3 años		
	<b>Rendimiento</b>	8- 15 m <sup>2</sup> /L 15 - 25 μm		
	<b>Relación de mezcla</b>	2 Partes de A 1 Parte de B		
		Pot life 8 horas		
	<b>Endurecedor</b>	Endurecedor ST 8501		
	<b>Thinner Diluyente</b>	Listo para uso		
	<b>Viscosidad de aplicación</b>	12 – 14s Copa FORD4 25°C 77°F		
	<b>Pistola de aplicación</b>	1,4 – 1,6 mm	1,5 - 2 BAR 20 - 30 PSI	
	<b>Evaporación a 25°C 77°F</b>	5 - 10 minutos		
	<b>Numero de manos</b>	1 a 2 pases	1 pase = 7 a 13 micra	
	<b>Secado a 10°C 50°F</b>	Toque 5 minutos	Manipulación 10 minutos	Final 15 minutos
	<b>Secado a 25°C 77°F</b>	Toque 5 minutos	Manipulación 10 minutos	Final 15 minutos
	<b>Secado a 60°C 140°F</b>	No se aplica.		
	<b>Infrarrojos onda corta</b>	No se aplica.		

- Realizar un buen desengrasado de la pieza a repintar
- Evitar espesores excesivos
- Limpieza de útiles de aplicación con diluyente acrílicos / poliuretanos
- Use endurecedor según lo recomendado;
- Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

*Las informaciones técnicas son resultados de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.*